



Boccola scanalata cilindrica **inox**

A fianchi paralleli

BCAss

- Resiste a sforzi notevoli




- Materiale:

Inox 304

Accessori

- Albero scanalato inox ACAss

Per ambienti
agressivi



NUOVO!
Sostituisce il
codice **BUC00**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	N. di scanalature	$\varnothing d_{1H7}$	$\varnothing d_2$	b^{D9}	L	$\varnothing d_3^{h11}$	Massa (kg)	Prezzo unit.
BCA6-14/SS	6	11,00	14,00	3,00	25	18,75	0,028	27,87 €
BCA6-16/SS	6	13,00	16,00	3,50	30	21,75	0,047	32,74 €
BCA6-20/SS	6	16,00	20,00	4,00	30	28,50	0,090	36,40 €
BCA6-25/SS	6	21,00	25,00	5,00	40	36,00	0,190	51,48 €
BCA6-32/SS	6	26,00	32,00	6,00	40	42,50	0,242	66,26 €
BCA8-38/SS	8	32,00	38,00	6,00	40	49,70	0,304	77,37 €

Dimensioni in mm