Spazzola cilindrica modulare

Introduzione



Il principio

Le spazzole perforate a rulli sono molto semplici da usare e sono adatte ad un grande numero d'applicazioni, come lavagajo, convogliamento, rimozione polvere o trasporto.

La lunghezza di ogni spazzola è di 100mm. Per ottenere un lungo rullo, basta allineare le spazzole su un asse. I denti situati sul corpo delle spazzole si impegnano gli uni negli altri e permettono un posizionamento rapido ed efficace. Ad ogni estremità è presente un anello di bloccaggio, per bloccare le spazzole in traslazione e portarle in rotazione.

ı fili

La disponibilità di diversi materiali e lunghezze dei fili rende possibile numerose applicazioni. Abbiamo selezionato fili in poliestere PBT di 2 lunghezze diverse per applicazioni di trasporto o di lavaggio e, per la rimozione della polvere, fili in crine di cavallo e in tampico.

La densità

Per ogni spazzola, esistono diverse densità di filo: bassa, media o alta (vedere fotografia).



Filo a bassa densità



Filo a media densità



Filo ad alta densità







Spazzola cilindrica modulare Filo in tampico

Applicazione: rimozione polvere **RCMTP**

- Ideale per rimuovere la polvere
- Spazzole impilabili per ottenere grandi lunghezze
- Materiali:

Filo: tampico

Corpo: polipropilene

Filo di agaraffatura: inox 316L

- Altezza del filo 50 mm circa

'antaac

Nuovo profilo del corpo - Antistatico - Il tampico può essere usato in ambienti umidi


- Grande resistenza all'abrasione
- Ottima capacità di spazzolatura

- Venduto a multipli, contattateci

Accessorio

- Elemento di trascinamento BCM-T (vol. 1 p.389)







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+ 6+ Prezzo -5%	10+			
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta		
	NI CI				

Codice	ØD est.	ØC corpo	ØA	Densità del filo	N. di denti del corpo	N. file filamenti	Prezzo unit. Da 1 a 5
BCM30-130M/TP	130	30	12	media	1	8	Su richiesta
BCM58-155M/TP	155	58	20	media	2	24	Su richiesta
BCM78-180M/TP	180	78	30	media	2	32	Su richiesta
BCM108-210M/TP	210	108	40	media	2	40	Su richiesta









Spazzola cilindrica modulare Filo in poliestere PBT 🎏 🌂 🥞



Applicazione: trasporto **BCM**PRT

- Ideale per il trasporto

- Spazzole impilabili per ottenere arandi lunahezze
- Materiali:
 - Filo: poliestere PBT blu Corpo: polipropilene Filo di aggraffatura: inox 316L
- Diametro del filo 0,35 mm
- Altezza del filo 15 mm circa


Vantaaai

- Non assorbe umidità
- Resistenza della fibra a 120°C
- Consigliato per ambienti aaro-alimentari

Venduto a multipli, contattateci


Accessori

Elemento di trascinamento BCM-T (vol. 1 p.389)









CONT	PLN (ואטק	VIIIA
Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD est	ØC corpo	ØA	Densità del filo	N. di denti del corpo	N. file filamenti	Prezzo unit. Da 1 a 5
BCM30-60H/PBT	60	30	12	alta	1	16	154.20 €
BCM58-85H/PBT	85	58	20	alta	2	32	51,62 €
BCM78-110H/PBT	110	78	30	alta	2	48	62,96 €
BCM108-140H/PBT	140	108	40	alta	2	56	73,70 €



Applicazione: lavaggio

BCMPRT

- Ideale per il lavaggio

- Spazzole impilabili per ottenere arandi lunahezze
- Materiali:

Filo: poliestere PBT blu Corpo: polipropilene

Filo di aggraffatura: inox 316L

- Diametro del filo 0,50 mm
- Altezza del filo 50 mm circa

Per uso alimentare

Vantaaai


- Non assorbe umidità
- Resistenza della fibra a 120°C
- Consialiato per ambienti aaroalimentari

Info.


- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Elemento di trascinamento BCM-T (vol. 1 p.389)







SCONTI PER OUANTITÀ

6+ 10+ Qtà 1+ Prezzo -5% Su richiesta

	ØD	ØC		Densita	N. di denti	N. file	Prezzo unit.
Codice	est.	corpo	ØA	del filo	del corpo	filamenti	Da 1 a 5
BCM30-130M/PBT	130	30	12	media	1	16	151,89 €
BCM58-155M/PBT	155	58	20	media	2	24	41,73 €
BCM58-155B/PBT	155	58	20	bassa	2	16	35,85 €
BCM78-180M/PBT	180	78	30	media	2	32	47,49 €
BCM78-180B/PBT	180	78	30	bassa	2	24	40,95 €
BCM108-210M/PBT	210	108	40	media	2	40	57,17 €
BCM108-210H/PBT	210	108	40	bassa	2	32	49,98 €

Spazzola cilindrica modulare Filo di crine di cavallo



Applicazione: rimozione polvere **BCMcc**

- Ideale per rimuovere la polvere

- Spazzole impilabili per ottenere arandi lunahezze
- Materiali:

Filo: crine di cavallo Corno: polipropilene Filo di agaraffatura: inox 316L

- Antistatico
- Altezza del filo 50 mm circa


Vantaaai

- Il crine di cavallo è meno rigido e più abrasivo del tampico (spazzolatura più morbida)
- Il tampico è raccomandato per ambienti asciutti

Venduto a multipli, contattateci

Accessori


Elemento di trascinamento BCM-T (vol. 1 p.389)





Nuovo profilo del corpo





SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+		
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta		

Codice		ØC corpo	ØA	Densità del filo	N. di denti del corpo	N. file filamenti	Prezzo unit. Da 1 a 5
BCM30-130M/CC	130	30	12	media	1	8	153,18 €
BCM58-155M/CC	155	58	20	media	2	24	65,41 €
BCM78-180M/CC	180	78	30	media	2	32	79,15 €
BCM108-210M/CC	210	108	40	media	2	40	96,68 €



Elemento di trascinamento

Per spazzola cilindrica modulare

ВСМт

- Anello di bloccaggio per spazzola circolare BCM
- Materiali: Corpo: polipropilene rinforzato con fibre di vetro (PP)

Utilizzo

- L'elemento di trascinamento è indispensabile per bloccare le spazzole impilate durante la traslazione e per portarle in rotazione

Come scegliere

- La spazzola e l'anello di bloccaggio devono avere lo stesso diametro di corpo e d'alesaggio, indipendentemente dalla densità della spazzola




Nuovo profilo del corpo

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

Spazzole BCM-TP, BCM-PBT-BCM-CC (vol. 1) da p.385 a 388)



Е

<u>SCONTI PER QUA</u>NTITÀ Qtà 1+ 6+ 10+ Prezzo -5% Su richiesta

Codice	ØC corpo	ØA alesaggio	ØM	E	Per densità	N. di denti del corpo	Prezzo unit. Da 1 a 5
ВСМ30-Т	30	12	M6	18,5	alta media bassa	1	69,49 €
BCM58-T	58	20	M6	18,5	alta media bassa	2	28,06 €
BCM78-T	78	30	M6	18,5	alta media bassa	2	28,49 €
BCM108-T	108	40	M8	25	alta media bassa	2	39,98 €

