
Spazzola cilindrica modulare

Introduzione



Il principio

Le spazzole perforate a rulli sono molto semplici da usare e sono adatte ad un grande numero d'applicazioni, come lavaggio, convogliamento, rimozione polvere o trasporto.
La lunghezza di ogni spazzola è di 100mm. Per ottenere un lungo rullo, basta allineare le spazzole su un asse. I denti situati sul corpo delle spazzole si impegnano gli uni negli altri e permettono un posizionamento rapido ed efficace. Ad ogni estremità è presente un anello di bloccaggio, per bloccare le spazzole in traslazione e portarle in rotazione.

I fili


La disponibilità di diversi materiali e lunghezze dei fili rende possibile numerose applicazioni. Abbiamo selezionato fili in poliestere PBT di 2 lunghezze diverse per applicazioni di trasporto o di lavaggio e, per la rimozione della polvere, fili in crine di cavallo e in tampico.

La densità

Per ogni spazzola, esistono diverse densità di filo: bassa, media o alta (vedere fotografia).



Filo a bassa densità



Filo a media densità



Filo ad alta densità

Spazzola cilindrica modulare Filo in tampico

Applicazione: rimozione polvere

BCMTP

- ***Ideale per rimuovere la polvere***
- *Spazzole impilabili per ottenere grandi lunghezze*
- *Materiali:*
  - *Filo: tampico*
  - *Corpo: polipropilene*
  - *Filo di aggraffatura: inox 316L*
- *Altezza del filo 50 mm circa*



Vantaggi


- *Antistatico*
- *Il tampico può essere usato in ambienti umidi*
- *Grande resistenza all'abrasione*
- *Ottima capacità di spazzolatura*


Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***

Accessorio

- *Elemento di trascinamento* **BCM-T (vol. 1 p.389)**







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD est.	ØC corpo	ØA	Densità del filo	N. di denti del corpo	N. file filamenti	Prezzo unit. Da 1 a 5
BCM30-130M/TP	130	30	12	media	1	8	Su richiesta
BCM58-155M/TP	155	58	20	media	2	24	Su richiesta
BCM78-180M/TP	180	78	30	media	2	32	Su richiesta
BCM108-210M/TP	210	108	40	media	2	40	Su richiesta

Dimensioni in mm

Spazzola cilindrica modulare Filo in poliestere PBT

BCMPBT

Applicazione: trasporto

- ***Ideale per il trasporto***
- *Spazzole impilabili per ottenere grandi lunghezze*
- *Materiali:*
  Filo: poliestere PBT blu
  Corpo: polipropilene
  Filo di aggraffatura: inox 316L
- *Diametro del filo 0,35 mm*
- *Altezza del filo 15 mm circa*

Per uso alimentare



Vantaggi


- *Non assorbe umidità*
- *Resistenza della fibra a 120°C*
- *Consigliato per ambienti agro-alimentari*


Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***

Accessori

- *Elemento di trascinamento*
  BCM-T (vol. 1 p.389)







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD est.	ØC corpo	ØA	Densità del filo	N. di denti del corpo	N. file filamenti	Prezzo unit. Da 1 a 5
BCM30-60H/PBT	60	30	12	alta	1	16	154,20 €
BCM58-85H/PBT	85	58	20	alta	2	32	51,62 €
BCM78-110H/PBT	110	78	30	alta	2	48	62,96 €
BCM108-140H/PBT	140	108	40	alta	2	56	73,70 €

Dimensioni in mm

Spazzola cilindrica modulare Filo in poliestere PBT

Applicazione: lavaggio

BCM PBT

- ***Ideale per il lavaggio***
- *Spazzole impilabili per ottenere grandi lunghezze*
- *Materiali:*
  Filo: poliestere PBT blu
  Corpo: polipropilene
  Filo di aggraffatura: inox 316L
- *Diametro del filo 0,50 mm*
- *Altezza del filo 50 mm circa*

Per uso alimentare



Vantaggi


- *Non assorbe umidità*
- *Resistenza della fibra a 120°C*
- *Consigliato per ambienti agro-alimentari*


Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***

Accessori

- *Elemento di trascinamento*
  BCM-T (vol. 1 p.389)







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD est.	ØC corpo	ØA	Densità del filo	N. di denti del corpo	N. file filamenti	Prezzo unit. Da 1 a 5
BCM30-130M/PBT	130	30	12	media	1	16	151,89 €
BCM58-155M/PBT	155	58	20	media	2	24	41,73 €
BCM58-155B/PBT	155	58	20	bassa	2	16	35,85 €
BCM78-180M/PBT	180	78	30	media	2	32	47,49 €
BCM78-180B/PBT	180	78	30	bassa	2	24	40,95 €
BCM108-210M/PBT	210	108	40	media	2	40	57,17 €
BCM108-210H/PBT	210	108	40	bassa	2	32	49,98 €

Dimensioni in mm

Spazzola cilindrica modulare Filo di crine di cavallo

BCMcc Applicazione: rimozione polvere

Per ambienti asciutti

- ***Ideale per rimuovere la polvere***
- *Spazzole impilabili per ottenere grandi lunghezze*
- *Materiali:*
  - *Filo: crine di cavallo*
  - *Corpo: polipropilene*
  - *Filo di aggraffatura: inox 316L*
- *Antistatico*
- *Altezza del filo 50 mm circa*



Vantaggi


- *Il crine di cavallo è meno rigido e più abrasivo del tampico (spazzolatura più morbida)*
- *Il tampico è raccomandato per ambienti asciutti*


Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***

Accessori

- *Elemento di trascinamento* **BCM-T (vol. 1 p.389)**







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD est.	ØC corpo	ØA	Densità del filo	N. di denti del corpo	N. file filamenti	Prezzo unit. Da 1 a 5
BCM30-130M/CC	130	30	12	media	1	8	153,18 €
BCM58-155M/CC	155	58	20	media	2	24	65,41 €
BCM78-180M/CC	180	78	30	media	2	32	79,15 €
BCM108-210M/CC	210	108	40	media	2	40	96,68 €

Dimensioni in mm

Per spazzola cilindrica modulare BCMT

- **Anello di bloccaggio per spazzola circolare BCM**
- Materiali:
  Corpo: polipropilene rinforzato con fibre di vetro (PP)



Utilizzo

- L'elemento di trascinamento è indispensabile per bloccare le spazzole impilate durante la traslazione e per portarle in rotazione

Come scegliere


- La spazzola e l'anello di bloccaggio devono avere lo stesso diametro di corpo e d'alesaggio, indipendentemente dalla densità della spazzola

Info.

- **Venduto a multipli, contattateci**

Accessori

- Spazzole **BCM-TP, BCM-PBT-BCM-CC** **(vol. 1 da p.385 a 388)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØC corpo	ØA alesaggio	ØM	E	Per densità	N. di denti del corpo	Prezzo unit. Da 1 a 5
BCM30-T	30	12	M6	18,5	alta / media / bassa	1	69,49 €
BCM58-T	58	20	M6	18,5	alta / media / bassa	2	28,06 €
BCM78-T	78	30	M6	18,5	alta / media / bassa	2	28,49 €
BCM108-T	108	40	M8	25	alta / media / bassa	2	39,98 €

Dimensioni in mm