




- Conforme a DIN 6795
- Inox A2

### Vantaggi

- Possibilità di montaggio direttamente su un albero liscio o con gola (preferibile)
- Possibilità di montaggio assiale o radiale
- Smontaggio semplice con un cacciavite



Esempio di applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	11+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Ød2	Albero da Ø	Ød3 max	A	S	Quantità	Prezzo unit. da 1 a 5
BFA-1.2/B	1,2	1,4 - 2,0	3,25	1,01	0,3	1000	28,63 €
BFA-1.5/B	1,5	2,0 - 2,5	4,25	1,28	0,4	1000	30,33 €
BFA-1.9/B	1,9	2,5 - 3,0	4,80	1,61	0,5	1000	32,36 €
BFA-2.3/B	2,3	3,0 - 4,0	6,30	1,94	0,6	1000	35,44 €
BFA-3.2/B	3,2	4,0 - 5,0	7,30	2,70	0,6	1000	41,58 €
BFA-4/B	4,0	5,0 - 7,0	9,30	3,34	0,7	1000	43,97 €
BFA-5/B	5,0	6,0 - 8,0	11,30	4,11	0,7	1000	63,06 €
BFA-6/B	6,0	7,0 - 9,0	12,30	5,26	0,7	1000	71,59 €
BFA-7/B	7,0	8,0 - 11,0	14,30	5,84	0,9	500	48,57 €
BFA-8/B	8,0	9,0 - 12,0	16,30	6,52	1,0	500	55,06 €
BFA-9/B	9,0	10,0 - 14,0	18,80	7,63	1,1	500	77,05 €
BFA-10/B	10,0	11,0 - 15,0	20,40	8,32	1,2	500	92,74 €
BFA-12/B	12,0	13,0 - 18,0	23,40	10,45	1,3	200	54,67 €
BFA-15/B	15,0	16,0 - 24,0	29,40	12,61	1,5	200	103,71 €
BFA-19/B	19,0	20,0 - 31,0	37,60	15,92	1,75	100	123,17 €

Dimensioni in mm