

- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)

- Velocità max.: 3000 g/min

- Materiali:




Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: inox temprato

- Massa: 0,11 kg

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



COPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	0,66	0,53
2000	0,72	0,58
VELOCITÀ 1000	0,88	0,70
IN 500	1,00	0,80
INGRESSO 100	1,35	1,08
(g/min) 50	1,48	1,18
10	1,77	1,41

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Stock*	Prezzo unit.
BLH20-1	1:1	88%	3000	3000	$4,34 \times 10^{-7}$	✓	342,95 €
BLH20-2	2:1	88%	3000	1500	$8,41 \times 10^{-8}$	✓	342,95 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm