

- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita  $\leq 45'$  ( $0,75^\circ$ )

- Velocità max.: 3000 g/min

- Materiali:



Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: inox temprato

- Massa: 0,28 kg

### Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



### COPPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	1,65	1,32
2000	1,81	1,45
VELOCITÀ IN		
1000	2,20	1,76
500	2,51	2,00
INGRESSO (g/min)		
100	3,38	2,70
50	3,70	3,00
10	4,40	3,54

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m <sup>2</sup> )	Stock*	Prezzo unit.
BLH30-1	1:1	88%	3000	3000	$2,19 \times 10^{-6}$	✓	443,43 €
BLH30-2	2:1	88%	3000	1500	$5,00 \times 10^{-7}$	✓	443,43 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm