

- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)

- Velocità max.: 3000 g/min

- Materiali:




Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: acciaio temprato

- Massa: 2,20 kg

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



COPPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	11,50	7,70
2000	13,20	8,70
VELOCITÀ IN	15,90	10,20
500	17,50	11,60
INGRESSO (g/min)	23,00	15,00
50	25,00	17,00
10	30,00	20,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Stock*	Prezzo unit.
BLH50-1	1:1	88%	3000	3000	$4,76 \times 10^{-5}$	✓	851,16 €
BLH50-2	2:1	88%	3000	1500	$1,25 \times 10^{-5}$	✓	851,16 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm