

- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)

- Velocità max.: 3000 g/min

- Materiali:


Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: acciaio temprato


- Massa: 7,05 kg

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



Tappo 1/8" BSP
Sporgente Ø10x5
circa



COPPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	43	26
2000	47	30
VELOCITÀ IN	51	34
500	64	38
INGRESSO (g/min)	100	85
50	94	60
10	128	77

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Prezzo unit.
BLH70-1	1:1	88%	3000	3000	$4,15 \times 10^{-4}$	1 944,80 €
BLH70-2	2:1	88%	3000	1500	$1,12 \times 10^{-4}$	1 944,80 €

Dimensioni in mm