

Rinvio angolare ad albero cavo

Taglia XS



1 2 3

★★★

BLHB20
BLHI20
BLHO20

Coppia fino a 1,77Nm

- L'entrata e l'uscita hanno un senso di rotazione invertito
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Rinvio d'angolo ad assi cavi/pieni
- Gioco in uscita $\leq 45'$ (0,75°)
- Velocità max: 3000 g/min
- Lubrificazione a vita
- Materiali:
 - corpo: Alluminio anodizzato
 - Ingranaggi: inox temprato
- Carichi ammissibili: vedere scheda tecnica sul nostro sito web.



COPPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	0,66	0,53
2000	0,72	0,58
1000	0,88	0,70
500	1,00	0,80
100	1,35	1,08
50	1,48	1,18
10	1,77	1,41

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Albero entrata	Albero uscita	Rendimento		Velocità max		Stock*	Prezzo unit.
				a 1000 (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	in entrata (g/min)	in uscita (g/min)		
BLHB20-1	1:1	Cavo	Cavo	88%	3000	3000	✓	419,82 €	
BLHB20-2	2:1	Cavo	Cavo	88%	3000	1500	✓	419,82 €	
BLHI20-1	1:1	Cavo	Pieno	88%	3000	3000	✓	383,45 €	
BLHI20-2	2:1	Cavo	Pieno	88%	3000	1500	✓	383,45 €	
BLHO20-2	2:1	Pieno	Cavo	88%	3000	1500	✓	383,45 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm