

Coppia fino a 30Nm

BLHB50  
BLHI50  
BLHO50

- L'entrata e l'uscita hanno un senso di rotazione invertito

- Rapporto da 1:1 a 2:1

- Rinvio d'angolo ad assi cavi/pieni

- Gioco in uscita  $\leq 45^\circ$  ( $0,75^\circ$ )

- Velocità max : 3000 g/min

- Lubrificazione a vita

- Materiali:

corpo: alluminio anodizzato

Ingranaggi:



acciaio cementato temprato

## Info.

- Tappo 1/8" BSP

- Carichi ammissibili:

vedere scheda tecnica sul nostro sito web.



## COPPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	11,50	7,70
2000	13,20	8,70
1000	15,90	10,20
500	17,50	11,60
100	23,00	15,00
50	25,00	17,00
10	30,00	20,00

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Albero		Rendimento a 1000 (g/min)	Velocità max		Stock*	Prezzo Unit.
		entrata	uscita		in entrata (g/min)	in uscita (g/min)		
BLHB50-1	1:1	Cavo	Cavo	88%	3000	3000	✓	1 098,85 €
BLHB50-2	2:1	Cavo	Cavo	88%	3000	1500	✓	1 098,85 €
BLHI50-1	1:1	Cavo	Pieno	88%	3000	3000	✓	1 003,68 €
BLHI50-2	2:1	Cavo	Pieno	88%	3000	1500	✓	1 003,68 €
BLHO50-2	2:1	Pieno	Cavo	88%	3000	1500	✓	1 003,68 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm