



- L'albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita
- Rapporti da 1:1 a 2:1
- Gioco in uscita $\leq 45'$ (0,75°)
- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min
- Materiali:
 - Corpo: alluminio anodizzato
 - Ingresso: inox temprato
 - Uscita: inox non temprato
- Massa: 0,12 kg

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



COPPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	0,66	0,53
2000	0,72	0,58
VELOCITÀ IN	0,88	0,70
500	1,00	0,80
INGRESSO	1,35	1,08
(g/min)	1,48	1,18
10	1,77	1,41

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Stock*	Prezzo unit.
BLHT20-1	1:1	88%	3000	3000	4,34 x 10 ⁻⁷	✓	377,27 €
BLHT20-2	2:1	88%	3000	1500	8,41 x 10 ⁻⁸	-	377,27 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm