



- L'albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita
- Rapporti da 1:1 a 2:1
- Gioco in uscita  $\leq 45'$  (0,75°)
- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min
- Materiali:
  - Corpo: alluminio anodizzato
  - Ingresso: inox temprato
  - Uscita: inox non temprato
- Massa: 0,3 kg

### Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



### COPPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	1,65	1,32
2000	1,81	1,45
VELOCITÀ		
1000	2,20	1,76
IN		
500	2,51	2,00
INGRESSO		
100 (g/min)	3,38	2,70
50	3,70	3,00
10	4,40	3,54

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m <sup>2</sup> )	Stock*	Prezzo unit.
BLHT30-1	1:1	88%	3000	3000	2,19 x 10 <sup>-6</sup>	✓	487,77 €
BLHT30-2	2:1	88%	3000	1500	5,00 x 10 <sup>-7</sup>	✓	487,77 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm