





- L'albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita
- Rapporti da 1:1 a 2:1
- Gioco in uscita $\leq 45'$ (0,75°)
- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min
- Materiali:
 - Corpo: alluminio anodizzato
 - Ingresso: acciaio temprato
 - Uscita: acciaio non temprato
- Massa: 4,75 kg

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



COPPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1	
3000	26,00	19,00	
2000	30,00	22,00	
VELOCITÀ			
1000	35,00	25,00	
IN			
500	35,00	25,00	
INGRESSO			
(g/min)	100	53,00	38,00
50	57,00	43,00	
10	70,00	52,00	

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Prezzo unit.
BLHT60-1	1:1	88%	3000	3000	1,99 x 10 ⁻⁴	1 065,82 €
BLHT60-2	2:1	88%	3000	1500	3,87 x 10 ⁻⁵	1 065,82 €

Dimensioni in mm