

- Per posizionamento ed indicizzazione con sicurezza LONG-LOK per evitare il disserraggio

- Materiale:

**Versione acciaio:**

- Corpo acciaio classe 5.8 brunito con inserto nylon "Long Lok"
- Sfera acciaio trattato rettificato
- Molla acciaio

**Versione inox:**

- Corpo inox 303
- Sfera inox 420 trattato rettificato con inserto nylon "Long Lok"
- Molla inox



Versione acciaio




Versione inox

### Vantaggi

- Garantisce il blocco in caso di vibrazioni
- Coppia di disserraggio molto elevata
- Blocco in tutte le posizioni


### Applicazioni

- Per utilizzi ripetitivi



Esempio di montaggio:  
puntale di posizionamento

Misura	Coppia di serraggio (Nm)	Coppia di disserraggio (Nm)
M3	0,10	0,25
M4	0,10	0,25
M5	0,10	0,25
M6	0,25	0,45
M8	0,40	0,60
M10	0,70	0,80
M12	1,00	1,20
M16	4,20	4,30



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-25%	-40%	Su richiesta

Codice		ØD	ØD <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub> <sup>0.5</sup>	H	N	Forza di pressione (N)		Stock <sup>†</sup>		Prezzo Unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox							F <sub>1</sub> a vuoto	F <sub>2</sub> con carico	Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
BPM3/LOK	BPM3SS/LOK	M3	1,5	7	4	0,5	0,4	1,5	3	✓	✓	7,23 €	12,01 €
BPM4/LOK	BPM4SS/LOK	M4	2,5	9	5	0,8	0,6	4,0	10	✓	✓	3,71 €	8,24 €
BPM5/LOK	BPM5SS/LOK	M5	3,0	12	6	0,9	0,8	6,0	11	✓	✓	3,84 €	8,32 €
BPM6/LOK	BPM6SS/LOK	M6	3,5	14	7	1,0	1,0	9,0	13	✓	✓	3,93 €	8,32 €
BPM8/LOK	BPM8SS/LOK	M8	5,0	16	8	1,5	1,2	15,0	30	✓	✓	4,75 €	10,57 €
BPM10/LOK	BPM10SS/LOK	M10	6,0	19	9	2,0	1,6	20,0	35	✓	✓	4,97 €	12,13 €
BPM12/LOK	BPM12SS/LOK	M12	8,0	22	10	2,5	2,0	30,0	55	✓	-	13,72 €	20,28 €
BPM16/LOK	BPM16SS/LOK	M16	10,0	24	14	3,5	2,5	65,0	125	-	-	17,59 €	25,46 €

<sup>†</sup>Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm