Supporto ritto in lamiera con cuscinetto


BPP


Supporto con 2 punti di fissaggio / a carico leggero

- ***Supporto con cuscinetto in lamiera stampata***
- *Materiale:*
  Acciaio

Utilizzo

- *Montaggio semplice del cuscinetto volvente, carico leggero*





Codice	Carico (kN) Dinamico C	Statico Co
BPP201	9,2	4,48
BPP202	9,2	4,48
BPP203	9,2	4,48
BPP204	12,2	6,30
BPP205	13,3	7,46
BPP206	18,5	10,80
BPP207	24,5	14,60

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	H	A	E	B	S	G	W	Dimens. vite	B1	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BPP201	12	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	22	6,0	0,19	✔	12,18 €
BPP202	15	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	22	6,0	0,19	✔	12,25 €
BPP203	17	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	22	6,0	0,19	✔	12,72 €
BPP204	20	25,4	98	76	32	9,5	3,2	50,5	M8	25	7,0	0,23	✔	14,20 €
BPP205	25	28,6	108	86	32	11,5	4,0	56,6	M10	27	7,5	0,28	✔	15,00 €
BPP206	30	33,3	117	95	38	11,5	4,0	66,3	M10	30	8,0	0,47	✔	20,61 €
BPP207	35	39,7	129	106	42	11,5	4,6	78,0	M10	32	8,5	0,57	-	24,17 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Supporto a flangia tonda

Flangia con 3 punti di fissaggio / a carico leggero


BPF

- ***Supporto in lamiera stampata con cuscinetto***
- *Materiale:*
  Acciaio



Utilizzo

- *Montaggio semplice del cuscinetto volvente, carico leggero*



Codice	Carico (kN) Dinamico C	Statico Co
BPF201	9,2	4,48
BPF202	9,2	4,48
BPF203	9,2	4,48
BPF204	12,2	6,30
BPF205	13,3	7,46
BPF206	18,5	10,80
BPF207	24,5	14,60

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	A	E	M	S	T	F (min)	Dimens. vite	B1	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BPF201	12	81	63,5	14	7,1	4,0	49	M6	22	6,0	0,27	✔	12,29 €
BPF202	15	81	63,5	14	7,1	4,0	49	M6	22	6,0	0,27	✔	12,38 €
BPF203	17	81	63,5	14	7,1	4,0	49	M6	22	6,0	0,27	✔	12,83 €
BPF204	20	90	71,5	16	9,0	4,0	56	M8	25	7,0	0,33	✔	15,18 €
BPF205	25	95	76,0	18	9,0	4,0	60	M8	27	7,5	0,38	✔	15,99 €
BPF206	30	113	90,5	18	11,0	5,2	71	M10	30	8,0	0,62	✔	23,48 €
BPF207	35	122	100,0	20	11,0	5,2	81	M10	32	8,5	0,82	-	27,00 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Supporto a flangia ovale in lamiera


BPFL


Flangia con 2 punti di fissaggio / a carico leggero

- ***Supporto in lamiera stampata con cuscinetto***
- *Materiale:*
  Acciaio

Utilizzo

- *Montaggio semplice del cuscinetto volvente, carico leggero*





Codice	Carico (kN) Dinamico C	Statico Co
BPFL201	9,2	4,48
BPFL202	9,2	4,48
BPFL203	9,2	4,48
BPFL204	12,2	6,30
BPFL205	13,3	7,46
BPFL206	18,5	10,80
BPFL207	24,5	14,60

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	A	E	B	M	S	T	F (min.)	Dimens. vite	B1	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BPFL201	12	81	63,5	59	14	7,1	4,0	49	M6	22	6,0	0,19	✔	11,83 €
BPFL202	15	81	63,5	59	14	7,1	4,0	49	M6	22	6,0	0,19	✔	11,87 €
BPFL203	17	81	63,5	59	14	7,1	4,0	49	M6	22	6,0	0,19	✔	12,33 €
BPFL204	20	90	71,5	67	16	9,0	4,0	56	M8	25	7,0	0,24	✔	12,96 €
BPFL205	25	95	76,0	71	18	9,0	4,0	60	M8	27	7,5	0,28	✔	14,52 €
BPFL206	30	113	90,5	84	18	11,0	5,2	71	M10	30	8,0	0,38	✔	19,16 €
BPFL207	35	122	100,0	94	20	11,0	5,2	81	M10	32	8,5	0,50	-	22,58 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox

Supporto con 2 punti di fissaggio / a carico leggero


BPPSS

- Supporto con cuscinetto in lamiera stampata
- Materiale: Inox



Utilizzo

- Montaggio semplice del cuscinetto volvente, carico leggero



Codice	Carico (kN) Dinamico C	Statico Co
BPP204/SS	12,80	6,65
BPP205/SS	14,00	7,85
BPP206/SS	19,50	11,30
BPP207/SS	25,70	15,30

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	ØD	H	A	E	B	S	G	W	Misura vite	B1	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BPP204/SS	20	25,4	98	76	32	9	3,2	50	M8	25	7	0,22	✔	22,04 €
BPP205/SS	25	28,6	108	86	32	11	4	56	M10	27	7,5	0,29	✔	25,39 €
BPP206/SS	30	33,3	117	95	38	11	4	66	M10	30	8	0,43	✔	29,11 €
BPP207/SS	35	39,7	129	106	42	11	5	78	M10	32	8,5	0.63	-	54,99 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Supporto a flangia tonda a carico leggero inox

BPFSS


Flangia con 3 punti di fissaggio

- Supporto in lamiera stampata con cuscinetto
- Materiale:
  Inox



Utilizzo

- Montaggio semplice del cuscinetto volvente, carico leggero



Codice	Carico (kN) Dinamico C	Statico Co
BPF204/SS	12,80	6,65
BPF205/SS	14,00	7,85
BPF206/SS	19,50	11,30
BPF207/SS	25,70	15,30

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	ØD	A	E	T	M	S	F	Misura vite	B1	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BPF204/SS	20	90	71	2	16	9	56	M8	25	7	0,29	✔	21,07 €
BPF205/SS	25	95	76	2	18	9	60	M8	27	7.5	0,34	✔	25,52 €
BPF206/SS	30	113	90	2,6	18	11	71	M8	30	8	0,55	✔	40,76 €
BPF207/SS	35	122	100	2,6	20	11	81	M10	32	8,5	0,69	-	43,84 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Supporto a flangia ovale a carico leggero inox

Flangia con 2 punti di fissaggio


BPFLSS

- Supporto in lamiera stampata con cuscinetto
- Materiale:
  Inox



Utilizzo

- Montaggio semplice del cuscinetto volvente, carico leggero



Codice	Carico (kN) Dinamico C	Statico Co
BPFL204/SS	12,80	6,65
BPFL205/SS	14,00	7,85
BPFL206/SS	19,50	11,30
BPFL207/SS	25,70	15,30

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	ØD	A	E	B	M	S	T	F	Misura vite	B1	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BPFL204/SS	20	90	71	67	16	8,7	2	55,5	M8	25	7	0,22	✔	19,39 €
BPFL205/SS	25	95	76	71	18	8,7	2	60,5	M8	27	7,5	0,27	✔	23,98 €
BPFL206/SS	30	113	90,5	84	18	10,3	2,6	71,5	M10	30	8	0,41	✔	33,70 €
BPFL207/SS	35	122	100	94	20	10,5	2,6	81,0	M10	32	8,5	0,55	-	57,81 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm