

Pressore a molla con esagono incassato

BSM
BSMP
BSMss

Con puntale

- 3 versioni a scelta

- Materiale:

Acciaio classe 5,8

brunito

Inox 303

Puntale in acciaio

temprato, inox

temprato o plastica




Corpo e puntale
in acciaio



Corpo in acciaio
puntale in plastica



Corpo e puntale
inox



Sicurezza

- Indicizzazione

- Mantiene la posizione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prix	-5%	-10%	-15%	-30%	-50%	Sur demande

Codice	ØD	ØD ₁	L	H	T	T ₁	N	S	Forza di pressione (N)		Prezzo unit. da 1 a 5	
									F1 a vuoto	F2 con carico		
Corpo in acciaio / puntale in acciaio												
BSM3	M3	1,0	10	1,5	1,5	1,0	0,4	0,7	0,5	3	✓	9,10 €
BSM4	M4	1,5	15	1,5	2,0	0,6	0,6	1,3	5	16	✓	6,97 €
BSM5	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	6	20	✓	6,78 €
BSM6	M6	2,7	20	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	7	20	✓	7,03 €
BSM8	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	9	35	✓	8,30 €
BSM10	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	✓	9,28 €
BSM12	M12	6,0	28	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	55	✓	12,13 €
BSM16	M16	7,5	32	5,0	6,0	2,5	2,5	5,0	45	100	✓	13,39 €
BSM20	M20	10,0	40	7,0	8,0	3,0	2,5	6,0	60	120	✓	15,85 €
BSM24	M24	12,0	52	10,0	10,0	3,0	2,5	8,0	80	160	-	25,53 €
Corpo in acciaio / puntale in plastica												
BSM4P	M4	1,5	15	1,5	2,0	1,0	0,6	1,3	5	16	✓	8,10 €
BSM5P	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,6	0,8	1,5	6	20	✓	7,89 €
BSM6P	M6	2,7	20	2,5	2,5	0,8	1,0	2,0	7	20	✓	8,10 €
BSM8P	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,0	1,2	2,5	9	35	✓	9,44 €
BSM10P	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	-	11,30 €
BSM12P	M12	6,0	28	4,0	5,0	1,4	2,0	4,0	10	55	-	14,28 €
BSM16P	M16	7,5	32	5,0	6,0	2,0	2,5	5,0	45	100	-	17,46 €
Corpo in inox / puntale inox												
BSM5SS	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	5	17	✓	20,02 €
BSM6SS	M6	2,7	20	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	6	17	✓	19,97 €
BSM8SS	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	7	29	✓	22,24 €
BSM10SS	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	8	31	✓	30,36 €
BSM12SS	M12	6,0	28	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	47	✓	41,10 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm