


- **Ammortizzatore in gomma**
- L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale
- Lavoro del cilindro in compressione e taglio
- Materiali:
  - Armatura: piastre in acciaio
  - Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

### Utilizzo

- Smorzamento rumore e vibrazioni

### Info.

- **Venduto a multipli, contattateci**
- Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo



**A partire dalla  
misura M3**

SCONTI PER QUANTITÀ <sup>Ⓐ</sup>

| Qtà | 1+     | 6+   | 20+  | 40+  | 100+ | 200+         |
|-----|--------|------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | -25% | Su richiesta |

SCONTI PER QUANTITÀ <sup>Ⓑ</sup>

| Qtà | 1+     | 6+   | 10+  | 15+  | 20+  | 50+          |
|-----|--------|------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | -25% | Su richiesta |

| Codice        | ØG  | ØD  | H  | T  | Compressione    |                 | Taglio          |                 | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---------------|-----|-----|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------|
|               |     |     |    |    | Rigidità (N/mm) | Carico Max. (N) | Rigidità (N/mm) | Carico Max. (N) |        |                       |
| B-ZY3-8-8     | M3  | 8   | 8  | 6  | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓐ 4,06 €              |
| B-ZY4-10-10   | M4  | 10  | 10 | 10 | 48              | 43              | 10              | 35              | ✓      | Ⓐ 2,08 €              |
| B-ZY4-10-15   | M4  | 10  | 15 | 10 | 29              | 43              | 5               | 15              | ✓      | Ⓐ 2,21 €              |
| B-ZY4-15-15   | M4  | 15  | 15 | 10 | 67              | 95              | 15              | 35              | ✓      | Ⓐ 2,08 €              |
| B-ZY4-15-20   | M4  | 15  | 20 | 10 | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓐ 2,18 €              |
| B-ZY4-15-30   | M4  | 15  | 30 | 15 | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓐ 2,32 €              |
| B-ZY5-15-15   | M5  | 15  | 15 | 8  | 67              | 95              | 15              | 35              | ✓      | Ⓐ 2,18 €              |
| B-ZY6-20-15   | M6  | 20  | 15 | 18 | 130             | 170             | 24              | 60              | ✓      | Ⓐ 2,41 €              |
| B-ZY6-20-20   | M6  | 20  | 20 | 18 | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓐ 2,40 €              |
| B-ZY6-20-25   | M6  | 20  | 25 | 18 | 61              | 170             | 11              | 60              | ✓      | Ⓐ 2,51 €              |
| B-ZY6-25-15   | M6  | 25  | 15 | 18 | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓐ 2,75 €              |
| B-ZY6-25-20   | M6  | 25  | 20 | 18 | 130             | 280             | 30              | 95              | ✓      | Ⓐ 3,09 €              |
| B-ZY6-25-25   | M6  | 25  | 25 | 18 | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓐ 3,19 €              |
| B-ZY6-25-30   | M6  | 25  | 30 | 18 | 71              | 280             | 19              | 95              | ✓      | Ⓐ 3,45 €              |
| B-ZY8-30-15   | M8  | 30  | 15 | 20 | 525             | 400             | 58              | 140             | ✓      | Ⓐ 3,77 €              |
| B-ZY8-30-20   | M8  | 30  | 20 | 20 | 235             | 400             | 42              | 140             | ✓      | Ⓐ 4,01 €              |
| B-ZY8-30-25   | M8  | 30  | 25 | 20 | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓐ 4,37 €              |
| B-ZY8-30-30   | M8  | 30  | 30 | 20 | 113             | 400             | 28              | 140             | ✓      | Ⓐ 4,67 €              |
| B-ZY8-30-40   | M8  | 30  | 40 | 20 | 106             | 400             | 13              | 140             | ✓      | Ⓐ 5,25 €              |
| B-ZY8-40-25   | M8  | 40  | 25 | 23 | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓐ 5,28 €              |
| B-ZY8-40-30   | M8  | 40  | 30 | 23 | 234             | 650             | 49              | 250             | ✓      | Ⓐ 5,93 €              |
| B-ZY8-40-40   | M8  | 40  | 40 | 23 | 147             | 650             | 23              | 250             | ✓      | Ⓐ 6,84 €              |
| B-ZY10-40-30  | M10 | 40  | 30 | 28 | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓐ 6,40 €              |
| B-ZY10-50-20  | M10 | 50  | 20 | 28 | 857             | 1000            | 110             | 400             | ✓      | Ⓐ 7,75 €              |
| B-ZY10-50-25  | M10 | 50  | 25 | 28 | -               | -               | -               | -               | -      | Ⓐ 9,00 €              |
| B-ZY10-50-30  | M10 | 50  | 30 | 28 | 395             | 1000            | 73              | 400             | -      | Ⓐ 8,57 €              |
| B-ZY10-50-40  | M10 | 50  | 40 | 28 | 273             | 1000            | 58              | 400             | ✓      | Ⓐ 8,76 €              |
| B-ZY10-50-45  | M10 | 50  | 45 | 28 | -               | -               | -               | -               | -      | Ⓐ 8,98 €              |
| B-ZY10-50-50  | M10 | 50  | 50 | 28 | 210             | 1000            | 37              | 400             | ✓      | Ⓐ 9,60 €              |
| B-ZY10-60-40  | M10 | 60  | 40 | 28 | -               | -               | -               | -               | -      | Ⓐ 12,93 €             |
| B-ZY10-70-45  | M10 | 70  | 45 | 28 | -               | -               | -               | -               | -      | Ⓐ 19,44 €             |
| B-ZY12-60-40  | M12 | 60  | 40 | 33 | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓑ 8,55 €              |
| B-ZY12-75-25  | M12 | 75  | 25 | 37 | -               | -               | -               | -               | ✓      | Ⓑ 0,08 €              |
| B-ZY12-75-40  | M12 | 75  | 40 | 37 | 735             | 2300            | 118             | 850             | ✓      | Ⓑ 0,35 €              |
| B-ZY12-75-50  | M12 | 75  | 50 | 37 | 530             | 2300            | 101             | 850             | -      | Ⓑ 13,10 €             |
| B-ZY12-75-55  | M12 | 75  | 55 | 37 | 417             | 2300            | 78              | 850             | -      | Ⓑ 13,64 €             |
| B-ZY16-100-40 | M16 | 100 | 40 | 41 | 2160            | 4200            | 283             | 1600            | -      | Ⓑ 20,54 €             |
| B-ZY16-100-55 | M16 | 100 | 55 | 41 | 892             | 4200            | 145             | 1600            | -      | Ⓑ 23,34 €             |
| B-ZY16-100-60 | M16 | 100 | 60 | 41 | 843             | 4200            | 142             | 1600            | -      | Ⓑ 24,50 €             |
| B-ZY16-100-75 | M16 | 100 | 75 | 41 | -               | -               | -               | -               | -      | Ⓑ 30,82 €             |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm