

Molla di compressione **DIN 2095**

CD

Filo armonico inox

- Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224

Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra

- Estremità:



Filo $\leq 0,8\text{mm}$ avvicinate non molate

Filo $> 0,8\text{mm}$ avvicinate molate

- Carichi: i valori di carico indicati sono basati su una durata di vita di 50.000 cicli al 50% del carico ammissibile

- Tolleranze: tutte le dimensioni e forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

+ di 250 pezzi consultateci



Info.

- Realizzazioni su misura:

contattateci (Quantità minima possibile)

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 5+ | 25+ | 50+ | 100+ |
|-----|--------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| CD2110 | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 4,40 | 9,94 | 0,90 | 8,93 | ✓ | 5,77 € |
| CD2111 | 0,50 | 3,00 | 5,50 | 6,10 | 6,37 | 1,40 | 8,93 | ✓ | 5,77 € |
| CD2112 | 0,50 | 3,00 | 8,50 | 8,70 | 4,12 | 2,20 | 8,93 | ✓ | 5,77 € |
| CD2113 | 0,50 | 3,00 | 12,50 | 12,00 | 2,81 | 3,00 | 8,93 | ✓ | 5,77 € |
| CD2114 | 0,50 | 3,00 | 18,50 | 17,50 | 1,90 | 4,70 | 8,93 | ✓ | 5,77 € |
| CD2115 | 0,50 | 3,70 | 3,50 | 5,50 | 4,78 | 1,80 | 8,59 | - | 5,77 € |
| CD2116 | 0,50 | 3,70 | 5,50 | 7,90 | 3,03 | 2,80 | 8,59 | ✓ | 5,77 € |
| CD2117 | 0,50 | 3,70 | 8,50 | 11,50 | 1,96 | 4,40 | 8,59 | ✓ | 5,77 € |
| CD2118 | 0,50 | 3,70 | 12,50 | 16,00 | 1,34 | 6,20 | 8,59 | ✓ | 5,77 € |
| CD2119 | 0,50 | 3,70 | 18,50 | 23,50 | 0,90 | 9,50 | 8,59 | ✓ | 5,77 € |
| CD2120 | 0,50 | 4,50 | 3,50 | 7,00 | 2,43 | 3,30 | 8,00 | ✓ | 5,77 € |
| CD2121 | 0,50 | 4,50 | 5,50 | 10,00 | 1,55 | 4,90 | 8,00 | ✓ | 5,77 € |
| CD2122 | 0,50 | 4,50 | 8,50 | 15,00 | 1,00 | 7,90 | 8,00 | ✓ | 5,77 € |
| CD2123 | 0,50 | 4,50 | 12,50 | 21,50 | 0,68 | 11,70 | 8,00 | ✓ | 5,77 € |
| CD2124 | 0,50 | 4,50 | 18,50 | 31,00 | 0,46 | 17,00 | 8,00 | ✓ | 5,77 € |
| CD2125 | 0,50 | 5,50 | 3,50 | 9,40 | 1,25 | 5,50 | 6,91 | ✓ | 5,77 € |
| CD2126 | 0,50 | 5,50 | 5,50 | 14,00 | 0,80 | 8,60 | 6,91 | ✓ | 5,77 € |
| CD2127 | 0,50 | 5,50 | 8,50 | 20,50 | 0,52 | 12,90 | 6,91 | ✓ | 5,77 € |
| CD2128 | 0,50 | 5,50 | 12,50 | 30,00 | 0,35 | 19,40 | 6,91 | ✓ | 5,77 € |
| CD2129 | 0,50 | 5,50 | 18,50 | 44,50 | 0,23 | 29,40 | 6,91 | ✓ | 5,77 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| CD2130 | 0,50 | 6,80 | 3,50 | 13,50 | 0,63 | 9,20 | 5,64 | ✓ | 5,77 € |
| CD2131 | 0,50 | 6,80 | 5,50 | 20,00 | 0,40 | 14,00 | 5,64 | ✓ | 5,77 € |
| CD2132 | 0,50 | 6,80 | 8,50 | 30,00 | 0,26 | 21,30 | 5,64 | ✓ | 5,77 € |
| CD2133 | 0,50 | 6,80 | 12,50 | 44,00 | 0,18 | 31,80 | 5,64 | ✓ | 5,77 € |
| CD2134 | 0,50 | 6,80 | 18,50 | 65,00 | 0,12 | 47,60 | 5,64 | ✓ | 5,77 € |
| CD2135 | 0,63 | 3,83 | 3,50 | 5,50 | 12,04 | 1,50 | 18,00 | - | 5,77 € |
| CD2136 | 0,63 | 3,83 | 5,50 | 7,80 | 7,64 | 2,40 | 18,00 | ✓ | 5,77 € |
| CD2137 | 0,63 | 3,83 | 8,50 | 11,00 | 4,96 | 3,50 | 18,00 | ✓ | 5,77 € |
| CD2138 | 0,63 | 3,83 | 12,50 | 15,50 | 3,38 | 5,20 | 18,00 | ✓ | 5,77 € |
| CD2139 | 0,63 | 3,83 | 18,50 | 22,50 | 2,28 | 7,80 | 18,00 | - | 5,77 € |
| CD2140 | 0,63 | 4,63 | 3,50 | 6,70 | 6,15 | 2,40 | 14,80 | ✓ | 5,77 € |
| CD2141 | 0,63 | 4,63 | 5,50 | 9,60 | 3,91 | 3,80 | 14,80 | ✓ | 5,77 € |
| CD2142 | 0,63 | 4,63 | 8,50 | 14,00 | 2,53 | 5,80 | 14,80 | ✓ | 5,77 € |
| CD2143 | 0,63 | 4,63 | 12,50 | 20,00 | 1,72 | 8,70 | 14,80 | ✓ | 5,77 € |
| CD2144 | 0,63 | 4,63 | 18,50 | 29,00 | 1,16 | 12,80 | 14,80 | ✓ | 5,77 € |
| CD2145 | 0,63 | 5,63 | 3,50 | 8,50 | 3,17 | 4,20 | 13,30 | ✓ | 5,77 € |
| CD2146 | 0,63 | 5,63 | 5,50 | 12,50 | 2,02 | 6,70 | 13,30 | ✓ | 5,77 € |
| CD2147 | 0,63 | 5,63 | 8,50 | 18,50 | 1,30 | 10,30 | 13,30 | ✓ | 5,77 € |
| CD2148 | 0,63 | 5,63 | 12,50 | 26,00 | 0,88 | 14,70 | 13,30 | ✓ | 5,77 € |
| CD2149 | 0,63 | 5,63 | 18,50 | 38,50 | 0,60 | 22,30 | 13,30 | ✓ | 5,77 € |
| CD2150 | 0,63 | 6,93 | 3,50 | 11,50 | 1,57 | 6,90 | 10,70 | ✓ | 5,77 € |
| CD2151 | 0,63 | 6,93 | 5,50 | 17,00 | 1,00 | 10,80 | 10,70 | ✓ | 5,77 € |
| CD2152 | 0,63 | 6,93 | 8,50 | 25,50 | 0,65 | 16,60 | 10,70 | ✓ | 5,77 € |
| CD2153 | 0,63 | 6,93 | 12,50 | 36,50 | 0,44 | 24,20 | 10,70 | ✓ | 5,77 € |
| CD2154 | 0,63 | 6,93 | 18,50 | 54,00 | 0,29 | 36,30 | 10,70 | ✓ | 5,77 € |
| CD2155 | 0,63 | 8,63 | 3,50 | 16,00 | 0,76 | 10,90 | 8,60 | ✓ | 5,77 € |
| CD2156 | 0,63 | 8,63 | 5,50 | 24,50 | 0,49 | 17,40 | 8,60 | ✓ | 5,77 € |
| CD2157 | 0,63 | 8,63 | 8,50 | 37,00 | 0,32 | 26,80 | 8,60 | ✓ | 5,77 € |
| CD2158 | 0,63 | 8,63 | 12,50 | 55,00 | 0,21 | 40,70 | 8,60 | ✓ | 5,77 € |
| CD2159 | 0,63 | 8,63 | 18,50 | 80,50 | 0,15 | 59,90 | 8,60 | ✓ | 5,77 € |
| CD2160 | 0,80 | 4,80 | 3,50 | 6,90 | 15,92 | 1,70 | 27,40 | ✓ | 5,77 € |
| CD2161 | 0,80 | 4,80 | 5,50 | 9,70 | 10,20 | 2,70 | 27,40 | ✓ | 5,77 € |
| CD2162 | 0,80 | 4,80 | 8,50 | 14,00 | 6,59 | 4,20 | 27,40 | ✓ | 5,77 € |
| CD2163 | 0,80 | 4,80 | 12,50 | 19,50 | 4,48 | 6,00 | 27,40 | ✓ | 5,77 € |
| CD2164 | 0,80 | 4,80 | 18,50 | 28,00 | 3,02 | 8,90 | 27,40 | ✓ | 5,77 € |
| CD2165 | 0,80 | 5,80 | 3,50 | 8,30 | 8,19 | 2,70 | 22,30 | ✓ | 5,77 € |
| CD2166 | 0,80 | 5,80 | 5,50 | 12,00 | 5,21 | 4,30 | 22,30 | ✓ | 5,77 € |
| CD2167 | 0,80 | 5,80 | 8,50 | 17,50 | 3,37 | 6,60 | 22,30 | ✓ | 5,77 € |
| CD2168 | 0,80 | 5,80 | 12,50 | 24,50 | 2,29 | 9,40 | 22,30 | ✓ | 5,77 € |
| CD2169 | 0,80 | 5,80 | 18,50 | 36,00 | 1,55 | 14,50 | 22,30 | ✓ | 5,77 € |
| CD2170 | 0,80 | 7,10 | 3,50 | 10,50 | 4,10 | 4,90 | 20,60 | ✓ | 5,77 € |
| CD2171 | 0,80 | 7,10 | 5,50 | 15,50 | 2,60 | 7,80 | 20,60 | ✓ | 5,66 € |
| CD2172 | 0,80 | 7,10 | 8,50 | 23,00 | 1,68 | 12,10 | 20,60 | ✓ | 5,77 € |
| CD2173 | 0,80 | 7,10 | 12,50 | 33,00 | 1,14 | 17,90 | 20,60 | ✓ | 5,77 € |
| CD2174 | 0,80 | 7,10 | 18,50 | 48,00 | 0,77 | 26,50 | 20,60 | ✓ | 5,77 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Molla di compressione **DIN 2095**

CD

Filo armonico inox

- Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra



- Estremità:

Filo $\leq 0,8\text{mm}$ avvicinate non molate
Filo $> 0,8\text{mm}$ avvicinate molate

- Carichi: i valori di carico indicati sono basati su una durata di vita di 50.000 cicli al 50% del carico ammissibile

- Tolleranze: tutte le dimensioni e forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

+ di 250 pezzi consultateci



Info.

- Realizzazioni su misura: contattateci (Quantità minima possibile)

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | | |
|-----|--------|------|------|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 25+ | 50+ | 100+ |
| Sc. | Prezzo | -10% | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| CD2175 | 0,80 | 8,80 | 3,50 | 14,50 | 1,99 | 8,40 | 16,70 | ✓ 5,77 € |
| CD2176 | 0,80 | 8,80 | 5,50 | 21,50 | 1,27 | 13,10 | 16,70 | ✓ 5,77 € |
| CD2177 | 0,80 | 8,80 | 8,50 | 32,00 | 0,82 | 20,00 | 16,70 | ✓ 5,77 € |
| CD2178 | 0,80 | 8,80 | 12,50 | 47,00 | 0,56 | 30,30 | 16,70 | ✓ 5,77 € |
| CD2179 | 0,80 | 8,80 | 18,50 | 68,00 | 0,38 | 44,20 | 16,70 | ✓ 5,77 € |
| CD2180 | 0,80 | 10,80 | 3,50 | 20,00 | 1,03 | 13,10 | 13,20 | ✓ 5,77 € |
| CD2181 | 0,80 | 10,80 | 5,50 | 30,00 | 0,65 | 20,20 | 13,20 | ✓ 5,77 € |
| CD2182 | 0,80 | 10,80 | 8,50 | 45,50 | 0,42 | 31,20 | 13,20 | ✓ 5,77 € |
| CD2183 | 0,80 | 10,80 | 12,50 | 66,00 | 0,28 | 46,10 | 13,20 | ✓ 5,77 € |
| CD2184 | 0,80 | 10,80 | 18,50 | 96,50 | 0,20 | 68,00 | 13,20 | - 5,77 € |
| CD2185 | 1,00 | 6,00 | 3,50 | 8,50 | 20,00 | 1,90 | 38,00 | - 7,62 € |
| CD2186 | 1,00 | 6,00 | 5,50 | 12,00 | 12,72 | 3,00 | 38,00 | ✓ 7,62 € |
| CD2187 | 1,00 | 6,00 | 8,50 | 17,00 | 8,22 | 4,40 | 38,00 | ✓ 7,62 € |
| CD2188 | 1,00 | 6,00 | 12,50 | 24,00 | 5,59 | 6,60 | 38,00 | ✓ 7,62 € |
| CD2189 | 1,00 | 6,00 | 18,50 | 34,50 | 3,78 | 9,90 | 38,00 | ✓ 7,62 € |
| CD2190 | 1,00 | 7,30 | 3,50 | 10,00 | 9,94 | 2,70 | 29,00 | ✓ 7,62 € |
| CD2191 | 1,00 | 7,30 | 5,50 | 14,50 | 6,35 | 4,40 | 29,00 | ✓ 7,62 € |
| CD2192 | 1,00 | 7,30 | 8,50 | 21,50 | 4,11 | 7,20 | 29,00 | ✓ 7,62 € |
| CD2193 | 1,00 | 7,30 | 12,50 | 30,50 | 2,80 | 10,60 | 29,00 | ✓ 7,62 € |
| CD2194 | 1,00 | 7,30 | 18,50 | 43,50 | 1,89 | 15,20 | 29,00 | ✓ 7,62 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| CD2195 | 1,00 | 9,00 | 3,50 | 13,00 | 4,88 | 5,70 | 28,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2196 | 1,00 | 9,00 | 5,50 | 19,00 | 3,10 | 8,90 | 28,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2197 | 1,00 | 9,00 | 8,50 | 28,50 | 2,00 | 14,20 | 28,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2198 | 1,00 | 9,00 | 12,50 | 40,50 | 1,37 | 20,60 | 28,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2199 | 1,00 | 9,00 | 18,50 | 59,00 | 0,93 | 30,70 | 28,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2200 | 1,00 | 11,00 | 3,50 | 17,50 | 2,49 | 9,50 | 23,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2201 | 1,00 | 11,00 | 5,50 | 26,00 | 1,59 | 14,80 | 23,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2202 | 1,00 | 11,00 | 8,50 | 39,00 | 1,03 | 23,00 | 23,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2203 | 1,00 | 11,00 | 12,50 | 56,00 | 0,70 | 33,60 | 23,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2204 | 1,00 | 11,00 | 18,50 | 81,50 | 0,47 | 49,50 | 23,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2205 | 1,00 | 13,50 | 3,50 | 24,00 | 1,28 | 14,60 | 19,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2206 | 1,00 | 13,50 | 5,50 | 36,50 | 0,82 | 23,10 | 19,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2207 | 1,00 | 13,50 | 8,50 | 55,50 | 0,52 | 36,10 | 19,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2208 | 1,00 | 13,50 | 12,50 | 80,50 | 0,35 | 53,10 | 19,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2209 | 1,00 | 13,50 | 18,50 | 115,00 | 0,24 | 75,60 | 19,00 | ✓ | 7,62 € |
| CD2210 | 1,25 | 7,55 | 3,50 | 12,00 | 24,93 | 4,80 | 114,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2211 | 1,25 | 7,55 | 5,50 | 17,00 | 15,49 | 7,20 | 114,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2212 | 1,25 | 7,55 | 8,50 | 25,00 | 10,10 | 11,20 | 114,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2213 | 1,25 | 7,55 | 12,50 | 35,50 | 6,95 | 16,30 | 114,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2214 | 1,25 | 7,55 | 18,50 | 51,50 | 4,63 | 24,20 | 114,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2215 | 1,25 | 9,25 | 3,50 | 15,00 | 12,30 | 7,60 | 90,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2216 | 1,25 | 9,25 | 5,50 | 22,00 | 7,66 | 11,50 | 90,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2217 | 1,25 | 9,25 | 8,50 | 33,00 | 5,01 | 18,10 | 90,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2218 | 1,25 | 9,25 | 12,50 | 47,50 | 3,40 | 26,50 | 90,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2219 | 1,25 | 9,25 | 18,50 | 69,00 | 2,31 | 39,00 | 90,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2220 | 1,25 | 11,25 | 3,50 | 20,00 | 6,09 | 12,30 | 73,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2221 | 1,25 | 11,25 | 5,50 | 29,50 | 3,87 | 18,70 | 73,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2222 | 1,25 | 11,25 | 8,50 | 44,50 | 2,51 | 29,30 | 73,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2223 | 1,25 | 11,25 | 12,50 | 64,00 | 1,71 | 42,90 | 73,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2224 | 1,25 | 11,25 | 18,50 | 93,50 | 1,15 | 63,50 | 73,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2225 | 1,25 | 13,75 | 3,50 | 27,00 | 3,12 | 18,80 | 59,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2226 | 1,25 | 13,75 | 5,50 | 41,50 | 1,98 | 29,90 | 59,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2227 | 1,25 | 13,75 | 8,50 | 62,50 | 1,28 | 46,00 | 59,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2228 | 1,25 | 13,75 | 12,50 | 90,50 | 0,88 | 67,40 | 59,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2229 | 1,25 | 13,75 | 18,50 | 130,00 | 0,59 | 97,10 | 59,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2230 | 1,25 | 17,25 | 3,50 | 40,50 | 1,49 | 31,40 | 46,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2231 | 1,25 | 17,25 | 5,50 | 62,00 | 0,94 | 49,10 | 46,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2232 | 1,25 | 17,25 | 8,50 | 94,00 | 0,62 | 75,50 | 46,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2233 | 1,25 | 17,25 | 12,50 | 140,00 | 0,41 | 114,00 | 46,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2234 | 1,25 | 17,25 | 18,50 | 205,00 | 0,27 | 168,00 | 46,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2235 | 1,60 | 9,60 | 3,50 | 14,50 | 32,00 | 5,50 | 182,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2236 | 1,60 | 9,60 | 5,50 | 21,50 | 20,38 | 8,90 | 182,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2237 | 1,60 | 9,60 | 8,50 | 31,50 | 13,23 | 13,60 | 182,00 | ✓ | 8,12 € |
| CD2238 | 1,60 | 9,60 | 12,50 | 45,00 | 8,93 | 20,20 | 182,00 | - | 8,12 € |
| CD2239 | 1,60 | 9,60 | 18,50 | 65,50 | 6,06 | 30,30 | 182,00 | ✓ | 8,12 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Molla di compressione **DIN 2095**

CD

Filo armonico inox

- Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento: a destra



- Estremità: Filo $\leq 0,8\text{mm}$ avvicinate non molate

Filo $> 0,8\text{mm}$ avvicinate molate

- Carichi: I valori di carico indicati sono basati su una durata di vita di 50.000 cicli al 50% del carico ammissibile

- Tolleranze: Tutte le dimensioni e forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

- Realizzazioni su misura: contattateci (Quantità minima possibile)



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | | |
|-----|-------------|------|------|--------------|------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 25+ | 50+ | 100+ |
| Sc. | Prezzo -10% | -20% | -30% | Su richiesta | |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Stock* |
| CD2240 | 1,60 | 11,60 | 3,50 | 18,50 | 16,42 | 9,10 | 146,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2241 | 1,60 | 11,60 | 5,50 | 27,00 | 10,44 | 13,80 | 146,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2242 | 1,60 | 11,60 | 8,50 | 40,50 | 6,76 | 21,60 | 146,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2243 | 1,60 | 11,60 | 12,50 | 58,50 | 4,58 | 32,00 | 146,00 | - 8,12 € |
| CD2244 | 1,60 | 11,60 | 18,50 | 85,00 | 3,10 | 47,10 | 146,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2245 | 1,60 | 14,10 | 3,50 | 24,00 | 8,38 | 14,00 | 116,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2246 | 1,60 | 14,10 | 5,50 | 36,00 | 5,35 | 21,90 | 116,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2247 | 1,60 | 14,10 | 8,50 | 53,50 | 3,47 | 33,40 | 116,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2248 | 1,60 | 14,10 | 12,50 | 78,00 | 2,34 | 50,00 | 116,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2249 | 1,60 | 14,10 | 18,50 | 115,00 | 1,58 | 75,10 | 116,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2250 | 1,60 | 17,60 | 3,50 | 34,00 | 3,99 | 23,00 | 91,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2251 | 1,60 | 17,60 | 5,50 | 51,50 | 2,53 | 36,00 | 91,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2252 | 1,60 | 17,60 | 8,50 | 77,50 | 1,65 | 55,30 | 91,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2253 | 1,60 | 17,60 | 12,50 | 110,00 | 1,12 | 78,80 | 91,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2254 | 1,60 | 17,60 | 18,50 | 165,00 | 0,76 | 120,00 | 91,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2255 | 1,60 | 21,60 | 3,50 | 48,00 | 2,04 | 35,60 | 73,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2256 | 1,60 | 21,60 | 5,50 | 73,50 | 1,31 | 55,90 | 73,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2257 | 1,60 | 21,60 | 8,50 | 110,00 | 0,85 | 84,50 | 73,00 | ✓ 8,12 € |
| CD2258 | 1,60 | 21,60 | 12,50 | 165,00 | 0,58 | 129,00 | 73,00 | ✓ 13,62 € |
| CD2259 | 1,60 | 21,60 | 18,50 | 240,00 | 0,39 | 188,00 | 73,00 | ✓ 13,62 € |
| CD2260 | 2,00 | 12,00 | 3,50 | 18,00 | 40,00 | 6,80 | 273,00 | ✓ 9,39 € |
| CD2261 | 2,00 | 12,00 | 5,50 | 26,50 | 25,52 | 10,90 | 273,00 | ✓ 9,39 € |
| CD2262 | 2,00 | 12,00 | 8,50 | 38,50 | 16,51 | 16,50 | 273,00 | ✓ 9,39 € |
| CD2263 | 2,00 | 12,00 | 12,50 | 55,00 | 11,20 | 24,40 | 273,00 | ✓ 9,39 € |
| CD2264 | 2,00 | 12,00 | 18,50 | 79,50 | 7,67 | 36,10 | 273,00 | ✓ 9,39 € |
| CD2265 | 2,00 | 14,50 | 3,50 | 22,50 | 20,55 | 10,80 | 218,00 | ✓ 9,39 € |
| CD2266 | 2,00 | 14,50 | 5,50 | 33,00 | 13,06 | 16,60 | 218,00 | ✓ 9,39 € |
| CD2267 | 2,00 | 14,50 | 8,50 | 49,50 | 8,43 | 26,00 | 218,00 | ✓ 9,39 € |
| CD2268 | 2,00 | 14,50 | 12,50 | 71,00 | 5,75 | 38,00 | 218,00 | ✓ 10,36 € |
| CD2269 | 2,00 | 14,50 | 18,50 | 105,00 | 3,88 | 57,80 | 218,00 | ✓ 10,36 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224

Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra

- Estremità:

Filo $\leq 0,8$ mm avvicinate non molate

Filo $> 0,8$ mm avvicinate molate

- T° max.: +60°

- Molle raccomandate per

carichi statici e carichi dinamici medi

- Tolleranze: tutte le dimensioni e

le forze sono a norma DIN 2095

(Grado 2)

Info.



- Le molle non sono preregolate.

La lunghezza a vuoto L_0 si riduce leggermente dopo le prime messe in carico.

- Realizzazioni su misura:

contattateci (Quantità minima possibile)

+ di 75 pezzi consultateci



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|------------|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | -20% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| CD2270 | 2,00 | 18,00 | 3,5 | 30,00 | 9,77 | 17,50 | 170,00 | ✓ 8,17 € |
| CD2271 | 2,00 | 18,00 | 5,5 | 45,00 | 6,22 | 27,30 | 170,00 | ✓ 8,17 € |
| CD2272 | 2,00 | 18,00 | 8,5 | 68,00 | 4,03 | 42,50 | 170,00 | ✓ 8,17 € |
| CD2273 | 2,00 | 18,00 | 12,5 | 98,00 | 2,74 | 62,10 | 170,00 | ✓ 8,42 € |
| CD2274 | 2,00 | 18,00 | 18,5 | 145,00 | 1,86 | 93,60 | 170,00 | ✓ 8,94 € |
| CD2275 | 2,00 | 22,00 | 3,5 | 41,00 | 5,01 | 27,40 | 137,00 | ✓ 8,17 € |
| CD2276 | 2,00 | 22,00 | 5,5 | 62,00 | 3,19 | 42,80 | 137,00 | ✓ 8,17 € |
| CD2277 | 2,00 | 22,00 | 8,5 | 94,00 | 2,05 | 66,40 | 137,00 | ✓ 8,42 € |
| CD2278 | 2,00 | 22,00 | 12,5 | 135,00 | 1,40 | 96,20 | 137,00 | ✓ 8,94 € |
| CD2279 | 2,00 | 22,00 | 18,5 | 200,00 | 0,95 | 144,00 | 137,00 | - 8,94 € |
| CD2280 | 2,00 | 27,00 | 3,5 | 58,00 | 2,56 | 43,00 | 110,00 | ✓ 8,17 € |
| CD2281 | 2,00 | 27,00 | 5,5 | 88,50 | 1,63 | 67,10 | 110,00 | - 8,42 € |
| CD2282 | 2,00 | 27,00 | 8,5 | 135,00 | 1,06 | 104,00 | 110,00 | ✓ 8,94 € |
| CD2283 | 2,00 | 27,00 | 12,5 | 195,00 | 0,71 | 151,00 | 110,00 | - 8,94 € |
| CD2284 | 2,00 | 27,00 | 18,5 | 290,00 | 0,49 | 227,00 | 110,00 | - 9,47 € |
| CD2285 | 2,20 | 11,00 | 3,5 | 16,20 | 85,89 | 3,50 | 292,00 | - 8,94 € |
| CD2286 | 2,20 | 11,00 | 5,5 | 23,00 | 54,58 | 5,30 | 292,00 | - 8,94 € |
| CD2287 | 2,20 | 11,00 | 9,5 | 36,50 | 31,67 | 9,10 | 292,00 | - 8,94 € |
| CD2288 | 2,20 | 11,00 | 15,5 | 56,80 | 19,38 | 15,10 | 292,00 | - 8,94 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Molla di compressione **DIN 2095**



CD

Filo armonico inox

- Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra

- Estremità:



Filo $\leq 0,8$ mm avvicinate non molate
Filo $> 0,8$ mm avvicinate molate

- T° max.: +60°

- Molle raccomandate per carichi statici e carichi dinamici medi

- Tolleranze: tutte le dimensioni e le forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

+ di 75 pezzi consultateci



Info.

- Le molle non sono preregolate.

La lunghezza a vuoto L_0 si riduce leggermente dopo le prime messe in carico.

- Realizzazioni su misura:

contattateci (Quantità minima possibile)

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -20% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| CD2289 | 2,20 | 15,00 | 3,50 | 20,00 | 27,88 | 7,60 | 222,00 | 8,94 € |
| CD2290 | 2,20 | 15,00 | 5,50 | 30,20 | 17,77 | 12,50 | 222,00 | 8,94 € |
| CD2291 | 2,20 | 15,00 | 9,50 | 48,90 | 10,27 | 21,60 | 222,00 | 8,94 € |
| CD2292 | 2,20 | 24,00 | 3,50 | 39,20 | 5,64 | 25,00 | 142,00 | 8,94 € |
| CD2293 | 2,20 | 24,00 | 5,50 | 59,10 | 3,60 | 39,50 | 142,00 | 8,94 € |
| CD2294 | 2,50 | 15,00 | 3,50 | 22,00 | 50,12 | 8,00 | 402,00 | 9,18 € |
| CD2295 | 2,50 | 15,00 | 5,50 | 32,00 | 31,93 | 12,50 | 402,00 | 9,18 € |
| CD2296 | 2,50 | 15,00 | 8,50 | 47,50 | 20,64 | 19,70 | 402,00 | 9,18 € |
| CD2297 | 2,50 | 15,00 | 12,50 | 67,50 | 13,98 | 28,80 | 402,00 | 9,18 € |
| CD2298 | 2,50 | 15,00 | 18,50 | 98,00 | 9,43 | 42,90 | 402,00 | 9,18 € |
| CD2299 | 2,50 | 18,50 | 3,50 | 27,50 | 23,83 | 12,90 | 313,00 | 9,18 € |
| CD2300 | 2,50 | 18,50 | 5,50 | 41,00 | 15,16 | 20,50 | 313,00 | 9,18 € |
| CD2301 | 2,50 | 18,50 | 8,50 | 61,00 | 9,85 | 31,70 | 313,00 | 9,18 € |
| CD2302 | 2,50 | 18,50 | 12,50 | 88,00 | 6,68 | 46,90 | 313,00 | 9,18 € |
| CD2303 | 2,50 | 18,50 | 18,50 | 130,00 | 4,51 | 71,10 | 313,00 | 9,47 € |
| CD2304 | 2,50 | 22,50 | 3,50 | 36,00 | 12,21 | 20,50 | 251,00 | 9,18 € |
| CD2305 | 2,50 | 22,50 | 5,50 | 54,00 | 7,77 | 32,10 | 251,00 | 9,18 € |
| CD2306 | 2,50 | 22,50 | 8,50 | 81,50 | 5,02 | 50,00 | 251,00 | 9,18 € |
| CD2307 | 2,50 | 22,50 | 12,50 | 120,00 | 3,42 | 75,70 | 251,00 | 9,47 € |
| CD2308 | 2,50 | 22,50 | 18,50 | 175,00 | 2,31 | 111,00 | 251,00 | 9,47 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------|
| CD2309 | 2,50 | 27,50 | 3,5 | 49,00 | 6,26 | 32,20 | 200,00 | ✓ | 9,18 € |
| CD2310 | 2,50 | 27,50 | 5,5 | 74,50 | 3,99 | 50,50 | 200,00 | ✓ | 9,18 € |
| CD2311 | 2,50 | 27,50 | 8,5 | 115,00 | 2,58 | 80,20 | 200,00 | ✓ | 9,18 € |
| CD2312 | 2,50 | 27,50 | 12,5 | 165,00 | 1,75 | 116,00 | 200,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2313 | 2,50 | 27,50 | 18,5 | 240,00 | 1,19 | 169,00 | 200,00 | - | 9,47 € |
| CD2314 | 2,50 | 34,50 | 3,5 | 71,50 | 2,99 | 52,20 | 156,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2315 | 2,50 | 34,50 | 5,5 | 110,00 | 1,91 | 82,10 | 156,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2316 | 2,50 | 34,50 | 8,5 | 170,00 | 1,23 | 129,00 | 156,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2317 | 2,50 | 34,50 | 12,5 | 245,00 | 0,83 | 87,00 | 156,00 | - | 9,47 € |
| CD2318 | 2,50 | 34,50 | 18,5 | 360,00 | 0,57 | 276,00 | 156,00 | - | 9,79 € |
| CD2319 | 2,80 | 14,00 | 3,5 | 20,50 | 109,50 | 4,10 | 446,00 | - | 9,47 € |
| CD2320 | 2,80 | 14,00 | 5,5 | 29,00 | 66,48 | 6,70 | 446,00 | - | 9,47 € |
| CD2321 | 2,80 | 14,00 | 9,5 | 45,90 | 40,27 | 11,10 | 446,00 | - | 9,47 € |
| CD2322 | 2,80 | 14,00 | 15,5 | 71,40 | 24,68 | 18,00 | 446,00 | - | 9,47 € |
| CD2323 | 2,80 | 20,00 | 3,5 | 27,20 | 30,16 | 11,00 | 326,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2324 | 2,80 | 20,00 | 5,5 | 39,50 | 19,20 | 17,00 | 326,00 | - | 9,47 € |
| CD2325 | 2,80 | 20,00 | 9,5 | 64,20 | 11,11 | 29,00 | 326,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2326 | 2,80 | 30,00 | 3,5 | 47,00 | 7,63 | 29,00 | 222,00 | - | 9,47 € |
| CD2327 | 2,80 | 30,00 | 5,5 | 70,70 | 4,85 | 45,00 | 222,00 | - | 9,47 € |
| CD2328 | 3,20 | 19,20 | 3,5 | 27,50 | 63,84 | 9,70 | 620,00 | - | 9,47 € |
| CD2329 | 3,20 | 19,20 | 5,5 | 40,00 | 40,69 | 15,10 | 620,00 | - | 9,47 € |
| CD2330 | 3,20 | 19,20 | 8,5 | 59,00 | 26,36 | 23,60 | 620,00 | - | 9,47 € |
| CD2331 | 3,20 | 19,20 | 12,5 | 83,50 | 17,86 | 34,50 | 620,00 | - | 9,47 € |
| CD2332 | 3,20 | 19,20 | 18,5 | 120,00 | 12,13 | 50,60 | 620,00 | - | 9,47 € |
| CD2333 | 3,20 | 23,20 | 3,5 | 33,50 | 32,77 | 15,00 | 496,00 | - | 9,47 € |
| CD2334 | 3,20 | 23,20 | 5,5 | 49,50 | 20,80 | 23,60 | 496,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2335 | 3,20 | 23,20 | 8,5 | 74,00 | 13,48 | 36,90 | 496,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2336 | 3,20 | 23,20 | 12,5 | 105,00 | 9,18 | 53,40 | 496,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2337 | 3,20 | 23,20 | 18,5 | 155,00 | 6,19 | 81,80 | 496,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2338 | 3,20 | 28,20 | 3,5 | 42,50 | 16,68 | 23,40 | 396,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2339 | 3,20 | 28,20 | 5,5 | 63,50 | 10,62 | 37,20 | 396,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2340 | 3,20 | 28,20 | 8,5 | 94,50 | 6,89 | 57,40 | 396,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2341 | 3,20 | 28,20 | 12,5 | 135,00 | 4,68 | 83,40 | 396,00 | ✓ | 9,47 € |
| CD2342 | 3,20 | 28,20 | 18,5 | 200,00 | 3,16 | 127,00 | 396,00 | ✓ | 9,79 € |
| CD2343 | 3,20 | 35,20 | 3,5 | 58,50 | 8,00 | 38,70 | 310,00 | - | 9,47 € |
| CD2344 | 3,20 | 35,20 | 5,5 | 88,50 | 5,08 | 61,10 | 310,00 | - | 9,47 € |
| CD2345 | 3,20 | 35,20 | 8,5 | 135,00 | 3,28 | 96,20 | 310,00 | ✓ | 9,79 € |
| CD2346 | 3,20 | 35,20 | 12,5 | 190,00 | 2,24 | 136,00 | 310,00 | - | 9,79 € |
| CD2347 | 3,20 | 35,20 | 18,5 | 280,00 | 1,51 | 203,00 | 310,00 | - | 9,79 € |
| CD2348 | 3,20 | 43,20 | 3,5 | 82,00 | 4,09 | 60,80 | 247,00 | - | 9,47 € |
| CD2349 | 3,20 | 43,20 | 5,5 | 125,00 | 2,60 | 95,30 | 247,00 | - | 9,47 € |
| CD2350 | 3,20 | 43,20 | 8,5 | 190,00 | 1,68 | 148,00 | 247,00 | - | 9,47 € |
| CD2351 | 3,20 | 43,20 | 12,5 | 275,00 | 1,14 | 216,00 | 247,00 | - | 9,79 € |
| CD2352 | 3,20 | 43,20 | 18,5 | 405,00 | 0,77 | 321,00 | 247,00 | - | 9,79 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Molla di compressione DIN 2095



CD

Filo armonico inox

- Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224
Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra

- Estremità:



Filo $\leq 0,8$ mm avvincate non molate
Filo $> 0,8$ mm avvincate molate

- T° max.: +60°

- Molle raccomandate per carichi statici e carichi dinamici medi

- Tolleranze: tutte le dimensioni e le forze sono a norma DIN 2095 (Grado 2)

+ di 75 pezzi consultateci



Info.

- Le molle non sono preregolate.

La lunghezza a vuoto Lo si riduce leggermente dopo le prime messe in carico.

- Realizzazioni su misura:

contattateci (Quantità minima possibile)

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | -20% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| CD2353 | 4,00 | 24,00 | 3,50 | 33,50 | 79,94 | 11,30 | 918,00 | ✓ 9,75 € |
| CD2354 | 4,00 | 24,00 | 5,50 | 49,00 | 50,87 | 18,00 | 918,00 | ✓ 9,75 € |
| CD2355 | 4,00 | 24,00 | 8,50 | 72,00 | 32,93 | 27,80 | 918,00 | ✓ 9,75 € |
| CD2356 | 4,00 | 24,00 | 12,50 | 105,00 | 22,41 | 43,30 | 918,00 | - 9,75 € |
| CD2357 | 4,00 | 24,00 | 18,50 | 150,00 | 15,07 | 62,30 | 918,00 | - 10,08 € |
| CD2358 | 4,00 | 29,00 | 3,50 | 41,00 | 40,93 | 18,10 | 732,00 | - 16,58 € |
| CD2359 | 4,00 | 29,00 | 5,50 | 60,50 | 26,02 | 28,30 | 732,00 | ✓ 16,58 € |
| CD2360 | 4,00 | 29,00 | 8,50 | 89,50 | 16,84 | 43,50 | 732,00 | ✓ 16,58 € |
| CD2361 | 4,00 | 29,00 | 12,50 | 130,00 | 1,46 | 65,50 | 732,00 | ✓ 16,10 € |
| CD2362 | 4,00 | 29,00 | 18,50 | 185,00 | 7,75 | 92,90 | 732,00 | - 16,58 € |
| CD2363 | 4,00 | 36,00 | 3,50 | 53,50 | 19,54 | 29,50 | 572,00 | - 16,58 € |
| CD2364 | 4,00 | 36,00 | 5,50 | 79,50 | 12,39 | 46,20 | 572,00 | ✓ 16,58 € |
| CD2365 | 4,00 | 36,00 | 8,50 | 120,00 | 8,03 | 72,80 | 572,00 | ✓ 16,58 € |
| CD2366 | 4,00 | 36,00 | 12,50 | 170,00 | 5,45 | 104,00 | 572,00 | - 16,58 € |
| CD2367 | 4,00 | 36,00 | 18,50 | 250,00 | 3,69 | 156,00 | 572,00 | - 16,58 € |
| CD2368 | 4,00 | 44,00 | 3,50 | 71,00 | 10,02 | 45,80 | 458,00 | ✓ 16,58 € |
| CD2369 | 4,00 | 44,00 | 5,50 | 105,00 | 6,36 | 69,90 | 458,00 | - 16,58 € |
| CD2370 | 4,00 | 44,00 | 8,50 | 160,00 | 4,11 | 110,00 | 458,00 | - 17,26 € |
| CD2371 | 4,00 | 44,00 | 12,50 | 235,00 | 2,80 | 165,00 | 458,00 | - 18,69 € |
| CD2372 | 4,00 | 44,00 | 18,50 | 340,00 | 1,89 | 240,00 | 458,00 | - 18,69 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

| Codice | Ø | | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|--------|------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| | Filo d | Esterno Do | | | | | | |
| CD2373 | 4,00 | 54,00 | 3,50 | 99,00 | 5,11 | 71,60 | 367,00 | - 16,10 € |
| CD2374 | 4,00 | 54,00 | 5,50 | 150,00 | 3,26 | 111,00 | 367,00 | - 16,10 € |
| CD2375 | 4,00 | 54,00 | 8,50 | 230,00 | 2,10 | 175,00 | 367,00 | - 16,76 € |
| CD2376 | 4,00 | 54,00 | 12,50 | 335,00 | 1,43 | 257,00 | 367,00 | - 18,15 € |
| CD2377 | 4,00 | 54,00 | 18,50 | 490,00 | 0,97 | 379,00 | 367,00 | - 18,15 € |
| CD2378 | 5,00 | 30,00 | 3,50 | 41,00 | 100,23 | 13,40 | 1348,00 | - 16,10 € |
| CD2379 | 5,00 | 30,00 | 5,50 | 60,00 | 63,59 | 21,50 | 1348,00 | - 16,10 € |
| CD2380 | 5,00 | 30,00 | 8,50 | 87,50 | 41,11 | 32,60 | 1348,00 | - 17,01 € |
| CD2381 | 5,00 | 30,00 | 12,50 | 125,00 | 27,99 | 48,30 | 1348,00 | - 17,01 € |
| CD2382 | 5,00 | 30,00 | 18,50 | 180,00 | 18,87 | 71,00 | 1348,00 | - 17,20 € |
| CD2383 | 5,00 | 37,00 | 3,50 | 51,00 | 47,59 | 22,30 | 1053,00 | - 16,10 € |
| CD2384 | 5,00 | 37,00 | 5,50 | 75,00 | 30,31 | 34,80 | 1053,00 | ✓ - 17,01 € |
| CD2385 | 5,00 | 37,00 | 8,50 | 110,00 | 19,63 | 52,50 | 1053,00 | - 17,01 € |
| CD2386 | 5,00 | 37,00 | 12,50 | 160,00 | 13,30 | 79,50 | 1053,00 | - 17,20 € |
| CD2387 | 5,00 | 37,00 | 18,50 | 230,00 | 9,01 | 115,00 | 1053,00 | - 18,15 € |
| CD2388 | 5,00 | 45,00 | 3,50 | 64,00 | 24,34 | 34,40 | 843,00 | - 16,10 € |
| CD2389 | 5,00 | 45,00 | 5,50 | 95,50 | 15,49 | 54,40 | 843,00 | - 16,10 € |
| CD2390 | 5,00 | 45,00 | 8,50 | 140,00 | 10,02 | 81,60 | 843,00 | - 17,20 € |
| CD2391 | 5,00 | 45,00 | 12,50 | 205,00 | 6,82 | 124,00 | 843,00 | - 17,20 € |
| CD2392 | 5,00 | 45,00 | 18,50 | 300,00 | 4,60 | 184,00 | 843,00 | - 18,93 € |
| CD2393 | 5,00 | 55,00 | 3,50 | 85,00 | 12,46 | 54,10 | 674,00 | - 16,10 € |
| CD2394 | 5,00 | 55,00 | 5,50 | 130,00 | 7,94 | 86,80 | 674,00 | - 16,10 € |
| CD2395 | 5,00 | 55,00 | 8,50 | 195,00 | 5,14 | 133,00 | 674,00 | - 17,20 € |
| CD2396 | 5,00 | 55,00 | 12,50 | 280,00 | 3,50 | 194,00 | 674,00 | - 17,20 € |
| CD2397 | 5,00 | 55,00 | 18,50 | 410,00 | 2,36 | 287,00 | 674,00 | - 18,93 € |
| CD2398 | 5,00 | 68,00 | 3,50 | 120,00 | 6,24 | 87,70 | 535,00 | - 16,10 € |
| CD2399 | 5,00 | 68,00 | 5,50 | 180,00 | 3,98 | 135,00 | 535,00 | - 17,20 € |
| CD2400 | 5,00 | 68,00 | 8,50 | 275,00 | 2,57 | 210,00 | 535,00 | - 18,93 € |
| CD2401 | 5,00 | 68,00 | 12,50 | 395,00 | 1,74 | 304,00 | 535,00 | - 19,52 € |
| CD2402 | 5,00 | 68,00 | 18,50 | 585,00 | 1,18 | 455,00 | 535,00 | - 21,89 € |
| CD2403 | 6,30 | 38,30 | 3,50 | 50,00 | 120,40 | 15,00 | 1990,00 | - 17,01 € |
| CD2404 | 6,30 | 38,30 | 5,50 | 75,00 | 76,50 | 26,00 | 1990,00 | - 17,01 € |
| CD2405 | 6,30 | 38,30 | 8,50 | 110,00 | 49,60 | 41,00 | 1990,00 | - 18,93 € |
| CD2406 | 6,30 | 38,30 | 12,50 | 155,00 | 32,70 | 58,00 | 1990,00 | - 19,52 € |
| CD2407 | 6,30 | 38,30 | 18,50 | 225,00 | 22,80 | 88,00 | 1990,00 | - 21,28 € |
| CD2408 | 6,30 | 46,30 | 3,50 | 60,00 | 61,60 | 24,00 | 1590,00 | - 17,01 € |
| CD2409 | 6,30 | 46,30 | 5,50 | 90,00 | 39,20 | 40,00 | 1590,00 | - 17,20 € |
| CD2410 | 6,30 | 46,30 | 8,50 | 135,00 | 25,30 | 63,00 | 1590,00 | - 18,15 € |
| CD2411 | 6,30 | 46,30 | 12,50 | 195,00 | 17,30 | 95,00 | 1590,00 | - 18,15 € |
| CD2412 | 6,30 | 46,30 | 18,50 | 280,00 | 11,60 | 137,00 | 1590,00 | - 21,89 € |
| CD2413 | 6,30 | 56,30 | 3,50 | 80,00 | 31,50 | 42,00 | 1270,00 | - 17,01 € |
| CD2414 | 6,30 | 56,30 | 5,50 | 115,00 | 20,00 | 62,00 | 1270,00 | - 19,52 € |
| CD2415 | 6,30 | 56,30 | 8,50 | 175,00 | 13,00 | 100,00 | 1270,00 | - 20,05 € |
| CD2416 | 6,30 | 56,30 | 12,50 | 250,00 | 8,90 | 145,00 | 1270,00 | - 21,89 € |
| CD2417 | 6,30 | 56,30 | 18,50 | 365,00 | 5,90 | 215,00 | 1270,00 | - 24,14 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Molla di compressione **DIN 2095**



CD

Filo armonico inox

- Materiali:

Filo armonico: inox a norma Din 17224

Inox CrNi17.7

- Avvolgimento a destra

- Estremità:

Filo $\leq 0,8$ mm avvicinate non molate

Filo $> 0,8$ mm avvicinate molate

- T° max.: +60°

- Molle raccomandate per



carichi statici e carichi dinamici medi

- Tolleranze: tutte le dimensioni e

le forze sono a norma DIN 2095

(Grado 2)

**+ di 75 pezzi
consultateci**



Info.

- Le molle non sono preregolate.

La lunghezza a vuoto L_0 si riduce leggermente dopo le prime messe in carico.

- Realizzazioni su misura:

contattateci (Quantità minima possibile)

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | -20% | Su richiesta |

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| CD2418 | 6,30 | 69,30 | 3,5 | 105,00 | 15,70 | 65,00 | 1010,00 | 19,52 € |
| CD2419 | 6,30 | 69,30 | 5,5 | 155,00 | 10,50 | 99,00 | 1010,00 | 20,05 € |
| CD2420 | 6,30 | 69,30 | 8,5 | 253,00 | 6,50 | 155,00 | 1010,00 | 21,89 € |
| CD2421 | 6,30 | 69,30 | 12,5 | 340,00 | 4,40 | 227,00 | 1010,00 | 24,94 € |
| CD2422 | 6,30 | 69,30 | 18,5 | 500,00 | 3,00 | 339,00 | 1010,00 | 28,49 € |
| CD2423 | 6,30 | 86,30 | 3,5 | 145,00 | 7,70 | 103,00 | 800,00 | 20,05 € |
| CD2424 | 6,30 | 86,30 | 5,5 | 220,00 | 4,90 | 160,00 | 800,00 | 21,89 € |
| CD2425 | 6,30 | 86,30 | 8,5 | 335,00 | 3,20 | 260,00 | 800,00 | 26,05 € |
| CD2426 | 6,30 | 86,30 | 12,5 | 490,00 | 2,20 | 370,00 | 800,00 | 28,49 € |
| CD2427 | 6,30 | 86,30 | 18,5 | 720,00 | 1,50 | 548,00 | 800,00 | 34,70 € |
| CD2428 | 8,00 | 48,00 | 3,5 | 65,00 | 159,00 | 21,00 | 3030,00 | 15,46 € |
| CD2429 | 8,00 | 48,00 | 5,5 | 90,00 | 102,20 | 29,00 | 3030,00 | 15,46 € |
| CD2430 | 8,00 | 48,00 | 8,5 | 135,00 | 66,10 | 48,00 | 3030,00 | 19,52 € |
| CD2431 | 8,00 | 48,00 | 12,5 | 190,00 | 44,70 | 68,00 | 3030,00 | 21,28 € |
| CD2432 | 8,00 | 48,00 | 18,5 | 275,00 | 30,10 | 101,00 | 3030,00 | 24,94 € |
| CD2433 | 8,00 | 58,00 | 3,5 | 75,00 | 81,90 | 30,00 | 2425,00 | 17,01 € |
| CD2434 | 8,00 | 58,00 | 5,5 | 110,00 | 52,20 | 46,00 | 2425,00 | 19,52 € |
| CD2435 | 8,00 | 58,00 | 8,5 | 160,00 | 33,70 | 70,00 | 2425,00 | 21,28 € |
| CD2436 | 8,00 | 58,00 | 12,5 | 230,00 | 22,90 | 103,00 | 2425,00 | 21,89 € |
| CD2437 | 8,00 | 58,00 | 18,5 | 335,00 | 15,50 | 154,00 | 2425,00 | 22,40 € |

Dimensioni in mm

| Codice | Ø Filo d | Ø Esterno Do | N. spire utili | Lunghezza a vuoto Lo | Rigidità C (N/mm) | Deflessione max. Sn (mm) | Carico max. Fn (N) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CD2438 | 8,00 | 71,00 | 3,50 | 95,00 | 41,00 | 48,00 | 1920,00 | 21,89 € |
| CD2439 | 8,00 | 71,00 | 5,50 | 140,00 | 26,00 | 74,00 | 1920,00 | 24,14 € |
| CD2440 | 8,00 | 71,00 | 8,50 | 205,00 | 16,80 | 112,00 | 1920,00 | 26,76 € |
| CD2441 | 8,00 | 71,00 | 12,50 | 300,00 | 11,40 | 169,00 | 1920,00 | 30,66 € |
| CD2442 | 8,00 | 71,00 | 18,50 | 435,00 | 8,00 | 248,00 | 1920,00 | 59,12 € |
| CD2443 | 8,00 | 88,00 | 3,50 | 125,00 | 19,90 | 76,00 | 1515,00 | 24,14 € |
| CD2444 | 8,00 | 88,00 | 5,50 | 180,00 | 12,70 | 111,00 | 1515,00 | 26,76 € |
| CD2445 | 8,00 | 88,00 | 8,50 | 285,00 | 8,30 | 186,00 | 1515,00 | 30,66 € |
| CD2446 | 8,00 | 88,00 | 12,50 | 410,00 | 5,60 | 271,00 | 1515,00 | 38,64 € |
| CD2447 | 8,00 | 88,00 | 18,50 | 600,00 | 3,80 | 401,00 | 1515,00 | 84,30 € |
| CD2448 | 8,00 | 108,00 | 3,50 | 170,00 | 10,20 | 118,00 | 1210,00 | 26,05 € |
| CD2449 | 8,00 | 108,00 | 5,50 | 260,00 | 6,50 | 187,00 | 1210,00 | 28,49 € |
| CD2450 | 8,00 | 108,00 | 8,50 | 390,00 | 4,20 | 286,00 | 1210,00 | 32,09 € |
| CD2451 | 8,00 | 108,00 | 12,50 | 570,00 | 2,80 | 423,00 | 1210,00 | 120,02 € |
| CD2452 | 8,00 | 108,00 | 18,50 | 835,00 | 2,00 | 625,00 | 1210,00 | 127,65 € |
| CD2453 | 10,00 | 60,00 | 3,50 | 75,00 | 200,00 | 20,00 | 4470,00 | 20,05 € |
| CD2454 | 10,00 | 60,00 | 5,50 | 110,00 | 127,00 | 34,00 | 4470,00 | 22,40 € |
| CD2455 | 10,00 | 60,00 | 8,50 | 165,00 | 82,20 | 56,00 | 4470,00 | 26,05 € |
| CD2456 | 10,00 | 60,00 | 12,50 | 230,00 | 55,90 | 78,00 | 4470,00 | 28,49 € |
| CD2457 | 10,00 | 60,00 | 18,50 | 335,00 | 37,80 | 118,00 | 4470,00 | 32,09 € |
| CD2458 | 10,00 | 73,00 | 3,50 | 96,00 | 99,60 | 39,00 | 3540,00 | 26,05 € |
| CD2459 | 10,00 | 73,00 | 5,50 | 135,00 | 63,60 | 56,00 | 3540,00 | 26,76 € |
| CD2460 | 10,00 | 73,00 | 8,50 | 200,00 | 41,10 | 88,00 | 3540,00 | 34,70 € |
| CD2461 | 10,00 | 73,00 | 12,50 | 285,00 | 28,00 | 120,00 | 3540,00 | 66,45 € |
| CD2462 | 10,00 | 73,00 | 18,50 | 410,00 | 18,90 | 185,00 | 3540,00 | 98,98 € |
| CD2463 | 10,00 | 90,00 | 3,50 | 115,00 | 49,00 | 56,00 | 2790,00 | 28,49 € |
| CD2464 | 10,00 | 90,00 | 5,50 | 175,00 | 30,90 | 92,00 | 2790,00 | 32,09 € |
| CD2465 | 10,00 | 90,00 | 8,50 | 255,00 | 20,10 | 136,00 | 2790,00 | 66,45 € |
| CD2466 | 10,00 | 90,00 | 12,50 | 370,00 | 13,70 | 203,00 | 2790,00 | 84,30 € |
| CD2467 | 10,00 | 90,00 | 18,50 | 540,00 | 9,30 | 302,00 | 2790,00 | 120,02 € |
| CD2468 | 10,00 | 110,00 | 3,50 | 150,00 | 24,90 | 87,00 | 2230,00 | 28,52 € |
| CD2469 | 10,00 | 110,00 | 5,50 | 230,00 | 16,30 | 141,00 | 2230,00 | 38,64 € |
| CD2470 | 10,00 | 110,00 | 8,50 | 345,00 | 10,30 | 217,00 | 2230,00 | 77,92 € |
| CD2471 | 10,00 | 110,00 | 12,50 | 500,00 | 7,00 | 320,00 | 2230,00 | 98,98 € |
| CD2472 | 10,00 | 110,00 | 18,50 | 730,00 | 4,70 | 472,00 | 2230,00 | 127,65 € |
| CD2473 | 10,00 | 135,00 | 3,50 | 205,00 | 12,80 | 138,00 | 1790,00 | 34,70 € |
| CD2474 | 10,00 | 135,00 | 5,50 | 315,00 | 8,20 | 220,00 | 1790,00 | 66,45 € |
| CD2475 | 10,00 | 135,00 | 8,50 | 475,00 | 5,20 | 338,00 | 1790,00 | 98,98 € |
| CD2476 | 10,00 | 135,00 | 12,50 | 690,00 | 3,60 | 497,00 | 1790,00 | 120,02 € |
| CD2477 | 10,00 | 135,00 | 18,50 | 1015,00 | 2,40 | 738,00 | 1790,00 | 127,65 € |

Dimensioni in mm