


CFS **IKO** Diametro cuscinetto da 5 a 12mm CFSv

- Rotella con perno mini su asse
- Senza guarnizioni di tenuta
- Per sedi con diametro da 2,5 a 6mm tolleranza H6
- Assemblaggio con chiave a barra esagonale
- Materiale:
Acciaio al carbonio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -15% -20% Su richiesta			

Codice	Ø di spallamento min. f (mm)	Coppia di serraggio max. (Nm)	Carico dinamico di base C (N)	Carico statico di base C (N)	Carico max. ammissibile (N)
CFS2,5	4,8	0,18	428	351	351
CFS2,5V	4,8	0,18	1000	1080	360
CFS3	5,8	0,33	629	611	484
CFS3V	5,8	0,33	1420	1790	484
CFS4	7,7	0,78	1120	1120	919
CFS4V	7,7	0,78	2370	3000	919
CFS5	9,6	1,58	1570	1850	1570
CFS5V	9,6	1,58	3180	4700	1570
CFS6	11,6	2,68	2090	2200	2150
CFS6V	11,6	2,68	4610	6250	2150

Codice												Con Ad agli		Prezzo
Con gabbia	A rullini	d1 (h6)	D ^{+0,008}	C ^{+0,012}	G	G1	B	B1	B2	C1	H	gabbia	uniti	unit.
												Stock*	Stock*	da 1 a 5
CFS2.5	CFS2.5V	2,5	5	3	M2,5 x 0,45	2,5	4,5	9,5	5	0,7	0,7	✓	-	66,83 €
CFS3	CFS3V	3,0	6	4	M3 x 0,5	3,0	5,5	11,5	6	0,7	0,7	✓	✓	62,30 €
CFS4	CFS4V	4,0	8	5	M4 x 0,7	4,0	7,0	15,0	8	1,0	1,0	✓	✓	51,56 €
CFS5	CFS5V	5,0	10	6	M5 x 0,8	5,0	8,0	18,0	10	1,0	1,0	✓	✓	50,00 €
CFS6	CFS6V	6,0	12	7	M6 x 1	6,0	9,5	21,5	12	1,2	1,2	✓	✓	45,37 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm