



- Cerniera universale per porte a filo
- Apertura fino a 180°
- Fissaggio tramite dadi
- Cerniera stampata
- Materiali:
 - Zamak
 - Prigionieri inox sovrastampati
 - Perno Inox



Vantaggi

- Belle finiture



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	L	ØP	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 5
Cerniera quadrata												
CHA1056-U4	40	40	25	12,5	12,5	9	5	M5	12	4	✓	17,27 €
CHA1056-U8	50	50	30	15	15	11,5	6	M6	15	6	✓	17,15 €
CHA1056-U12	60	60	36	18	18	15	8	M8	14	8	-	22,70 €
Cerniera rettangolare												
CHA1056-U16	50	76	30	28	28	11	6	M6	12	6	✓	30,07 €
Cerniera rettangolare asimmetrica												
CHA1056-U20	60	90	36	18	45	15	8	M8	14	8	✓	32,24 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm