



Cerniera ad avvitare

- Materiali:
 - Ali in PA nero rinforzato FV (30%)
 - Perno zigrinato Inox 316L
- Resistenza alla corrosione
- Anche in versione quadrata o asimmetrica

Vantaggi

- Aspetto esteticamente gradevole
- Angolo di rotazione massimo 270°



Codice	Carico di rottura in trazione F1 (N)	Carico di rottura in taglio F2 (N)	Coppia di serraggio (Nm)
CHAE4080/PA	2200	1900	4
CHAE40120/PA	2200	1900	4
CHAE50100/PA	3600	2100	8
CHAE60120/PA	5100	3100	8

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØS	Per vite	Stock*	Prezzo unit.
											Da 1 a 5	
CHAE4080/PA	40	80	5,2	4	5,7	13,5	25	19	5,3	M4	✓	8,16 €
CHAE40120/PA	40	120	5,2	4	5,7	14,5	25	38	5,3	M4	✓	10,09 €
CHAE50100/PA	50	100	5,9	5	6,4	16	30	24	6,4	M6	-	10,37 €
CHAE60120/PA	60	120	6,5	6	7	18	36	30	6,4	M6	✓	16,53 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm