



- Fissaggio esterno ad avvitare
- Apertura 270°
- Materiali :  
POM nero o bianco  
Perno in acciaio inox 304
- Testato su oltre 20.000 cicli di apertura e chiusura

### Vantaggi

- Cerniera miniatura, ingombro ridotto
- Mantiene la porta in posizione grazie al suo sistema di autobloccaggio



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Colore	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Coppia di serraggio Massa		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
									(Nm)	(g)		
CHAFR4028/MIN/B	Nero	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✓	10,82 €
CHAFR4028/MIN/W	Bianco	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✓	10,82 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm