

Economica



- Cerniera lunga con diametro del perno piccolo
- Giunto avvolto
- Cerniera non forata
- Materiale:
Inox 304

Applicazioni

- Falegnameria, carpenteria industriale, postazioni di lavoro...

Vantaggi

- Ingombro ridotto
- Possibilità di taglio alla lunghezza desiderata a vostra cura



Esempio d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	A	L	P	E	ØN	Massa al metro (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
								1 a 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	✓	16,61 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	16,63 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	-	17,59 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	-	17,75 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	✓	24,18 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	✓	26,11 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	✓	64,46 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	73,78 €

Dimensioni in mm