# Cerniera ad avvitare


## CHAM


In lamiera **inox**


- ***Per porta a incasso***
- ***Perno rivettato***
- *Materiale :*
  *Inox 304*
- *Finitura lucida*

**Vantaggi**

- *Ottima resistenza alla corrosione*
- *Cerniera economica*




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -20% | Su richiesta |

| Codici | A | B | C | ØD | ØS | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. Da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAM5270/SS | 52 | 70 | 1,2 | 4 | 5,2 | 44 | ✔ | 14,84 € |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Cerniera fissaggio esterno ad avvitare

## In lamiera inox, superfici lucide

**CHAss**

- ***Cerniera universale per porta a incasso***
- *Materiali:*
  *Corpo: inox 316*
  *Asse: inox*






### Applicazioni

- *Industrie farmaceutiche, chimiche, agroalimentari*

### Vantaggi

- *Cerniera economica*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | L | L1 | ØF | H | H1 | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA38-38/SS | 38 | 38 | 20,5 | 26 | 5,5 | 2 | 9,5 | ✔ | 18,46 € |
| CHA37-48/SS | 37 | 48 | 22,0 | 36 | 5,5 | 2 | 9,5 | ✔ | 17,22 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


# Cerniera Poliammide fissaggio esterno

Stock ★★★

## CHAUPA


## Apertura fino a 270°


- ***Cerniera universale per porte a incasso***
- *Apertura fino a 270°*
- *Fissaggio tramite vite a testa svasata M5 o M6 a norma DIN7991*
- *Cerniera stampata*
- *Materiali:*
  *Poliammide nero*
  *Perno Inox*




**Vantaggi**

- *Belle finiture*






### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prix | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | E1 | E2 | H | F | ØT | ØP | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cerniera quadrata** | | | | | | | | | | | |
| CHA1056-U6PA | 40 | 40 | 25 | 12,5 | 12,5 | 9 | 5 | 5,3 | 4 | ✔ | 9,40 € |
| CHA1056-U10PA | 50 | 50 | 30 | 15 | 15 | 11,5 | 6 | 6,2 | 6 | ✔ | 10,94 € |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Cerniera zamak fissaggio esterno

## Apertura fino a 270°


## CHAU


- ***Cerniera universale per porte a incasso***
- *Apertura fino a 270°*
- *Fissaggio tramite vite a testa svasata M5, M6 o M8 a norma DIN7991*
- *Cerniera stampata*
- *Materiali:*
  *Zamak*
  *Perno Inox*




### Vantaggi

- *Belle finiture*






### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | E1 | E2 | H | F | ØT | ØP | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cerniera quadrata** | | | | | | | | | | | |
| CHA1056-U6 | 40 | 40 | 25 | 12,5 | 12,5 | 9 | 5 | 5,3 | 4 | ✔ | 12,57 € |
| CHA1056-U10 | 50 | 50 | 30 | 15 | 15 | 11,5 | 6 | 6,2 | 6 | ✔ | 13,09 € |
| CHA1056-U14 | 60 | 60 | 36 | 18 | 18 | 15 | 8 | 8,3 | 8 | ✔ | 16,35 € |
| **Cerniera rettangolare** | | | | | | | | | | | |
| CHA1056-U18 | 50 | 76 | 30 | 28 | 28 | 11 | 6 | 6,2 | 6 | ✔ | 31,35 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


# Cerniera inox fissaggio esterno


## CHAuss

### Con fori svasati

- ***Cerniera universale per porte a incasso***
- *Apertura a 270°*
- *Fissaggio tramite vite a testa svasata M5, M6 o M8 a norma DIN7991*
- *Finitura grezza*
- *Cerniera stampata*
- *Materiali:*
  *Inox 316*






**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | E1 | E2 | H | F | ØT | ØP | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cerniera quadrata** | | | | | | | | | | | |
| CHA1056-U6SS | 40 | 40 | 25 | 12,5 | 12,5 | 9 | 5 | 5,3 | 4 | ✔ | 30,09 € |
| CHA1056-U10SS | 50 | 50 | 30 | 15 | 15 | 11,5 | 6 | 6,2 | 6 | ✔ | 32,65 € |
| CHA1056-U14SS | 60 | 60 | 36 | 18 | 18 | 15 | 8 | 8,3 | 8 | ✔ | 32,86 € |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Cerniera zamak fissaggio esterno

## Con prigionieri filettati


CHAU


- ***Cerniera universale per porte a incasso***
- *Apertura fino a 180°*
- *Fissaggio tramite dadi*
- *Cerniera stampata*
- *Materiali:*
  - *Zamak*
  - *Prigionieri inox stampati*
  - *Perno Inox*



### Vantaggi

- *Belle finiture*






**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | E1 | E2 | H | F | ØT | L | ØP | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cerniera quadrata** | | | | | | | | | | | | |
| CHA1056-U4 | 40 | 40 | 25 | 12,5 | 12,5 | 9 | 5 | M5 | 12 | 4 | ✔ | 17,62 € |
| CHA1056-U8 | 50 | 50 | 30 | 15 | 15 | 11,5 | 6 | M6 | 15 | 6 | ✔ | 17,49 € |
| CHA1056-U12 | 60 | 60 | 36 | 18 | 18 | 15 | 8 | M8 | 14 | 8 | ✔ | 23,16 € |
| **Cerniera rettangolare** | | | | | | | | | | | | |
| CHA1056-U16 | 50 | 76 | 30 | 28 | 28 | 11 | 6 | M6 | 12 | 6 | ✔ | 31,75 € |
| **Cerniera rettangolare asimmetrica** | | | | | | | | | | | | |
| CHA1056-U20 | 60 | 90 | 36 | 18 | 45 | 15 | 8 | M8 | 14 | 8 | ✔ | 32,89 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Cerniera fissaggio esterno estetica Alu Stock New

## CHAE

### Alluminio


- ***Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso***
- *Materiali:*
  *Alluminio 6060 T5*
  *Perno in plastica*
- *Finitura anodizzata incolore o nera*


**Vantaggi**

- *Aspetto esteticamente gradevole*



**Anodizzata incolore**




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | ØD | Massa (g) | Finitura | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAE6555/AI | 65 | 55 | 4,5 | 13 | 130 | Anodizzata incolore | ✔ | 18,08 € |
| CHAE6555/AN | 65 | 55 | 4,5 | 13 | 130 | Anodizzata nera | ✔ | 18,08 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Stock Pla Cerniera fissaggio esterno quadrata

## Poliammide, finitura estetica


## CHAE


- ***Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso***
- *Materiali:*
  *Ali in PA nero rinforzato FV (30%)*
  *Perno zigrinato Inox 316L*
- *Resistenza alla corrosione*
- *Anche in versione simmetrica o asimmetrica*



### Vantaggi

- *Aspetto esteticamente gradevole*
- *Angolo di rotazione massimo 270°*




| Codice | Carico di rottura in trazione F1 (N) | Carico di rottura in taglio F2 (N) | Coppia di serraggio (Nm) |
|---|---|---|---|
| CHAE3030/PA | 1200 | 850 | 1 |
| CHAE4040/PA | 2200 | 1900 | 4 |
| CHAE5050/PA | 3600 | 2100 | 8 |
| CHAE6060/PA | 5100 | 3100 | 8 |

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | ØD | E | F | G | ØS | Per vite | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAE3030/PA | 30 | 30 | 3 | 3 | 3,5 | 18 | 18 | 3,2 | M3 | ✔ | 4,10 € |
| CHAE4040/PA | 40 | 40 | 5,2 | 4 | 5,7 | 25 | 25 | 5,3 | M4 | ✔ | 6,19 € |
| CHAE5050/PA | 50 | 50 | 5,9 | 5 | 6,4 | 30 | 30 | 6,4 | M6 | ✔ | 8,20 € |
| CHAE6060/PA | 60 | 60 | 6,5 | 6 | 7 | 36 | 36 | 6,4 | M6 | ✔ | 8,38 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Cerniera fissaggio esterno rettangolare Plastock


## CHAE — Poliammide, finitura estetica


- ***Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso***
- *Materiali:*
  *Ali in PA nero rinforzato FV (30%)*
  *Perno zigrinato Inox 316L*
- *Resistenza alla corrosione*
- *Anche in versione quadrata o asimmetrica*




### Vantaggi

- *Aspetto esteticamente gradevole*
- *Angolo di rotazione massimo 270°*




| Codice | Carico di rottura in trazione F1 (N) | Carico di rottura in taglio F2 (N) | Coppia di serraggio (Nm) |
|---|---|---|---|
| CHAE4080/PA | 2200 | 1900 | 4 |
| CHAE40120/PA | 2200 | 1900 | 4 |
| CHAE50100/PA | 3600 | 2100 | 8 |
| CHAE60120/PA | 5100 | 3100 | 8 |

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | ØD | E | F | G | H | ØS | Per vite | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAE4080/PA | 40 | 80 | 5,2 | 4 | 5,7 | 13,5 | 25 | 19 | 5,3 | M4 | ✔ | 8,32 € |
| CHAE40120/PA | 40 | 120 | 5,2 | 4 | 5,7 | 14,5 | 25 | 38 | 5,3 | M4 | - | 10,29 € |
| CHAE50100/PA | 50 | 100 | 5,9 | 5 | 6,4 | 16 | 30 | 24 | 6,4 | M6 | ✔ | 10,58 € |
| CHAE60120/PA | 60 | 120 | 6,5 | 6 | 7 | 18 | 36 | 30 | 6,4 | M6 | ✔ | 16,86 € |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Stock Pla Cerniera fissaggio esterno asimmetrica

## Poliammide, finitura estetica


## CHAEA


- ***Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso***
- *Materiali:*
  *Ali in PA nero rinforzato FV (30%)*
  *Perno zigrinato Inox 316L*
- *Resistenza alla corrosione*
- *Anche in versione quadrata o simmetrica*



### Vantaggi

- *Aspetto esteticamente gradevole*
- *Angolo di rotazione massimo 270°*




| Codice | Carico di rottura in trazione F1 (N) | Carico di rottura in taglio F2 (N) | Coppia di serraggio (Nm) |
|---|---|---|---|
| CHAE4060A/PA | 2200 | 2300 | 4 |
| CHAE4080A/PA | 2200 | 2300 | 4 |
| CHAE5075A/PA | 3600 | 2500 | 8 |
| CHAE6090A/PA | 5100 | 4200 | 8 |

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | ØD | E | F | G | H | ØS | Per vite | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAE4060A/PA | 40 | 60 | 5,2 | 4 | 5,7 | 13,5 | 25 | 19 | 5,3 | M4 | ✔ | 8,10 € |
| CHAE4080A/PA | 40 | 80 | 5,2 | 4 | 5,7 | 14,5 | 25 | 38 | 5,3 | M4 | ✔ | 8,31 € |
| CHAE5075A/PA | 50 | 75 | 5,9 | 5 | 6,4 | 16 | 30 | 24 | 6,4 | M6 | ✔ | 10,29 € |
| CHAE6090A/PA | 60 | 90 | 6,5 | 6 | 7 | 18 | 36 | 30 | 6,4 | M6 | ✔ | 14,42 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Square decorative screwed hinges


## CHAEPAC Polyamide carbon fibre reinforced


- ***Square screwed hinge***
- *Max opening angle 270°*
- *To be fastened with M8 countersunk screws to DIN7991*
- *Materials*
  - *Polyamide 6.6 reinforced 30% carbon fibre*
  - *Pin 303 stainless steel*
- *Cycling test: hinge is functional after 10.000 cycles (open/close) for a 80 kg door (dimension 1500 (H) x 750 (W) mm*

### Advantages

- *Aesthetic design*
- *Stronger and lighter than an equivalent glass fibre polyamide hinge*
- *Good corrosion resistance (alternative to stainless steel hinges)*




### DISCOUNTS

| Qty | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Disc. | List | -5% | -10% | On request |

| Part number | A | B | C | ØD | E | Weight (g) | Price each 1 to 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAE8080/PAC | 80 | 80 | 7,8 | 7 | 8,3 | 68 | 10,70 € |

*Dimensions in mm*