

# Cerniera Poliammide fissaggio esterno Stock ☆☆☆

## CHAUPA

## Apertura fino a 270°



- Cerniera universale per porte a filo
- Apertura fino a 270°
- Fissaggio tramite vite a testa svasata M5 o M6 a norma DIN7991
- Cerniera stampata
- Materiali:
  - Poliammide nero
  - Perno Inox

*con fori svasati*



### Vantaggi

- Belle finiture



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prix	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	ØP	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 5
<b>Cerniera quadrata</b>											
CHA1056-U6PA	40	40	25	12,5	12,5	9	5	5,3	4	✓	9,21 €
CHA1056-U10PA	50	50	30	15	15	11,5	6	6,2	6	✓	10,72 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm