Cerniera ad avvitare


CHAM


In lamiera inox

- **Per porta a incasso**
- **Perno rivettato**
- Materiale :
  Inox 304
- Finitura lucida

Vantaggi

- Ottima resistenza alla corrosione
- Cerniera economica





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codici	A	B	C	ØD	ØS	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
CHAM5270/SS	52	70	1,2	4	5,2	44	✔	14,84 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Cerniera fissaggio esterno ad avvitare

In lamiera inox, superfici lucide

CHAss

- ***Cerniera universale per porta a incasso***
- *Materiali:*
  Corpo: inox 316
  Asse: inox





Applicazioni

- *Industrie farmaceutiche, chimiche, agroalimentari*

Vantaggi

- *Cerniera economica*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	L	L1	ØF	H	H1	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA38-38/SS	38	38	20,5	26	5,5	2	9,5	✔	18,46 €
CHA37-48/SS	37	48	22,0	36	5,5	2	9,5	✔	17,22 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Cerniera Poliammide fissaggio esterno

Stock ★★★

CHAUPA


Apertura fino a 270°


- ***Cerniera universale per porte a incasso***
- *Apertura fino a 270°*
- *Fissaggio tramite vite a testa svasata M5 o M6 a norma DIN7991*
- *Cerniera stampata*
- *Materiali:*
  Poliammide nero
  Perno Inox



Vantaggi

- *Belle finiture*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prix	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	ØP	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Cerniera quadrata											
CHA1056-U6PA	40	40	25	12,5	12,5	9	5	5,3	4	✔	9,40 €
CHA1056-U10PA	50	50	30	15	15	11,5	6	6,2	6	✔	10,94 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cerniera zamak fissaggio esterno

Apertura fino a 270°


CHAU


- ***Cerniera universale per porte a incasso***
- *Apertura fino a 270°*
- *Fissaggio tramite vite a testa svasata M5, M6 o M8 a norma DIN7991*
- *Cerniera stampata*
- *Materiali:*
  Zamak
  Perno Inox



Vantaggi

- *Belle finiture*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	ØP	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Cerniera quadrata											
CHA1056-U6	40	40	25	12,5	12,5	9	5	5,3	4	✔	12,57 €
CHA1056-U10	50	50	30	15	15	11,5	6	6,2	6	✔	13,09 €
CHA1056-U14	60	60	36	18	18	15	8	8,3	8	✔	16,35 €
Cerniera rettangolare											
CHA1056-U18	50	76	30	28	28	11	6	6,2	6	✔	31,35 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Cerniera inox fissaggio esterno


CHAuss

Con fori svasati

- ***Cerniera universale per porte a incasso***
- *Apertura a 270°*
- *Fissaggio tramite vite a testa svasata M5, M6 o M8 a norma DIN7991*
- *Finitura grezza*
- *Cerniera stampata*
- *Materiali:*
  Inox 316







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	ØP	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Cerniera quadrata											
CHA1056-U6SS	40	40	25	12,5	12,5	9	5	5,3	4	✔	30,09 €
CHA1056-U10SS	50	50	30	15	15	11,5	6	6,2	6	✔	32,65 €
CHA1056-U14SS	60	60	36	18	18	15	8	8,3	8	✔	32,86 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cerniera zamak fissaggio esterno

Con prigionieri filettati


CHAU


- ***Cerniera universale per porte a incasso***
- *Apertura fino a 180°*
- *Fissaggio tramite dadi*
- *Cerniera stampata*
- *Materiali:*
  - *Zamak*
  - *Prigionieri inox stampati*
  - *Perno Inox*



Vantaggi

- *Belle finiture*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E1	E2	H	F	ØT	L	ØP	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Cerniera quadrata												
CHA1056-U4	40	40	25	12,5	12,5	9	5	M5	12	4	✔	17,62 €
CHA1056-U8	50	50	30	15	15	11,5	6	M6	15	6	✔	17,49 €
CHA1056-U12	60	60	36	18	18	15	8	M8	14	8	✔	23,16 €
Cerniera rettangolare												
CHA1056-U16	50	76	30	28	28	11	6	M6	12	6	✔	31,75 €
Cerniera rettangolare asimmetrica												
CHA1056-U20	60	90	36	18	45	15	8	M8	14	8	✔	32,89 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cerniera fissaggio esterno estetica Alu Stock New

CHAE

Alluminio


- ***Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso***
- *Materiali:*
  Alluminio 6060 T5
  Perno in plastica
- *Finitura anodizzata incolore o nera*


Vantaggi

- *Aspetto esteticamente gradevole*



Anodizzata incolore





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	Massa (g)	Finitura	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CHAE6555/AI	65	55	4,5	13	130	Anodizzata incolore	✔	18,08 €
CHAE6555/AN	65	55	4,5	13	130	Anodizzata nera	✔	18,08 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Stock Pla Cerniera fissaggio esterno quadrata

Poliammide, finitura estetica


CHAE


- ***Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso***
- *Materiali:*
  Ali in PA nero rinforzato FV (30%)
  Perno zigrinato Inox 316L
- *Resistenza alla corrosione*
- *Anche in versione simmetrica o asimmetrica*



Vantaggi

- *Aspetto esteticamente gradevole*
- *Angolo di rotazione massimo 270°*





Codice	Carico di rottura in trazione F1 (N)	Carico di rottura in taglio F2 (N)	Coppia di serraggio (Nm)
CHAE3030/PA	1200	850	1
CHAE4040/PA	2200	1900	4
CHAE5050/PA	3600	2100	8
CHAE6060/PA	5100	3100	8

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	E	F	G	ØS	Per vite	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CHAE3030/PA	30	30	3	3	3,5	18	18	3,2	M3	✔	4,10 €
CHAE4040/PA	40	40	5,2	4	5,7	25	25	5,3	M4	✔	6,19 €
CHAE5050/PA	50	50	5,9	5	6,4	30	30	6,4	M6	✔	8,20 €
CHAE6060/PA	60	60	6,5	6	7	36	36	6,4	M6	✔	8,38 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cerniera fissaggio esterno rettangolare Plastock


CHAE — Poliammide, finitura estetica


- ***Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso***
- *Materiali:*
  Ali in PA nero rinforzato FV (30%)
  Perno zigrinato Inox 316L
- *Resistenza alla corrosione*
- *Anche in versione quadrata o asimmetrica*




Vantaggi

- *Aspetto esteticamente gradevole*
- *Angolo di rotazione massimo 270°*







Codice	Carico di rottura in trazione F1 (N)	Carico di rottura in taglio F2 (N)	Coppia di serraggio (Nm)
CHAE4080/PA	2200	1900	4
CHAE40120/PA	2200	1900	4
CHAE50100/PA	3600	2100	8
CHAE60120/PA	5100	3100	8

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØS	Per vite	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CHAE4080/PA	40	80	5,2	4	5,7	13,5	25	19	5,3	M4	✔	8,32 €
CHAE40120/PA	40	120	5,2	4	5,7	14,5	25	38	5,3	M4	-	10,29 €
CHAE50100/PA	50	100	5,9	5	6,4	16	30	24	6,4	M6	✔	10,58 €
CHAE60120/PA	60	120	6,5	6	7	18	36	30	6,4	M6	✔	16,86 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Stock Pla Cerniera fissaggio esterno asimmetrica

Poliammide, finitura estetica


CHAEA


- ***Cerniera ad avvitare universale per porte ad incasso***
- *Materiali:*
  Ali in PA nero rinforzato FV (30%)
  Perno zigrinato Inox 316L
- *Resistenza alla corrosione*
- *Anche in versione quadrata o simmetrica*



Vantaggi

- *Aspetto esteticamente gradevole*
- *Angolo di rotazione massimo 270°*





Codice	Carico di rottura in trazione F1 (N)	Carico di rottura in taglio F2 (N)	Coppia di serraggio (Nm)
CHAE4060A/PA	2200	2300	4
CHAE4080A/PA	2200	2300	4
CHAE5075A/PA	3600	2500	8
CHAE6090A/PA	5100	4200	8

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØS	Per vite	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CHAE4060A/PA	40	60	5,2	4	5,7	13,5	25	19	5,3	M4	✔	8,10 €
CHAE4080A/PA	40	80	5,2	4	5,7	14,5	25	38	5,3	M4	✔	8,31 €
CHAE5075A/PA	50	75	5,9	5	6,4	16	30	24	6,4	M6	✔	10,29 €
CHAE6090A/PA	60	90	6,5	6	7	18	36	30	6,4	M6	✔	14,42 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Square decorative screwed hinges


CHAEPAC Polyamide carbon fibre reinforced


- ***Square screwed hinge***
- *Max opening angle 270°*
- *To be fastened with M8 countersunk screws to DIN7991*
- *Materials*
  - *Polyamide 6.6 reinforced 30% carbon fibre*
  - *Pin 303 stainless steel*
- *Cycling test: hinge is functional after 10.000 cycles (open/close) for a 80 kg door (dimension 1500 (H) x 750 (W) mm*

Advantages

- *Aesthetic design*
- *Stronger and lighter than an equivalent glass fibre polyamide hinge*
- *Good corrosion resistance (alternative to stainless steel hinges)*







DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	A	B	C	ØD	E	Weight (g)	Price each 1 to 5
CHAE8080/PAC	80	80	7,8	7	8,3	68	10,70 €

Dimensions in mm