
Vite a testa cilindrica cava esagonale DIN 912 Stock Inx DIN

CHCss Inox A2

- ***A norma* ISO 4762 e DIN 912**
- *Materiale:*
  Inox 302/304 - A2
- *Esagono incassato*




Utilizzo

- *Ambiente difficile*

Info

- *La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante*



SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	Passo	Lunghezza totale L	B	DK	K	S	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
CHC1.6-5/SS/B	M1,6	0,35	5	-	3,0	1,6	1,5	200	-	21,66 €
CHC1.6-8/SS/B	M1,6	0,35	8	-	3,0	1,6	1,5	200	-	13,59 €
CHC1.6-10/SS/B	M1,6	0,35	10	-	3,0	1,6	1,5	200	-	16,90 €
CHC2-4/SS/B	M2	0,40	4	-	3,8	2,0	1,5	500	-	13,96 €
CHC2-5/SS/B	M2	0,40	5	-	3,8	2,0	1,5	500	✔	18,73 €
CHC2-6/SS/B	M2	0,40	6	-	3,8	2,0	1,5	500	✔	30,01 €
CHC2-8/SS/B	M2	0,40	8	-	3,8	2,0	1,5	500	✔	23,15 €
CHC2-10/SS/B	M2	0,40	10	-	3,8	2,0	1,5	500	✔	25,25 €
CHC2-12/SS/B	M2	0,40	12	-	3,8	2,0	1,5	500	✔	22,60 €
CHC2-20/SS/B	M2	0,40	20	-	3,8	2,0	1,5	500	✔	30,50 €
CHC2.5-4/SS/B	M2,5	0,45	4	-	4,5	2,5	2,0	500	-	15,80 €
CHC2.5-5/SS/B	M2,5	0,45	5	-	4,5	2,5	2,0	500	-	15,24 €
CHC2.5-6/SS/B	M2,5	0,45	6	-	4,5	2,5	2,0	500	-	37,17 €
CHC2.5-8/SS/B	M2,5	0,45	8	-	4,5	2,5	2,0	500	✔	34,79 €
CHC2.5-10/SS/B	M2,5	0,45	10	-	4,5	2,5	2,0	500	✔	17,44 €
CHC2.5-16/SS/B	M2,5	0,45	16	-	4,5	2,5	2,0	500	✔	32,54 €
CHC2.5-20/SS/B	M2,5	0,45	20	-	4,5	2,5	2,0	500	✔	27,19 €
CHC3-6/SS/B	M3	0,50	6	-	5,5	3,0	2,5	1000	✔	29,45 €
CHC3-8/SS/B	M3	0,50	8	-	5,5	3,0	2,5	1000	✔	31,98 €
CHC3-10/SS/B	M3	0,50	10	-	5,5	3,0	2,5	1000	✔	27,19 €
CHC3-12/SS/B	M3	0,50	12	-	5,5	3,0	2,5	1000	✔	34,79 €
CHC3-16/SS/B	M3	0,50	16	-	5,5	3,0	2,5	1000	✔	31,23 €
CHC3-20/SS/B	M3	0,50	20	-	5,5	3,0	2,5	1000	✔	58,35 €
CHC3-25/SS/B	M3	0,50	25	18	5,5	3,0	2,5	1000	✔	69,57 €
CHC3-30/SS/B	M3	0,50	30	18	5,5	3,0	2,5	1000	-	54,38 €
CHC3-35/SS/B	M3	0,50	35	18	5,5	3,0	2,5	500	-	29,76 €
CHC4-6/SS/B	M4	0,70	6	-	7,0	4,0	3,0	500	✔	15,97 €
CHC4-8/SS/B	M4	0,70	8	-	7,0	4,0	3,0	500	✔	21,85 €
CHC4-10/SS/B	M4	0,70	10	-	7,0	4,0	3,0	500	✔	17,08 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	Passo	Lunghezza totale L	B	DK	K	S	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
CHC4-12/SS/B	M4	0,70	12	-	7,0	4	3	500	✔	18,18 €
CHC4-16/SS/B	M4	0,70	16	-	7,0	4	3	500	✔	39,69 €
CHC4-20/SS/B	M4	0,70	20	-	7,0	4	3	500	✔	26,59 €
CHC4-25/SS/B	M4	0,70	25	-	7,0	4	3	500	✔	25,72 €
CHC4-30/SS/B	M4	0,70	30	20	7,0	4	3	500	✔	36,55 €
CHC4-35/SS/B	M4	0,70	35	20	7,0	4	3	500	✔	41,38 €
CHC4-40/SS/B	M4	0,70	40	20	7,0	4	3	500	✔	42,79 €
CHC4-50/SS/B	M4	0,70	50	20	7,0	4	3	200	✔	37,98 €
CHC5-8/SS/B	M5	0,80	8	-	8,5	5	4	500	✔	27,73 €
CHC5-10/SS/B	M5	0,80	10	-	8,5	5	4	500	✔	33,07 €
CHC5-12/SS/B	M5	0,80	12	-	8,5	5	4	500	✔	25,90 €
CHC5-16/SS/B	M5	0,80	16	-	8,5	5	4	500	✔	37,10 €
CHC5-20/SS/B	M5	0,80	20	-	8,5	5	4	500	✔	39,12 €
CHC5-25/SS/B	M5	0,80	25	-	8,5	5	4	500	✔	36,00 €
CHC5-30/SS/B	M5	0,80	30	22	8,5	5	4	500	✔	41,32 €
CHC5-35/SS/B	M5	0,80	35	22	8,5	5	4	500	✔	76,44 €
CHC5-40/SS/B	M5	0,80	40	22	8,5	5	4	500	✔	59,25 €
CHC5-50/SS/B	M5	0,80	50	22	8,5	5	4	200	✔	29,17 €
CHC6-8/SS/B	M6	1,00	8	-	10,0	6	5	500	-	51,80 €
CHC6-10/SS/B	M6	1,00	10	-	10,0	6	5	500	✔	39,41 €
CHC6-12/SS/B	M6	1,00	12	-	10,0	6	5	500	✔	53,01 €
CHC6-16/SS/B	M6	1,00	16	-	10,0	6	5	500	✔	46,99 €
CHC6-20/SS/B	M6	1,00	20	-	10,0	6	5	500	✔	51,33 €
CHC6-25/SS/B	M6	1,00	25	-	10,0	6	5	500	✔	78,69 €
CHC6-30/SS/B	M6	1,00	30	-	10,0	6	5	500	✔	86,96 €
CHC6-35/SS/B	M6	1,00	35	24	10,0	6	5	500	✔	74,62 €
CHC6-40/SS/B	M6	1,00	40	24	10,0	6	5	500	✔	104,92 €
CHC6-50/SS/B	M6	1,00	50	24	10,0	6	5	500	✔	104,63 €
CHC6-60/SS/B	M6	1,00	60	24	10,0	6	5	500	-	95,31 €
CHC6-80/SS/B	M6	1,00	80	24	10,0	6	5	100	✔	35,71 €
CHC6-100/SS/B	M6	1,00	100	24	10,0	6	5	100	-	46,66 €
CHC8-10/SS/B	M8	1,25	10	-	13,0	8	6	200	-	49,02 €
CHC8-16/SS/B	M8	1,25	16	-	13,0	8	6	200	✔	40,17 €
CHC8-20/SS/B	M8	1,25	20	-	13,0	8	6	200	✔	36,15 €
CHC8-25/SS/B	M8	1,25	25	-	13,0	8	6	200	✔	37,76 €
CHC8-30/SS/B	M8	1,25	30	-	13,0	8	6	200	✔	68,50 €
CHC8-35/SS/B	M8	1,25	35	-	13,0	8	6	200	-	45,04 €
CHC8-40/SS/B	M8	1,25	40	28	13,0	8	6	200	✔	61,58 €
CHC8-50/SS/B	M8	1,25	50	28	13,0	8	6	200	✔	73,86 €
CHC8-60/SS/B	M8	1,25	60	28	13,0	8	6	200	-	85,10 €
CHC8-80/SS/B	M8	1,25	80	28	13,0	8	6	200	-	105,53 €
CHC10-20/SS/B	M10	1,50	20	-	16,0	10	8	100	-	30,89 €
CHC10-25/SS/B	M10	1,50	25	-	16,0	10	8	100	✔	36,38 €
CHC10-30/SS/B	M10	1,50	30	-	16,0	10	8	100	✔	37,21 €
CHC10-40/SS/B	M10	1,50	40	-	16,0	10	8	100	-	44,71 €
CHC10-50/SS/B	M10	1,50	50	32	16,0	10	8	100	-	49,30 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm