
★★★ Motoriduttore AC asincrono da 0,09 a 0,22kW

Coppia: fino a 22Nm

CHM30 -MOT

- ***Motore asincrono trifase a corrente alternata***
- *Gruppo composto da un riduttore* **CHM30** *e un motore* **CHT** *(vedere caratteristiche alle pagine corrispondenti)*
- *Motore a 4 poli*
- *Flangia B14*
- *Velocità motore 1400g/min*
- *Materiali:*
  Cassa del riduttore: in alluminio




Montaggio

- *Schema di montaggio N°3 e 5 sulle schede tecniche* **(vol. 2 *p.*145)**

Accessori

- *Albero in uscita* **CHM30-X, CHM30-DX (vol. 2 *p.*161)**
- *Braccio di reazione* **CHM30-BR (vol. 2 *p.*160)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Motore	Potenza motore (kW)	Velocità con carico (g/min)	Coppia nominale (Nm)	Fattore di servizio	Stock*	Prezzo unit.
CHM30-7-63C4	7,5:1	63C4	0,22	186,7	9	2,1	✔	255,01 €
CHM30-10-63C4	10:1	63C4	0,22	140,0	11	1,6	✔	255,01 €
CHM30-15-63C4	15:1	63C4	0,22	93,3	16	1,0	✔	254,45 €
CHM30-20-63C4	20:1	63C4	0,22	70,0	20	0,9	✔	254,45 €
CHM30-25-63B4	25:1	63B4	0,18	56,0	20	1,0	✔	249,03 €
CHM30-30-63B4	30:1	63B4	0,18	46,7	22	0,9	✔	249,03 €
CHM30-40-63B4	40:1	63B4	0,18	35,0	21	0,8	✔	249,03 €
CHM30-50-63B4	50:1	63B4	0,18	28,0	19	0,8	✔	249,03 €
CHM30-60-56B4	60:1	56B4	0,09	23,3	18	0,9	✔	239,73 €
CHM30-80-56B4	80:1	56B4	0,09	17,5	13	0,9	✔	239,73 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a 0,55kW ★★★

CHM40 -MOT

Coppia: fino a 52Nm

- ***Motore asincrono trifase a corrente alternata***
- *Gruppo composto da un riduttore* **CHM40** *e un motore* **CHT** *(vedere caratteristiche alle pagine corrispondenti)*
- *Motore a 4 poli*
- *Flangia B14*
- *Velocità motore 1400g/min*
- *Materiali:*
  Cassa del riduttore: in alluminio




Montaggio

- *Schema di montaggio N°3 e 5 sulle schede tecniche* **(vol. 2 p.145)**

Accessori

- *Albero in uscita* **CHM40-X, CHM40-DX (vol. 2 p.161)**
- *Braccio di reazione* **CHM40-BR (vol. 2 p.160)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Motore	Potenza motore (kW)	Velocità con carico (g/min)	Coppia nominale (Nm)	Fattore di servizio	Stock*	Prezzo unit.
CHM40-7-71C4	7,5:1	71C4	0,55	186,7	22	1,6	✔	319,39 €
CHM40-10-71C4	10:1	71C4	0,55	140,0	30	1,4	✔	319,39 €
CHM40-15-71C4	15:1	71C4	0,55	93,3	44	0,9	✔	319,39 €
CHM40-20-71C4	20:1	71C4	0,55	70,0	38	1,0	-	319,39 €
CHM40-25-71B4	25:1	71B4	0,37	56,0	45	0,9	✔	300,27 €
CHM40-30-71B4	30:1	71B4	0,37	46,7	52	0,8	✔	300,27 €
CHM40-40-71A4	40:1	71A4	0,25	35,0	43	0,9	✔	285,70 €
CHM40-50-63C4	50:1	63C4	0,22	28,0	44	0,9	✔	282,01 €
CHM40-60-63B4	60:1	63B4	0,18	23,3	42	0,8	-	276,08 €
CHM40-80-63B4	80:1	63B4	0,18	17,5	36	0,8	✔	276,08 €
CHM40-100-63B4	100:1	63B4	0,18	14,0	35	0,8	✔	276,08 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

★★★ Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a 0,75kW

Coppia: fino a 87Nm

CHM50 -MOT

- ***Motore asincrono trifase a corrente alternata***
- *Gruppo composto da un riduttore* ***CHM50*** *e un motore* ***CHT*** *(vedere caratteristiche alle pagine corrispondenti)*
- *Motore a 4 poli*
- *Flangia B14**
- *Velocità motore 1400g/min*
- *Materiali:*
  Cassa del riduttore: in alluminio




Montaggio

- *Schema di montaggio N°3 e 5 sulle schede tecniche* ***(vol. 2 p.145)***

Accessori

- *Albero in uscita* ***CHM50-X, CHM50-DX*** ***(vol. 2 p.161)***
- *Braccio di reazione* ***CHM50-BR*** ***(vol. 2 p.160)***



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Motore	Potenza motore (kW)	Velocità con carico (g/min)	Coppia nominale (Nm)	Fattore di servizio	Prezzo unit.
CHM50-7-80B4	7,5:1	80B4	0,75	186,7	33,3	2,0	389,73 €
CHM50-10-80B4	10:1	80B4	0,75	140,0	43,9	1,6	389,73 €
CHM50-15-80B4	15:1	80B4	0,75	93,3	62,6	1,2	389,73 €
CHM50-20-80B4	20:1	80B4	0,75	70,0	80,0	0,9	389,73 €
CHM50-25-80A4	25:1	80A4	0,55	56,0	70,0	1,0	372,70 €
CHM50-30-80A4	30:1	80A4	0,55	46,7	80,0	1,0	372,70 €
CHM50-40-71B4	40:1	71B4	0,37	35,0	67,0	1,1	345,87 €
CHM50-50-71B4	50:1	71B4	0,37	28,0	78,0	0,9	345,87 €
CHM50-60-71B4	60:1	71B4	0,37	23,3	87,0	0,8	345,87 €
CHM50-80-71A4	80:1	71A4	0,25	17,5	70,0	0,9	331,28 €
CHM50-100-63B4*	100:1	63B4	0,18	14,0	59,0	0,9	321,67 €


**Eccetto CHM50-100-63B4 flangia B5 - Dimensioni in mm*

Motoriduttore AC asincrono 0,37 a 1,5kW ★★★

CHM63-MOT

Coppia: fino a 165Nm

- ***Motore asincrono trifase a corrente alternata***
- *Gruppo composto da un riduttore* ***CHM63*** *e un motore* ***CHT*** *(vedere caratteristiche alle pagine corrispondenti)*
- *Motore a 4 poli*
- *Flangia B14*
- *Velocità motore 1400g/min*
- *Materiali:*
  Cassa del riduttore: in alluminio




Montaggio

- *Schema di montaggio N°3 e 5 sulle schede tecniche* **(vol. 2 *p.145*)**

Accessori

- *Albero in uscita* **CHM63-X, CHM63-DX (vol. 2 *p.161*)**
- *Braccio di reazione* **CHM63-BR (vol. 2 *p.160*)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Motore	Potenza motore (kW)	Velocità con carico (g/min)	Coppia nominale (Nm)	Fattore di servizio	Prezzo unit.
CHM63-7-90L4	7,5:1	90L4	1,50	186,7	67,4	1,8	538,97 €
CHM63-10-90L4	10:1	90L4	1,50	140,0	88,6	1,4	538,97 €
CHM63-15-90L4	15:1	90L4	1,50	93,3	126,0	1,1	538,97 €
CHM63-20-90L4	20:1	90L4	1,50	70,0	164,0	0,8	538,97 €
CHM63-25-90S4	25:1	90S4	1,10	56,0	145,0	0,9	509,35 €
CHM63-30-90S4	30:1	90S4	1,10	46,7	165,0	1,0	509,35 €
CHM63-40-80B4	40:1	80B4	0,75	35,0	143,0	1,0	474,43 €
CHM63-50-80A4	50:1	80A4	0,55	28,0	122,0	1,1	457,41 €
CHM63-60-80A4	60:1	80A4	0,55	23,3	138,0	0,9	457,41 €
CHM63-80-71B4	80:1	71B4	0,37	17,5	114,0	1,1	430,61 €
CHM63-100-71B4	100:1	71B4	0,37	14,0	127,0	0,9	430,61 €

Dimensioni in mm