




# Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 28 Nm


CHM30

- **Rapporti da 7,5:1 a 80:1**
- Con flangia B14 per IEC56
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR30
- Materiali:
  - Corpo: alluminio
  - Vite: acciaio trattato
  - Ruota: bronzo (mozzo in ghisa)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 1,2 kg



## Accessori

- Albero in uscita **CHM30-X** e **CHM30-DX**
- Braccio di reazione **CHM30-BR**



## Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1
2800	12	12	12	11	15	14	13	12	11	10
1400	17	17	17	17	20	19	17	16	15	12
VELOCITÀ IN INGRESSO 900 (g/min)	19	19	19	19	22	20	19	17	16	14
500	23	23	23	22	28	25	22	20	18	16

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc. Prezzo	-20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
								✓	€
CHM30-7	7,5:1	56B14	9	50	65	80	no	-	132,58 €
CHM30-10	10:1	56B14	9	50	65	80	no	✓	132,58 €
CHM30-15	15:1	56B14	9	50	65	80	no	✓	132,58 €
CHM30-20	20:1	56B14	9	50	65	80	no	✓	132,58 €
CHM30-25	25:1	56B14	9	50	65	80	no	✓	132,58 €
CHM30-30	30:1	56B14	9	50	65	80	Incerta	⚠	132,58 €
CHM30-40	40:1	56B14	9	50	65	80	Incerta	-	132,58 €
CHM30-50	50:1	56B14	9	50	65	80	Incerta	✓	132,58 €
CHM30-60	60:1	56B14	9	50	65	80	si	✓	132,58 €
CHM30-80	80:1	56B14	9	50	65	80	si	✓	132,58 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm