




Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 57 Nm


CHM40

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B14 per IEC63
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR40
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 2,3 kg



Accessori

- Albero in uscita **CHM40-X** e **CHM40-DX**
- Braccio di reazione **CHM40-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
VELOCITÀ 1400	27	26	30	28	27	33	30	30	27	24	22
IN INGRESSO 900	43	43	44	43	43	48	44	41	38	35	31
(g/min) 500	52	52	54	53	51	57	52	48	45	40	35

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc. Prezzo	-20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
CHM40-7	7,5:1	63B14	11	60	75	90	no	✓	160,04 €
CHM40-10	10:1	63B14	11	60	75	90	no	✓	160,04 €
CHM40-15	15:1	63B14	11	60	75	90	no	-	160,04 €
CHM40-20	20:1	63B14	11	60	75	90	no	✓	160,04 €
CHM40-25	25:1	63B14	11	60	75	90	no	-	160,04 €
CHM40-30	30:1	63B14	11	60	75	90	no	✓	160,04 €
CHM40-40	40:1	63B14	11	60	75	90	no	✓	160,04 €
CHM40-50	50:1	63B14	11	60	75	90	Incerta	✓	160,04 €
CHM40-60	60:1	63B14	11	60	75	90	Incerta	✓	160,04 €
CHM40-80	80:1	63B14	11	60	75	90	si	✓	160,04 €
CHM40-100	100:1	63B14	11	60	75	90	si	✓	160,04 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm