




Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 107 Nm


CHM50

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B14 per IEC71
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR50
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 3,5 kg



Accessori

- Albero in uscita **CHM50-X** e **CHM50-DX**
- Braccio di reazione **CHM50-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

| Rapporti | 7,5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 | 25:1 | 30:1 | 40:1 | 50:1 | 60:1 | 80:1 | 100:1 |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| VELOCITÀ | 2800 | 51 | 53 | 56 | 52 | 51 | 63 | 58 | 52 | 49 | 39 |
| IN INGRESSO | 1400 | 70 | 71 | 73 | 72 | 69 | 83 | 75 | 72 | 67 | 54 |
| (g/min) | 900 | 83 | 83 | 83 | 76 | 74 | 89 | 81 | 76 | 71 | 55 |
| | 500 | 102 | 102 | 102 | 92 | 90 | 107 | 97 | 90 | 82 | 64 |

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 3+ | 6+ |
|-----|-------------|--------------|----|
| Sc. | Prezzo -20% | Su richiesta | |

| Codice | Rapporto di riduzione | | Flangia in ingresso | ØD | ØC | ØP | ØE | Irreversibilità | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 2 |
|-----------|-----------------------|--------------|---------------------|----|----|-----|---------|-----------------|----------|-----------------------|
| | di riduzione | di riduzione | | | | | | | | |
| CHM50-7 | 7,5:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | no | ✓ | 206,34 € | |
| CHM50-10 | 10:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | no | ✓ | 206,34 € | |
| CHM50-15 | 15:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | no | ✓ | 206,34 € | |
| CHM50-20 | 20:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | no | ✓ | 206,34 € | |
| CHM50-25 | 25:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | no | - | 206,34 € | |
| CHM50-30 | 30:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | no | ✓ | 206,34 € | |
| CHM50-40 | 40:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | no | ✓ | 206,34 € | |
| CHM50-50 | 50:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | incerta | ✓ | 206,34 € | |
| CHM50-60 | 60:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | incerta | ✓ | 206,34 € | |
| CHM50-80 | 80:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | sì | ✓ | 206,34 € | |
| CHM50-100 | 100:1 | 71B14 | 14 | 70 | 85 | 105 | sì | ✓ | 206,34 € | |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm