





- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B14 per IEC80 per rapporti 7,5:1 a 30:1
- Con flangia B14 per IEC71 per rapporti 40:1 a 100:1
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR63
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 6,2 kg



Accessori

- Albero in uscita **CHM63-X** e **CHM63-DX**
- Braccio di reazione **CHM63-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
2800	92	96	102	99	91	119	107	99	94	84	73
VELOCITÀ 1400	127	129	139	134	129	159	144	134	129	121	117
IN INGRESSO 900	150	152	154	147	136	174	159	144	137	127	123
(g/min)	500	183	184	186	177	163	198	184	172	159	136

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc. Prezzo	-20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
CHM63-7	7,5:1	80B14	19	80	100	120	no	-	292,34 €
CHM63-10	10:1	80B14	19	80	100	120	no	-	292,34 €
CHM63-15	15:1	80B14	19	80	100	120	no	↗	292,34 €
CHM63-20	20:1	80B14	19	80	100	120	no	↗	292,34 €
CHM63-25	25:1	80B14	19	80	100	120	no	-	292,34 €
CHM63-30	30:1	80B14	19	80	100	120	no	✓	292,34 €
CHM63-40	40:1	71B14	14	70	85	105	no	✓	292,34 €
CHM63-50	50:1	71B14	14	70	85	105	incerta	✓	292,34 €
CHM63-60	60:1	71B14	14	70	85	105	incerta	✓	292,34 €
CHM63-80	80:1	71B14	14	70	85	105	sì	✓	292,34 €
CHM63-100	100:1	71B14	14	70	85	105	sì	✓	292,34 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm