




- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B14 per IEC90 per rapporti da 7,5:1 a 15:1
- Con flangia B14 per IEC80 per rapporti da 20:1 a 100:1
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR75
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 8,5 kg



Accessori

- Albero in uscita **CHM75-X** e **CHM75-DX**
- Braccio di reazione **CHM75-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
2800	129	144	148	158	148	119	168	146	144	129	118
VELOCITÀ 1400	184	194	198	209	198	159	228	209	198	188	178
IN INGRESSO 900	214	228	234	234	214	174	258	218	209	198	186
(g/min)	500	258	268	278	284	254	198	298	248	238	214

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-20%	Su richiesta	Su richiesta

Reporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit.
CHM75-7	7,5:1	90B14	24	95	115	140	no	390,49 €
CHM75-10	10:1	90B14	24	95	115	140	no	390,49 €
CHM75-15	15:1	90B14	24	95	115	140	no	390,49 €
CHM75-20	20:1	80B14	19	80	100	120	no	390,49 €
CHM75-25	25:1	80B14	19	80	100	120	no	390,49 €
CHM75-30	30:1	80B14	19	80	100	120	no	390,49 €
CHM75-40	40:1	80B14	19	80	100	120	no	390,49 €
CHM75-50	50:1	80B14	19	80	100	120	incerta	390,49 €
CHM75-60	60:1	80B14	19	80	100	120	incerta	390,49 €
CHM75-80	80:1	80B14	19	80	100	120	incerta	390,49 €
CHM75-100	100:1	80B14	19	80	100	120	si	390,49 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm