



# Riduttore a ruota e vite senza fine

## Coppia fino a 540 Nm


## CHM90

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B5 per IEC90 per rapporti da 7,5:1 a 60:1
- Con flangia B5 per IEC80 per rapporti da 80:1 a 100:1
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR90
- Materiali:
  - Corpo: alluminio
  - Vite: acciaio trattato 20CR
  - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 12 kg



### Accessori

- Albero in uscita **CHM90-X** e **CHM90-DX**
- Braccio di reazione **CHM90-BR**



### Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
VELOCITÀ	2800	208	234	258	248	308	274	264	244	224	198
IN INGRESSO	900	338	368	418	388	368	458	408	388	346	278
(g/min)	500	408	434	438	468	438	540	478	448	398	328

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-20%	Su richiesta	

Codice	Rapporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit.
CHM90-7	7,5:1	90B5	24	130	165	200	No	-	509,62 €
CHM90-10	10:1	90B5	24	130	165	200	No	-	509,62 €
CHM90-15	15:1	90B5	24	130	165	200	No	-	509,62 €
CHM90-20	20:1	90B5	24	130	165	200	No	-	509,62 €
CHM90-25	25:1	90B5	24	130	165	200	No	-	509,62 €
CHM90-30	30:1	90B5	24	130	165	200	No	⚠	509,62 €
CHM90-40	40:1	90B5	24	130	165	200	No	-	509,62 €
CHM90-50	50:1	90B5	24	130	165	200	No	-	509,62 €
CHM90-60	60:1	90B5	24	130	165	200	Incerta	⚠	509,62 €
CHM90-80	80:1	80B5	19	130	165	200	Incerta	-	509,62 €
CHM90-100	100:1	80B5	19	130	165	200	si	-	509,62 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm