



## CHMR40

Coppia fino a 57 Nm

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Materiali:
  - Corpo: alluminio
  - Vite: acciaio trattato 20CR
  - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 2,3 kg

### Accessori

- Albero in uscita **CHM40-X** e **CHM40-DX**
- Braccio di reazione **CHM40-BR**



### Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
2800	27	26	30	28	27	33	30	30	27	24	22
VELOCITÀ 1400	39	39	39	38	39	44	40	38	35	32	28
IN INGRESSO 900	43	43	44	43	43	48	44	41	38	35	31
(g/min) 500	52	52	54	53	51	57	52	48	45	40	35

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	

Codice	Rapporto di riduzione	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa a 900 g/min (%)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
CHMR40-7	7,5:1	800	373,33	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-10	10:1	2800	280,00	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-15	15:1	2800	186,66	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-20	20:1	2800	140,00	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-25	25:1	2800	112,00	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-30	30:1	2800	93,33	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-40	40:1	2800	70,00	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-50	50:1	2800	56,00	NC	incerta	-	160,04 €
CHMR40-60	60:1	2800	46,66	NC	incerta	✓	160,04 €
CHMR40-80	80:1	2800	35,00	NC	sì	✓	160,04 €
CHMR40-100	100:1	2800	28,00	NC	sì	✓	160,04 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm