


CHMR50


Coppia fino a 107 Nm

- Rapporti da 7,5:1 a 100:1
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 3,5 kg



Accessori

- Albero in uscita **CHM50-X** e **CHM50-DX**
- Braccio di reazione **CHM50-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1	
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	2800	51	53	56	52	51	63	58	52	49	44	39
IN INGRESSO (g/min)	900	83	83	83	76	74	89	81	76	71	67	55
(g/min)	500	102	102	102	92	90	107	97	90	82	74	64

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	

Codice	Rapporto di riduzione	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa a 900 g/min (%)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
CHMR50-7	7,5:1	2800	373,33	NC	no	✓	206,34 €
CHMR50-10	10:1	2800	280,00	NC	no	✓	206,34 €
CHMR50-15	15:1	2800	186,66	NC	no	✓	206,34 €
CHMR50-20	20:1	2800	140,00	NC	no	✓	206,34 €
CHMR50-25	25:1	2800	112,00	NC	no	-	206,34 €
CHMR50-30	30:1	2800	93,33	NC	no	✓	206,34 €
CHMR50-40	40:1	2800	70,00	NC	no	✓	206,34 €
CHMR50-50	50:1	2800	56,00	NC	incerta	✓	206,34 €
CHMR50-60	60:1	2800	46,66	NC	incerta	✓	206,34 €
CHMR50-80	80:1	2800	35,00	NC	sì	✓	206,34 €
CHMR50-100	100:1	2800	28,00	NC	sì	✓	206,34 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm