



CHMR75

Coppia fino a 298 Nm

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 8,5 kg

Accessori

- Albero in uscita **CHM75-X** e **CHM75-DX**
- Braccio di reazione **CHM75-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
VELOCITÀ	2800	129	144	148	158	148	119	168	146	144	129
IN INGRESSO	1400	184	194	198	209	198	159	228	209	198	188
(g/min)	900	214	228	234	234	214	174	258	218	209	198
	500	258	268	278	284	254	198	298	248	238	214

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa a 900 g/min (%)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit.
CHMR75-7	7,5:1	2800	373,33	NC	no	✓	390,49 €
CHMR75-10	10:1	2800	280,00	NC	no	✓	390,49 €
CHMR75-15	15:1	2800	186,66	NC	no	-	390,49 €
CHMR75-20	20:1	2800	140,00	NC	no	✓	390,49 €
CHMR75-25	25:1	2800	112,00	NC	no	-	390,49 €
CHMR75-30	30:1	2800	93,33	NC	no	✓	390,49 €
CHMR75-40	40:1	2800	70,00	NC	no	✓	390,49 €
CHMR75-50	50:1	2800	56,00	NC	Incerta	✓	390,49 €
CHMR75-60	60:1	2800	46,66	NC	Incerta	✓	390,49 €
CHMR75-80	80:1	2800	35,00	NC	Incerta	✓	390,49 €
CHMR75-100	100:1	2800	28,00	NC	sì	✓	390,49 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm