
# Motore AC asincrono 0,12 a 0,22kW

## CHT63

### Coppia fino a 1,77Nm

- ***Motore alternativo asincrono trifase***
- *Motore a 4 poli*
- *Frequenza 50Hz*
- *Flangia B14*
- *Classe di isolamento F*
- *Protezione IP55*
- *Cuscinetti: sfere*
- *2 sensi di rotazione*
- *Rotore gabbia di scoiattolo*




## Accessori

- *Scheda* **TEL-ATV11/180, TEL-ATV11/370**
- *Riduttore* **CHM**

## Opzione

- *Motore con flangia B5*




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -7% | Su richiesta |

| Riferimenti | Potenza (kW) | Tensione (V) | Corrente a 400V (A) | Coppia (Nm) | Resa | Fattore cos | Massa (kg) | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHT63A4-B14 | 0,12 | 230/400 | 0,47 | 0,86 | 57% | 0,64 | 3,9 | 103,87 € |
| CHT63B4-B14 | 0,18 | 230/400 | 0,70 | 1,27 | 57% | 0,65 | 4,5 | 108,90 € |
| CHT63C4-B14 | 0,22 | 230/400 | 0,92 | 1,77 | 59% | 0,67 | 4,8 | 114,38 € |

*Dimensioni in mm*