

Ingranaggio dritto in plastica

Modulo

Nylon 6 stampato

1,0




Fino a
-20%**

ϕA^{**} : prealesaggio
assolutamente da
modificare

- **Componente stampato**
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Nylon 6
Rinforzato con 30% fibre
di vetro

Opzione

- **Componenti non modificabili a nostra cura** per realizzazioni speciali vedere cod. **ZG, ZPG**
- Prealesaggio grezzo da stampaggio. Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo



Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo -15%	-25%	Su richiesta	

Codice	N. di denti	Esterno ØD	Primitivo ØP	Mozzo ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 19
						✓	€
CLG1-12	12	14	12	9	4	✓	2,78 €
CLG1-15	15	17	15	10	4	✓	2,94 €
CLG1-16	16	18	16	13	5	✓	2,97 €
CLG1-20	20	22	20	16	5	✓	3,23 €
CLG1-24	24	26	24	20	6	✓	3,45 €
CLG1-25	25	27	25	20	6	✓	3,48 €
CLG1-28	28	30	28	22	6	✓	3,74 €
CLG1-30	30	32	30	25	6	✓	4,41 €
CLG1-32	32	34	32	25	6	✓	4,67 €
CLG1-35	35	37	35	30	8	✓	4,76 €
CLG1-40	40	42	40	30	8	✓	5,60 €
CLG1-45	45	47	45	35	10	✓	6,11 €
CLG1-50	50	52	50	35	10	✓	6,97 €
CLG1-55	55	57	55	35	14	✓	7,36 €
CLG1-60	60	62	60	40	14	✓	7,90 €
CLG1-70	70	72	70	40	20	✓	8,64 €
CLG1-72	72	74	72	40	20	✓	9,08 €
CLG1-75	75	77	75	50	20	-	Su richiesta
↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓							
CLG1-77	77	79	77	50	20		Su richiesta

**Su tariffe 2017 - *Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm