

Ingranaggio dritto in plastica

Modulo 2,0



Fino a
-20%**


Nylon 6 stampato

Serie eco

- **Componente stampato**
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Nylon 6
Rinforzato con 30% fibre di vetro

Opzione

- **Componenti non modificabili a nostra cura** per realizzazioni speciali vedere cod. **ZG, ZPG**
- Prealesaggio grezzo da stampaggio. Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo



ϕA^{**} :
prealesaggio assolutamente da modificare

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-25%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Esterno ØD	Primitivo ØP	Mozzo ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
CLG2-12	12	28	24	18	8	✓	3,61 €
CLG2-15	15	35	30	22	8	✓	3,77 €
CLG2-16	16	36	32	25	8	✓	4,41 €
CLG2-20	20	44	40	30	10	✓	5,15 €
CLG2-24	24	52	48	35	10	✓	6,68 €
CLG2-25	25	54	50	35	10	✓	7,07 €
CLG2-26	26	56	52	40	14	-	Su richiesta
CLG2-30	30	64	60	40	14	✓	8,73 €
CLG2-32	32	68	64	45	16	✓	9,18 €
CLG2-34	34	72	68	45	16	-	Su richiesta
CLG2-35	35	74	70	45	16	-	Su richiesta
CLG2-36	36	76	72	50	16	✓	11,96 €
CLG2-40	40	84	80	50	16	✓	13,95 €
CLG2-45	45	94	90	60	16	-	Su richiesta
CLG2-48	48	100	96	60	16	-	Su richiesta
CLG2-50	50	104	100	60	20	✓	16,99 €
CLG2-60	60	124	120	60	20	✓	21,56 €
CLG2-65	65	134	130	60	20	✓	22,01 €
CLG2-70	70	144	140	60	20	✓	23,55 €
CLG2-72	72	148	144	60	20	-	Su richiesta
CLG2-75	75	154	150	60	20	-	Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

CLG2-78	78	160	156	60	25	-	Su richiesta
---------	----	-----	-----	----	----	---	--------------

**Su tariffe 2017 - *Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm