
Ingranaggio dritto acciaio

Acciaio C45

Modulo 3,0




- ***Ingranaggio serie economica***
- Angolo di pressione
- Materiale:
  Acciaio C45 UNI7845



Info

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***

Venduto prealesato**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
G3-12/ECO	12	36	42	25	12	✔	6,53 €
G3-13/ECO	13	39	45	25	12	-	7,72 €
G3-14/ECO	14	42	48	30	12	✔	7,78 €
G3-15/ECO	15	45	51	35	12	✔	8,72 €
G3-16/ECO	16	48	54	38	15	✔	10,21 €
G3-17/ECO	17	51	57	42	15	✔	10,84 €
G3-18/ECO	18	54	60	45	15	✔	11,61 €
G3-19/ECO	19	57	63	45	15	-	11,88 €
G3-20/ECO	20	60	66	45	15	✔	13,24 €
G3-21/ECO	21	63	69	45	15	✔	15,52 €
G3-22/ECO	22	66	72	50	15	-	16,01 €
G3-23/ECO	23	69	75	50	15	-	17,47 €
G3-24/ECO	24	72	78	50	16	✔	18,10 €
G3-25/ECO	25	75	81	60	16	✔	19,86 €
G3-26/ECO	26	78	84	60	16	-	21,22 €
G3-27/ECO	27	81	87	60	16	✔	22,81 €
G3-28/ECO	28	84	90	60	16	✔	25,22 €
G3-29/ECO	29	87	93	60	16	-	26,15 €
G3-30/ECO	30	90	96	60	16	✔	27,11 €
G3-31/ECO	31	93	99	70	20	✔	27,96 €
G3-32/ECO	32	96	102	70	20	✔	29,61 €
G3-33/ECO	33	99	105	70	20	✔	29,62 €
G3-34/ECO	34	102	108	70	20	-	30,75 €
G3-35/ECO	35	105	111	70	20	✔	32,60 €
G3-36/ECO	36	108	114	70	20	-	34,69 €
G3-37/ECO	37	111	117	80	20	-	36,34 €
G3-38/ECO	38	114	120	80	20	-	36,94 €
G3-39/ECO	39	117	123	80	20	-	38,10 €
G3-40/ECO	40	120	126	80	20	✔	38,10 €
G3-41/ECO	41	123	129	90	20	-	44,03 €
G3-42/ECO	42	126	132	90	20	-	49,42 €
G3-43/ECO	43	129	135	90	20	-	52,91 €
G3-44/ECO	44	132	138	90	20	-	53,62 €
G3-45/ECO	45	135	141	90	20	✔	56,68 €
G3-46/ECO	46	138	144	90	20	-	60,34 €
G3-47/ECO	47	141	147	90	20	-	63,11 €
G3-48/ECO	48	144	150	100	20	✔	64,35 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Ingranaggio dritto in plastica


Modulo 3,0

Delrin lavorato



- ***Componenti lavorati***
- *Classe di precisione 9*
- *Angolo di pressione 20°*
- *T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C*

Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/min.	
	Delrin
Nm	**18**





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg) ZG	Pesi (kg) ZPG	Prezzo unit. da 1 a 5 ZG	Prezzo unit. da 1 a 5 ZPG
ZG3-9	9	30,00	36,00	36	12	0,029	0,015	32,19 €	Su richiesta
ZG3-10	10	33,00	39,00	36	12	0,033	0,019	32,19 €	
ZG3-11	11	36,00	42,00	36	12	0,037	0,023	32,19 €	
ZG3-12	12	36,00	42,00	36	15	0,035	0,022	32,19 €	
ZG3-13	13	39,00	45,00	36	15	0,039	0,026	33,38 €	
ZG3-14	14	42,00	48,00	36	15	0,044	0,031	39,63 €	
ZG3-15	15	45,00	51,00	40	15	0,053	0,036	40,96 €	
ZG3-16	16	48,00	54,00	40	15	0,059	0,042	43,42 €	
ZG3-17	17	51,00	57,00	40	15	0,065	0,048	45,81 €	
ZG3-18	18	54,00	60,00	48	15	0,080	0,054	48,34 €	
ZG3-19	19	57,00	63,00	48	15	0,086	0,061	50,18 €	
ZG3-20	20	60,00	66,00	48	15	0,093	0,068	52,17 €	
ZG3-21	21	63,00	69,00	48	15	0,101	0,076	72,93 €	
ZG3-22	22	66,00	72,00	48	15	0,109	0,083	75,37 €	
ZG3-23	23	69,00	75,00	48	15	0,117	0,092	77,83 €	
ZG3-24	24	72,00	78,00	48	15	0,125	0,100	80,18 €	
ZG3-25	25	75,00	81,00	48	15	0,134	0,109	84,91 €	
ZG3-26	26	78,00	84,00	60	20	0,154	0,115	95,07 €	
ZG3-27	27	81,00	87,00	60	20	0,163	0,124	97,42 €	
ZG3-28	28	84,00	90,00	60	20	0,173	0,134	100,09 €	
ZG3-29	29	87,00	93,00	60	20	0,184	0,145	104,05 €	
ZG3-30	30	90,00	96,00	60	20	0,194	0,156	107,84 €	

Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg) ZG	Pesi (kg) ZPG	Prezzo unit. da 1 a 5 ZG	Prezzo unit. da 1 a 5 ZPG
ZG3-31	31	93,00	99,00	60	20	0,205	0,167	124,36 €	Su richiesta
ZG3-32	32	96,00	102,00	60	20	0,217	0,178	128,78 €	
ZG3-33	33	99,00	105,00	60	20	0,229	0,190	135,88 €	
ZG3-34	34	102,00	108,00	60	20	0,241	0,202	150,33 €	
ZG3-35	35	105,00	111,00	60	20	0,253	0,215	161,81 €	
ZG3-36	36	108,00	114,00	60	20	0,266	0,228	168,05 €	
ZG3-37	37	111,00	117,00	60	20	0,280	0,241	173,69 €	
ZG3-38	38	114,00	120,00	60	20	0,293	0,254	176,22 €	
ZG3-39	39	117,00	123,00	60	20	0,307	0,268	192,09 €	
ZG3-40	40	120,00	126,00	60	20	0,322	0,283	194,92 €	
ZG3-41	41	123,00	129,00	60	20	0,336	0,298	198,40 €	
ZG3-42	42	126,00	132,00	60	20	0,351	0,313	203,43 €	
ZG3-43	43	129,00	135,00	60	20	0,367	0,328	218,94 €	
ZG3-44	44	132,00	138,00	60	20	0,383	0,344	245,66 €	
ZG3-45	45	135,00	141,00	60	20	0,399	0,360	304,86 €	
ZG3-46	46	138,00	144,00	60	20	0,415	0,377	304,86 €	
ZG3-47	47	141,00	147,00	60	20	0,432	0,394	304,86 €	
ZG3-48	48	144,00	150,00	60	20	0,450	0,411	304,86 €	
ZG3-49	49	147,00	153,00	60	20	0,467	0,428	304,86 €	
ZG3-50	50	150,00	156,00	60	20	0,485	0,446	345,88 €	
ZG3-51	51	153,00	159,00	60	20	0,504	0,465	357,93 €	
ZG3-52	52	156,00	162,00	60	20	0,522	0,484	370,08 €	
ZG3-53	53	159,00	165,00	60	20	0,541	0,503	370,08 €	
ZG3-54	54	162,00	168,00	80	20	0,595	0,522	430,02 €	
ZG3-55	55	165,00	171,00	80	20	0,615	0,542	430,02 €	
ZG3-56	56	168,00	174,00	80	20	0,635	0,562	430,02 €	
ZG3-57	57	171,00	177,00	80	20	0,655	0,583	430,02 €	
ZG3-58	58	174,00	180,00	80	20	0,676	0,603	430,02 €	
ZG3-59	59	177,00	183,00	80	20	0,697	0,625	513,90 €	
ZG3-60	60	180,00	186,00	80	20	0,719	0,646	528,39 €	
ZG3-61	61	183,00	189,00	80	20	0,741	0,668	534,37 €	
ZG3-62	62	186,00	192,00	80	20	0,763	0,691	534,37 €	
ZG3-63	63	189,00	195,00	80	20	0,786	0,713	534,37 €	
ZG3-64	64	192,00	198,00	80	20	0,809	0,737	534,37 €	
ZG3-65	65	195,00	201,00	80	20	0,833	0,760	847,21 €	
ZG3-68	68	204,00	210,00	80	20	0,905	0,833	847,21 €	
ZG3-70	70	210,00	216,00	80	20	0,955	0,883	847,21 €	
ZG3-72	72	216,00	222,00	80	20	1,007	0,934	847,21 €	
↓	A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione								
ZG3-130	130	390	395	Dimensioni: contattateci					

Dimensioni in mm

Ingranaggio dritto in plastica

Stock Nyl Eco

Modulo 3,0



Nylon PA6 stampato

Serie economica


- ***Componente stampato***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Materiale :*
  Nylon 6
  Rinforzato con 30% fibre di vetro

Opzione

- ***Ordinabili numero di denti diversi fino a 60***
- ***Componenti non modificabili a nostra cura*** *per realizzazioni speciali vedere cod.* **ZG, ZPG**

Info.

- *Prealesaggio grezzo da stampaggio. Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente*
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo*





ØA**: prealesaggio assolutamente da modificare

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-25%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Esterno ØD	Primitivo ØP	Mozzo ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
CLG3-12	12	42	36	25	12	✔	7,59 €
CLG3-14	14	48	42	30	12	-	Su richiesta
CLG3-15	15	51	45	35	12	✔	9,31 €
CLG3-16	16	54	48	40	12	✔	12,68 €
CLG3-18	18	60	54	45	12	✔	13,74 €
CLG3-20	20	66	60	45	12	✔	14,87 €
CLG3-22	22	72	66	45	16	-	Su richiesta
CLG3-23	23	75	69	45	16	-	Su richiesta
CLG3-24	24	78	72	45	16	-	Su richiesta
CLG3-25	25	81	75	45	16	✔	20,87 €
CLG3-26	26	84	78	45	16	-	Su richiesta
CLG3-27	27	87	81	45	16	-	Su richiesta
CLG3-28	28	90	84	50	16	-	Su richiesta
CLG3-29	29	93	87	50	16	-	Su richiesta
CLG3-30	30	96	90	50	16	✔	27,40 €
CLG3-32	32	102	96	50	16	-	Su richiesta
CLG3-35	35	111	105	50	20	✔	32,47 €
CLG3-40	40	126	120	60	20	✔	40,19 €
CLG3-45	45	141	135	60	20	-	42,86 €
CLG3-50	50	156	150	60	20	-	44,32 €
CLG3-55	55	171	165	60	20	-	Su richiesta
↓	A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione						↓
CLG3-60	**60**	**186**	**180**	**60**	**25**	-	su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*