

## Modulo 3,0

## Nylon 6 stampato

Fino a  
**-20%\*\***


**Serie eco**



- **Componente stampato**
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: Nylon 6  
rinforzato con 30% fibre  
di vetro

### Opzione

- **Componenti non modificabili a nostra cura** per realizzazioni speciali vedere cod. **ZG, ZPG**
- Prealesaggio grezzo da stampaggio. **Obbligatoria** la rilavorazione a cura del cliente
- **\*\*Prealesaggio fornito a titolo indicativo**



$\phi A^{**}$ :  
prealesaggio  
assolutamente  
da modificare

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-25%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Esterno ØD	Primitivo ØP	Mozzo ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo
							Unit. da 1 a 9
CLG3-12	12	42	36	25	12	✓	6,88 €
CLG3-14	14	48	42	30	12	-	Su richiesta
CLG3-15	15	51	45	35	12	✓	8,44 €
CLG3-16	16	54	48	40	12	✓	11,48 €
CLG3-18	18	60	54	45	12	✓	12,44 €
CLG3-20	20	66	60	45	12	✓	13,47 €
CLG3-22	22	72	66	45	16	-	Su richiesta
CLG3-23	23	75	69	45	16	-	Su richiesta
CLG3-24	24	78	72	45	16	-	Su richiesta
CLG3-25	25	81	75	45	16	✓	18,91 €
CLG3-26	26	84	78	45	16	-	Su richiesta
CLG3-27	27	87	81	45	16	-	Su richiesta
CLG3-28	28	90	84	50	16	-	Su richiesta
CLG3-29	29	93	87	50	16	-	Su richiesta
CLG3-30	30	96	90	50	16	✓	24,80 €
CLG3-32	32	102	96	50	16	-	Su richiesta
CLG3-35	35	111	105	50	20	✓	29,40 €
CLG3-40	40	126	120	60	20	✓	36,38 €
CLG3-45	45	141	135	60	20	-	38,81 €
CLG3-50	50	156	150	60	20	-	40,12 €
CLG3-55	55	171	165	60	20	-	Su richiesta

**A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione**

CLG3-60	60	186	180	60	25	-	Su richiesta
---------	----	-----	-----	----	----	---	--------------

\*Su tariffe 2017 - \*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm