Forcella e perno serie corta

Stock* Acc DIN


CLS CLP


Acciaio


- ***Forcella d'assemblaggio***
- Acciaio semiduro 9S Mn Pb28 R=500N/mm^2
- A norma DIN 71752
- ***Venduto a multipli, contattateci***

Assemblaggio rapido











CLP perno





CLS Forcella

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

Forcella

Codice	A	B	C	D	E (B13)	ØF (H9)	G	ØH	J	Carico statico Co (daN)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CLS-4	M4 x 0,70	21	8	8	4	4	6,00	8	16	320	✔	2,80 €
CLS-5	M5 x 0,80	26	10	10	5	5	7,50	9	20	500	✔	2,19 €
CLS-6	M6 x 1,00	31	12	12	6	6	9,00	10	24	720	✔	1,94 €
CLS-8	M8 x 1,25	42	16	16	8	8	12,00	14	32	1280	✔	2,44 €
CLS-10	M10 x 1,50	52	20	20	10	10	15,00	18	40	2000	✔	3,54 €
CLS-12	M12 x 1,75	62	24	24	12	12	18,00	20	48	2880	✔	6,63 €
CLS-16	M16 x 2,00	83	32	32	16	16	24,00	26	64	5120	✔	13,63 €
CLS-10C	M10 x 1,25	52	20	20	10	10	15,00	18	40	-	✔	3,75 €
CLS-12C	M12 x 1,25	62	24	24	12	12	18,00	20	48	-	-	6,63 €
CLS-16C	M16 x 1,50	83	32	32	16	16	24,00	26	64	-	✔	13,72 €

Perno a molla

Codice	K	L	ØM	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CLP-4	15	9	4	✔	0,92 €
CLP-5	19	12	5	✔	0,95 €
CLP-6	23	14	6	✔	1,03 €
CLP-8	31	19	8	✔	1,00 €
CLP-10	39	23	10	✔	1,09 €
CLP-12	47	28	12	✔	1,70 €
CLP-16	62	36	16	✔	2,98 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Forcella e perno serie lunga


Acciaio


CLL
CLLP


- ***Forcella d'assemblaggio***
- *Acciaio semiduro 9S Mn Pb28*
  R = 500N/mm²
- *A norma* DIN 71752
- ***Venduto a multipli, contattateci***

Assemblaggio rapido











CLLP Perno





CLL Forcella

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

Forcella

Codice	A	B	C	D	E (B13)	ØF (H9)	G	ØH	J	Carico statico Co (daN)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CLL-5	M5 x 0,80	36	20	10	5	5	7,50	9	30	500	✔	2,25 €
CLL-6	M6 x 1,00	43	24	12	6	6	9,00	10	36	720	✔	2,40 €
CLL-8	M8 x 1,25	58	32	16	8	8	12,00	14	48	1280	✔	3,47 €
CLL-10	M10 x 1,5	72	40	20	10	10	15,00	18	60	2000	✔	5,84 €
CLL-12	M12 x 1,75	86	48	24	12	12	18,00	20	72	2880	✔	9,46 €

Perno a molla

Codice	K	L	ØM	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CLLP-5	29	12	5	✔	0,95 €
CLLP-6	35	14	6	✔	1,01 €
CLLP-8	47	19	8	✔	1,02 €
CLLP-10	59	23	10	✔	1,15 €
CLLP-12	71	28	12	✔	1,98 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Forcella e perno serie corta inox


CLSss CLPss

Assemblaggio con circlip inox


- ***Forcella d'assemblaggio***
- *Materiale: inox 303*
- *A norma DIN 71752, DIN 471-UNI7435*
- ***Perno fornito con 2 circlip***




CLS-SS Forcella











CLP-SS perno

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Forcella

Codice	Ød2 (6H)	b1 (B13)	a1 (h11)	a2	Ød1 (h9)	d3 ±0,3	L1 ±0,2	L3 ±0,5	L2 ±0,3	g ±0,5	Carico statico Co (daN)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CLS-5SS	M5x0,80	5	10	$10^{+0,30}_{-0,16}$	5	9	7,5	26	20	10	500	✔	7,75 €
CLS-6SS	M6x1,00	6	12	$12^{+0,30}_{-0,16}$	6	10	9,0	31	24	12	720	✔	8,31 €
CLS-8SS	M8x1,23	8	16	$16^{+0,30}_{-0,16}$	8	14	12,0	42	32	16	1280	✔	13,97 €
CLS-10CSS	M10x1,25	10	20	$20^{+0,30}_{-0,16}$	10	18	15,0	52	40	20	-	✔	32,26 €
CLS-12SS	M12x1,75	12	24	$24^{+0,30}_{-0,16}$	12	20	18,0	62	48	24	2880	✔	42,03 €
CLS-16CSS	M16x1,5	16	32	$32^{+0,30}_{-0,16}$	16	26	24,0	83	64	32	-	✔	99,24 €
CLS-20CSS	M20x1,5	20	40	$40^{+0,50}_{-0,20}$	20	34	30,0	105	80	40	-	-	Su richiesta

Perno

Codice	Ød1 (h11)	d2	L +0,3	LH +0,3	m (H13)	e	Misura circlips Ød3	s (h11)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
CLP-5SS	5	$4,8^{\ 0}_{-0,048}$	15,0	10,5	0,7	0,5	$4,7^{+0,04}_{-0,15}$	0,6	✔	2,72 €
CLP-6SS	6	$5,7^{\ 0}_{-0,048}$	17,0	12,5	0,8	0,5	$5,6^{+0,04}_{-0,15}$	0,7	✔	2,64 €
CLP-8SS	8	$7,6^{\ 0}_{-0,058}$	21,5	16,5	0,9	0,5	$7,4^{+0,06}_{-0,18}$	0,8	✔	2,92 €
CLP-10SS	10	$9,6^{\ 0}_{-0,058}$	26,0	20,5	1,1	0,5	$9,3^{+0,1}_{-0,36}$	1,0	✔	3,73 €
CLP-12SS	12	$11,5^{\ 0}_{-0,110}$	31,0	24,5	1,1	1,0	$11,0^{+0,1}_{-0,36}$	1,0	✔	4,42 €
CLP-16SS	16	$15,2^{\ 0}_{-0,110}$	40,0	32,5	1,1	1,0	$14,7^{+0,1}_{-0,36}$	1,0	✔	4,38 €
CLP-20SS	20	$19,0^{\ 0}_{-0,130}$	50,0	40,5	1,3	1,5	$18,5^{+0,13}_{-0,42}$	1,2	✔	11,64 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Attacco per forcella inox


Acciaio o inox

CLM
CLMss

- ***Forcella d'assemblaggio***
- *Attacco con filettatura per forcella DIN71752 serie corta*
- *Acciaio 11SMnPb30+C zincato bianco/blu*
- *Inox 303*







SCONTI PER QUANTITÀ *Acciaio*

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ *Inox*

Qtà	1+	4+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	ØD1 H9	ØD2	B	A1 h11	L1 +/-0,5	L2 +/-0,3	L3	L4 +/-0,2	G +/-0,5	f +/-0,2	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit.
Modello acciaio													
CLM-4	4	M4x0,7	4	8	21	16	6	10,0	6,0	0,5	6	✔	2,21 €
CLM-5	5	M5x0,8	5	10	26	20	8	12,5	7,5	0,5	12	✔	3,03 €
CLM-6	6	M6x1	6	12	31	24	11	15,0	9,0	0,5	21	✔	2,38 €
CLM-8	8	M8x1,25	8	16	42	32	14	20,0	12,0	0,5	51	✔	3,95 €
CLM-10	10	M10x1,5	10	20	52	40	18	25,0	15,0	0,5	98	✔	8,69 €
CLM-12	12	M12x1,75	12	24	62	48	22	30,0	18,0	0,5	168	✔	11,48 €
CLM-16	16	M16x2	16	32	83	64	30	40,0	24,0	1,0	397	✔	21,62 €
Modello inox													
CLM-4/SS	4	M4x0,7	4	8	21	16	6	10,0	6,0	0,5	6	✔	5,31 €
CLM-5/SS	5	M5x0,8	5	10	26	20	8	12,5	7,5	0,5	12	✔	5,68 €
CLM-6/SS	6	M6x1	6	12	31	24	11	15,0	9,0	0,5	21	✔	8,04 €
CLM-8/SS	8	M8x1,25	8	16	42	32	14	20,0	12,0	0,5	51	✔	9,12 €
CLM-10/SS	10	M10x1,5	10	20	52	40	18	25,0	15,0	0,5	98	✔	15,59 €
CLM-12/SS	12	M12x1,75	12	24	62	48	22	30,0	18,0	0,5	168	-	27,85 €
CLM-16/SS	16	M16x2	16	32	83	64	30	40,0	24,0	1,0	397	-	119,66 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Forcella e perno

Scheda di utilizzo

