


Forcella e perno serie corta




CLS_{SS} CLP_{SS}

Assemblaggio con circlip **inox**

- Forcella d'assemblaggio
- Materiale: inox 303
- A norma DIN 71752, DIN 471-UNI7435
- Perno fornito con 2 circlip



CLS-SS Forcella



CLP-SS perno



Perno CLP-SS



CLS-SS



CLP-SS

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	

Forcella

Codice	Ød2 (6H)	b1 (B13)	a1 (h11)	a2 (h9)	Ød1 (h9)	d3 ^{+0,3}	L1 ^{+0,2}	L3 ^{+0,5}	L2 ^{+0,3}	g ^{+0,5}	Carico statico Co (daN)	Stock [†]	Prezzo
													Unit. da 1 a 5
CLS-5SS	M5x0,80	5	10	10 ^{+0,30} -0,16	5	9	7,5	26	20	10	500	✓	6,36 €
CLS-6SS	M6x1,00	6	12	12 ^{+0,30} -0,16	6	10	9,0	31	24	12	720	✓	6,82 €
CLS-8SS	M8x1,23	8	16	16 ^{+0,30} -0,16	8	14	12,0	42	32	16	1280	✓	11,47 €
CLS-10CSS	M10x1,25	10	20	20 ^{+0,30} -0,16	10	18	15,0	52	40	20	-	✓	26,47 €
CLS-12SS	M12x1,75	12	24	24 ^{+0,30} -0,16	12	20	18,0	62	48	24	2880	✓	34,49 €
CLS-16CSS	M16x1,5	16	32	32 ^{+0,30} -0,16	16	26	24,0	83	64	32	-	✓	81,44 €
CLS-20CSS	M20x1,5	20	40	40 ^{+0,50} -0,20	20	34	30,0	105	80	40	-	-	Su richiesta

Perno

Codice	Ød1 (h11)	d2	L ^{+0,3}	LH ^{+0,3}	m (H13)	e	Misura circlips		Stock [†]	Prezzo
							Ød3	s (h11)		Unit. da 1 a 5
CLP-5SS	5	4,8 ⁰ -0,048	15,0	10,5	0,7	0,5	4,7 ^{+0,04} -0,15	0,6	✓	2,23 €
CLP-6SS	6	5,7 ⁰ -0,048	17,0	12,5	0,8	0,5	5,6 ^{+0,04} -0,15	0,7	✓	2,17 €
CLP-8SS	8	7,6 ⁰ -0,058	21,5	16,5	0,9	0,5	7,4 ^{+0,06} -0,18	0,8	✓	2,40 €
CLP-10SS	10	9,6 ⁰ -0,058	26,0	20,5	1,1	0,5	9,3 ^{+0,1} -0,36	1,0	✓	2,61 €
CLP-12SS	12	11,5 ⁰ -0,110	31,0	24,5	1,1	1,0	11,0 ^{+0,1} -0,36	1,0	✓	3,63 €
CLP-16SS	16	15,2 ⁰ -0,110	40,0	32,5	1,1	1,0	14,7 ^{+0,1} -0,36	1,0	✓	3,60 €
CLP-20SS	20	19,0 ⁰ -0,130	50,0	40,5	1,3	1,5	18,5 ^{+0,13} -0,42	1,2	✓	9,03 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm