


Cremaagliera **in nylon stampato**

Modulo 0,5-4,0

Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro

- Cremaagliera a dentatura dritta
- Componente stampato
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro




Info.

- Le cremaagliere CRM1-350, CRM1,5-500 e CRM2-500 possono essere intestate per il montaggio continuo.

*Modulo da 1 a 4,0
con anima in acciaio*

*Modulo 0,5
senza anima in acciaio*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	m Modulo	A	B	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 à 5
Senza anima in acciaio						
CRM0.5-250	0,5	8	8	250	✓	5,43 €
Con anima in acciaio						
CRM1-350	1	15	15	351,67		12,64 €
CRM1.5-500	1,5	17	17	565,2	✓	16,67 €
CRM2-500	2,0	20	20	565,2	✓	21,87 €
CRM3-250	3,0	30	30	250	✓	11,62 €
CRM3-500	3,0	30	30	500	✓	28,43 €
CRM3-1000	3,0	30	30	1000	✓	48,47 €
CRM4-1000	4,0	28	20	1000	-	50,54 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm