
Anello di arresto esterno DIN 471


CXS Segmento di arresto per albero

- ***Anello elastico che impedisce lo spostamento assiale di un albero***
- *Applicazione tramite deformazione elastica con l'ausilio di un'apposita pinza (non in vendita)*
- *Materiale:*
  Inox A2
- *Resiste alla corrosione*
- *T° di utilizzo: da -20°C a +200°C (+300°C occasionalmente)*
- *La quantità dei pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante*


NUOVO !







Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Ø albero	L. anello	Ø gola	L. gola	Ø spazio libero	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
CX-4S/B	4	0,40	3,80	0,50	8,60	200	✔	31,15 €
CX-5S/B	5	0,60	4,80	0,70	10,30	200	✔	33,60 €
CX-6S/B	6	0,70	5,70	0,80	11,70	200	✔	26,16 €
CX-7S/B	7	0,80	6,70	0,90	13,50	200	✔	35,35 €
CX-8S/B	8	0,80	7,60	0,90	14,70	200	✔	27,55 €
CX-9S/B	9	1,00	8,60	1,10	16,00	200	-	31,89 €
CX-10S/B	10	1,00	9,60	1,10	17,00	100	✔	17,37 €
CX-12S/B	12	1,00	11,50	1,10	19,00	100	✔	28,95 €
CX-14S/B	14	1,00	13,40	1,10	21,40	100	✔	31,56 €
CX-15S/B	15	1,00	14,30	1,10	22,60	100	✔	35,76 €
CX-16S/B	16	1,00	15,20	1,10	23,80	100	✔	29,90 €
CX-17S/B	17	1,00	16,20	1,10	25,00	100	✔	31,08 €
CX-18S/B	18	1,20	17,00	1,30	26,20	100	✔	48,81 €
CX-20S/B	20	1,20	19,00	1,30	28,40	100	✔	57,53 €
CX-22S/B	22	1,20	21,00	1,30	30,80	50	✔	43,94 €
CX-24S/B	24	1,20	22,90	1,30	33,20	50	✔	51,29 €
CX-25S/B	25	1,20	23,90	1,30	34,20	50	✔	72,41 €
CX-26S/B	26	1,20	24,90	1,30	35,50	50	✔	59,08 €
CX-30S/B	30	1,50	28,60	1,60	40,60	50	✔	65,47 €
CX-35S/B	35	1,50	33,00	1,60	47,00	25	✔	52,42 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Inox Stock DIN Anello di arresto interno DIN 472


Segmento di arresto per alesaggio CYs

- **Anello elastico che impedisce lo spostamento assiale di un elemento alesato**
- Applicazione tramite deformazione elastica con l'ausilio di un'apposita pinza (non in vendita)
- Materiale:
  Inox A2
- Resiste alla corrosione
- T° di utilizzo: da -20°C a +200°C (+300°C occasionalmente)
- La quantità déi pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante









SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Ø Alesaggio	L. anello	Ø gola	L. gola	Ø spazio libero	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
CY-10S/B	10	1,00	10,40	1,10	3,30	200	-	32,11 €
CY-11S/B	11	1,00	11,40	1,10	4,10	100	-	53,82 €
CY-12S/B	12	1,00	12,50	1,10	4,90	100	✔	21,04 €
CY-13S/B	13	1,00	13,60	1,10	5,40	100	-	Su richiesta
CY-14S/B	14	1,00	14,60	1,10	6,20	100	-	24,39 €
CY-15S/B	15	1,00	15,70	1,10	7,20	100	-	27,69 €
CY-16S/B	16	1,00	16,80	1,10	8,00	100	✔	23,47 €
CY-18S/B	18	1,00	19,00	1,10	9,40	100	-	26,45 €
CY-20S/B	20	1,00	21,00	1,10	11,20	100	✔	40,52 €
CY-22S/B	22	1,00	23,00	1,10	13,20	50	✔	22,55 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm