



Ingranaggio doppio


Acciaio 34C10

Modulo
1,5-2

- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio 34C10
- Tagliato a U tra le due dentature

Opzioni

- Numero di denti diverso:
- Altro modulo fino al Modulo 3
- Altri materiali (acciaio, ottone...)



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Modulo	Denti Z_A	Primitivo $\varnothing P_A$	Denti Z_B	Primitivo $\varnothing P_B$	Alesaggio $\varnothing A$	\varnothing Piede $\varnothing R$	Prezzo unit. da 1 a 5
DG1.5-16/48	1,5	16	24,00	48	72,00	10	13,00	99,51 €
DG1.5-20/100		20	30,00	100	150,00	10	19,00	209,14 €
↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓								
DG1.5-20/120	2	20	30,00	120	180,00	10	19,00	330,79 €
DG2-15/45		15	30,00	45	90,00	15	24,00	141,65 €
DG2-15/60		15	30,00	60	120,00	15	24,00	257,18 €
↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓								
DG2-20/120		20	40,00	120	240,00	15	34,00	604,66 €

Dimensioni in mm