Testa a snodo maschio DIN 648

DGSA
DGSA2RS

Contatto acciaio/acciaio

- **DIN 648, serie E, forma B, ISO6126**
- *Materiale:*
  Acciaio C45

Manutenzione


- *Richiede manutenzione eccetto per il Codice* **DGSA-E**
- *(1): senza manutenzione*
- *(2): lubrificazione attraverso un foro di lubrificazione nella testa*




Codice	Ød	S	ØD4	H	ØD1	S1	L	L1
Senza guarnizioni di tenuta								
DGSA6E(1)	$6^{+0.008}$	$6^{-0.12}$	8,0	36	21	4,3	46,5	12,0
DGSA8E(1)	$8^{+0.008}$	$8^{-0.12}$	10,2	42	24	6,0	54,0	14,0
DGSA10E(1)	$10^{+0.008}$	$9^{-0.12}$	13,2	48	29	7,0	62,5	15,0
DGSA12E(1)	$12^{+0.008}$	$10^{-0.12}$	15,0	54	34	8,0	71,0	19,0
DGSA15ES(2)	$15^{+0.008}$	$12^{-0.12}$	18,4	63	40	10,0	83,0	20,0
DGSA17ES(2)	$17^{+0.008}$	$14^{-0.12}$	20,7	69	46	11,0	92,0	23,0
DGSA20ES(2)	$20^{+0.010}$	$16^{-0.12}$	24,1	78	53	13,0	104,5	27,5
DGSA25ES	$25^{+0.010}$	$20^{-0.12}$	29,3	94	64	17,0	126,0	32,0
DGSA30ES	$30^{+0.010}$	$22^{-0.12}$	34,2	110	73	19,0	146,5	37,0
Con guarnizioni di tenuta								
DGSA35ES-2RS	$35^{+0.012}$	$25^{-0.12}$	39,7	140	82	21,0	181,0	43,0
DGSA40ES-2RS	$40^{+0.012}$	$28^{-0.12}$	45,0	150	92	23,0	196,0	48,0
DGSA45ES-2RS	$45^{+0.012}$	$32^{-0.12}$	50,7	163	102	27,0	218,0	52,0
DGSA50ES-2RS	$50^{+0.012}$	$35^{-0.12}$	56,0	185	112	30,0	241,0	60,0
DGSA60ES-2RS	$60^{+0.015}$	$44^{-0.15}$	66,8	210	135	38,0	277,5	75,0
DGSA70ES-2RS	$70^{+0.015}$	$49^{-0.15}$	77,8	235	160	42,0	315,0	87,0
DGSA80ES-2RS	$80^{+0.015}$	$55^{-0.15}$	89,4	270	180	47,0	360,0	100,0

Dimensioni in mm

DGSA
DGSA2RS





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	LF	Angolo ∂	ØF	Capacità di carico Statico (N)	Dinamico (N)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Senza guarnizioni di tenuta								
DGSA6E	18	13°	M6x1,00	10200	3400	0,01	✔	12,96 €
DGSA8E	22	15°	M8x1,25	16000	5500	0,03	✔	12,96 €
DGSA10E	27	12°	M10x1,50	22000	8100	0,05	✔	13,50 €
DGSA12E	30	11°	M12x1,75	30400	10800	0,08	✔	13,50 €
DGSA15ES	34	8°	M14x2,00	44800	17000	0,14	✔	13,50 €
DGSA17ES	36	10°	M16x,200	56500	21200	0,19	-	13,96 €
DGSA20ES	43	9°	M20x1,50	75600	30000	0,31	✔	17,14 €
DGSA25ES	53	7°	M24x2,00	88200	48000	0,56	✔	22,38 €
DGSA30ES	65	6°	M30x2,00	119000	62000	0,89	✔	30,22 €
Con guarnizioni di tenuta								
DGSA35ES-2RS	82	6°	M36x3,00	159000	80000	1,40	✔	46,94 €
DGSA40ES-2RS	86	7°	M39x3,00	194000	100000	1,80	-	68,39 €
DGSA45ES-2RS	94	7°	M42x3,00	259000	127000	2,60	-	103,32 €
DGSA50ES-2RS	106	6°	M45x3,00	313000	156000	3,40	-	103,42 €
DGSA60ES-2RS	115	6°	M52x3,00	485000	245000	5,90	-	184,34 €
DGSA70ES-2RS	125	6°	M56x4,00	564000	315000	8,20	-	Su richiesta
DGSA80ES-2RS	140	6°	M64x4,00	689000	400000	13,10	-	417,35 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Testa a snodo femmina DIN 648

DGSI
DGSI2RS

Contatto acciaio/acciaio

- **DIN 648, serie E, forma B, ISO 6126**
- *Materiale:*
  Acciaio C45

Manutenzione


- *Richiede manutenzione eccetto per il Codice* **DGSI-E**
- *(1): senza manutenzione*
- *(2) : lubrificazione attraverso un foro di lubrificazione nella testa*




Codice	Ød	S	ØD4	H	ØD1	ØD3	ØE	ØD2	D5	S1	L	L1
Senza guarnizioni di tenuta												
DGSI6E(1)	6 -0.008	6 -0.12	8,0	30	21	13	10,5	11	5,0	4,3	40,5	10,5
DGSI8E(1)	8 -0.008	8 -0.12	10,2	36	24	15	12,0	13	5,0	6,0	48,0	12,0
DGSI10E(1)	10 -0.008	9 -0.12	13,2	43	29	18	15,0	15	6,5	7,0	57,5	14,0
DGSI12E(1)	12 -0.008	10 -0.12	15,0	50	34	20	17,0	18	6,5	8,0	67,0	17,5
DGSI15ES(2)	15 -0.008	12 -0.12	18,4	61	40	24	20,0	21	8,0	10,0	81,0	20,0
DGSI17ES(2)	17 -0.008	14 -0.12	20,7	67	46	28	23,0	24	10,0	11,0	90,0	23,0
DGSI20ES(2)	20 -0.010	16 -0.12	24,1	77	53	35	27,5	32	10,0	13,0	103,5	27,5
DGSI25ES	25 -0.010	20 -0.12	29,3	94	64	42	33,5	36	12,0	17,0	126,0	32,0
DGSI30ES	30 -0.010	22 -0.12	34,2	110	73	50	40,0	41	15,0	19,0	146,5	37,0
Con guarnizioni di tenuta												
DGSI35ES-2RS	35 -0.012	25 -0.12	39,7	125	82	58	47,0	50	15,0	21,0	166,0	42,0
DGSI40ES-2RS	40 -0.012	28 -0.12	45,0	142	92	65	52,0	55	18,0	23,0	188,0	48,0
DGSI45ES-2RS	45 -0.012	32 -0.12	50,7	145	102	70	58,0	60	20,0	27,0	196,0	52,0
DGSI50ES-2RS	50 -0.012	35 -0.12	56,0	160	112	75	62,0	65	20,0	30,0	216,0	59,0
DGSI60ES-2RS	60 -0.015	44 -0.15	66,8	175	135	88	70,0	75	20,0	38,0	242,0	75,0
DGSI70ES-2RS	70 -0.015	49 -0.15	77,8	200	160	98	85,0	80	20,0	42,0	280,0	87,0
DGSI80ES-2RS	80 -0.015	55 -0.15	89,4	230	180	110	95,0	100	25,0	47,0	320,0	100,0

Dimensioni in mm

DGSI
DGSI2RS





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	LF	Angolo ∂	ØF	Capacità di carico Statico (N)	Capacità di carico Dinamico (N)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Senza guarnizioni di tenuta								
DGSI6E	11	13°	M6x1,00	8100	3400	0,02	✔	14,02 €
DGSI8E	15	15°	M8x1,25	12900	5500	0,04	✔	14,02 €
DGSI10E	20	12°	M10x1,50	17600	8100	0,06	✔	14,02 €
DGSI12E	24	11°	M12x1,75	24500	10800	0,09	✔	15,58 €
DGSI15ES	30	8°	M14x2,00	36000	17000	0,18	✔	15,58 €
DGSI17ES	34	10°	M16x2,00	45000	21200	0,22	✔	23,38 €
DGSI20ES	40	9°	M20x1,50	60000	30000	0,35	✔	25,52 €
DGSI25ES	48	7°	M24x2,00	83000	48000	0,64	✔	25,52 €
DGSI30ES	56	6°	M30x2,00	110000	62000	0,93	-	33,34 €
Con guarnizioni di tenuta								
DGSI35ES-2RS	60	6°	M36x3,00	146000	80000	1,30	-	Su richiesta
DGSI40ES-2RS	67	7°	M39x3,00	180000	100000	2,01	-	69,41 €
DGSI45ES-2RS	65	7°	M42x3,00	240000	127000	2,50	-	103,42 €
DGSI50ES-2RS	69	6°	M45x3,00	290000	156000	3,50	-	112,29 €
DGSI60ES-2RS	73	6°	M52x3,00	450000	245000	5,50	-	184,34 €
DGSI70ES-2RS	80	6°	M56x4,00	610000	315000	8,60	-	297,87 €
DGSI80ES-2RS	85	6°	M64x4,00	750000	400000	12,00	-	Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*