

Piedino antivibrante parabolico



D-PAR
D-KON

Fissaggio maschio

- Forti deformazioni che permettono grandi assorbimenti d'energia

- Assorbimento progressivo dell'energia

- Materiali:

Armatura: piastre in acciaio


Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A


- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti



Tipo D-PAR



Tipo D-KON



SCONTI PER QUANTITÀ ^A

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QUANTITÀ ^B

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

Codice	ØG	T	ØD	H	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
D-PAR6-20-24	M6	18	20	24	✓	A 2,65 €
D-PAR8-30-36	M8	20	30	36	✓	A 3,45 €
D-PAR8-35-40	M8	20	35	40	✓	A 5,15 €
D-PAR8-50-67	M8	36	50	67	✓	A 10,65 €
D-PAR10-50-58	M10	28	50	58	✓	A 9,38 €
D-PAR12-75-89	M12	37	75	89	✓	B 13,70 €
D-PAR16-115-136	M16	43	115	136	-	B 52,50 €
D-KON6-25-17	M6	18	25	17	-	A 2,48 €
D-KON10-50-18	M10	28	50	18	✓	A 7,07 €
D-KON12-80-30	M12	35	80	30	✓	B 17,63 €
D-KON16-125-45	M16	45	125	45	-	B 29,47 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm