
Piedino antivibrante cilindrico

D-ZY

Fissaggio maschio

- ***Forti deformazioni che permettono grandi assorbimenti d'energia***
- *Assorbimento progressivo dell'energia*
- *Materiali:*
  Armatura: piastra in acciaio
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*




Utilizzo

- *Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti*

Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***
- *Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo*



SCONTI PER QUANTITÀ A

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione Rigidità (N/mm)	Compressione Carico Maxi. (N)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
D-ZY4-10-10	M4	10	10	10	38	43	✔	A 1,42 €
D-ZY4-15-8	M4	15	8	10	122	95	✔	A 1,52 €
D-ZY4-15-10	M4	15	10	10	106	95	✔	A 1,66 €
D-ZY4-15-15	M4	15	15	10	74	95	✔	A 1,66 €
D-ZY6-20-15	M6	20	15	18	138	170	✔	A 1,84 €
D-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	✔	A 2,02 €
D-ZY6-20-25	M6	20	25	18	-	-	✔	A 2,11 €
D-ZY6-25-10	M6	25	10	18	-	-	✔	A 2,02 €
D-ZY6-25-15	M6	25	15	18	254	280	✔	A 2,29 €
D-ZY6-25-20	M6	25	20	18	128	280	✔	A 2,38 €
D-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	✔	A 2,64 €
D-ZY6-25-30	M6	25	30	18	80	280	✔	A 2,89 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-25%	-30%	Su richiesta


Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione Rigidità (N/mm)	Carico Maxi. (N)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
D-ZY8-30-20	M8	30	20	20	200	400	✔	Ⓐ 3,53 €
D-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	✔	Ⓐ 3,70 €
D-ZY8-30-30	M8	30	30	20	120	400	✔	Ⓐ 3,95 €
D-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	✔	Ⓐ 4,84 €
D-ZY8-40-20	M8	40	20	23	-	-	✔	Ⓐ 4,76 €
D-ZY8-40-30	M8	40	30	23	23	234	✔	Ⓐ 5,46 €
D-ZY8-40-40	M8	40	40	23	-	-	✔	Ⓐ 6,24 €
D-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	✔	Ⓐ 5,46 €
D-ZY10-50-20	M10	50	20	28	680	1000	✔	Ⓐ 6,60 €
D-ZY10-50-30	M10	50	30	28	425	1000	✔	Ⓐ 7,84 €
D-ZY10-50-40	M10	50	40	28	-	-	✔	Ⓐ 8,72 €
D-ZY10-50-45	M10	50	45	28	-	-	-	Ⓐ 9,33 €
D-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	✔	Ⓐ 10,31 €
D-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	✔	Ⓐ 14,11 €
D-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	Ⓐ 19,57 €
D-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	✔	Ⓑ 9,15 €
D-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2000	2300	✔	Ⓑ 8,69 €
D-ZY12-75-40	M12	75	40	37	810	2300	-	Ⓑ 13,13 €
D-ZY12-75-50	M12	75	50	37	-	-	-	Ⓑ 13,70 €
D-ZY12-75-55	M12	75	55	37	-	-	✔	Ⓑ 14,46 €
D-ZY16-100-50	M16	100	50	41	1578	4200	✔	Ⓑ 24,18 €
D-ZY16-100-55	M16	100	55	41	860	4200	-	Ⓑ 25,41 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Piedino antivibrante cilindrico inox

D-ZYss — Fissaggio maschio

- ***Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia***
- *Assorbimento progressivo dell'energia*
- *Materiali:*
  Armatura: piastra inox A2
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*




Utilizzo

- *Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti*

Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***
- *Carichi e rigidità forniti unicamente a titolo indicativo*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione Rigidità (N/mm)	Carico Maxi. (N)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
D-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	38	43	✔	2,09 €
D-ZY4-15-8/SS	M4	15	8	10	122	95	✔	3,54 €
D-ZY4-15-10/SS	M4	15	10	10	106	95	✔	2,56 €
D-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	10	74	95	✔	2,80 €
D-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	138	170	✔	3,67 €
D-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	✔	3,78 €
D-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	-	-	✔	3,56 €
D-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	18	-	-	✔	3,24 €
D-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	254	280	✔	3,62 €
D-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	128	280	✔	4,02 €
D-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	✔	4,43 €
D-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	18	80	280	✔	4,78 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione Rigidità (N/mm)	Compressione Carico Maxi. (N)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
D-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	200	400	✔	5,43 €
D-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	✔	5,99 €
D-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	120	400	✔	5,94 €
D-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	-	-	✔	7,97 €
D-ZY8-40-20/SS	M8	40	20	23	-	-	✔	7,39 €
D-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	23	234	✔	8,29 €
D-ZY8-40-40/SS	M8	40	40	23	-	-	✔	8,76 €
D-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	✔	8,35 €
D-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	680	1000	✔	11,28 €
D-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	425	1000	✔	11,49 €
D-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	-	-	✔	12,61 €
D-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	-	-	-	13,47 €
D-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	-	-	✔	14,83 €
D-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	21,81 €
D-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	28,19 €
D-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	✔	21,81 €
D-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	2000	2300	✔	20,73 €
D-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	810	2300	-	31,17 €
D-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	-	-	-	32,56 €
D-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	-	-	-	34,13 €
D-ZY16-100-25/SS	M16	100	25	41	-	-	-	50,11 €
D-ZY16-100-50/SS	M16	100	50	41	1578	4200	-	66,51 €
D-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	860	4200	-	68,87 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Piedino antivibrante cilindrico

E-ZY

Fissaggio femmina

- ***Forti deformazioni che permettono grandi assorbimenti d'energia***
- *Assorbimento progressivo dell'energia*
- *Materiali:*
  Armatura: piastra in acciaio
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*





Utilizzo

- *Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti*

Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***
- *Carichi e rigidità forniti a titolo esclusivamente indicativo*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	Compressione Rigidità (N/mm)	Compressione Carico Max. (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
E-ZY4-10-10	M4	10	10	38	43	✔	1,42 €
E-ZY4-10-15	M4	10	15	-	-	✔	1,76 €
E-ZY4-15-15	M4	15	15	74	95	✔	1,76 €
E-ZY6-20-15	M6	20	15	138	170	✔	2,11 €
E-ZY6-20-20	M6	20	20	-	-	✔	2,19 €
E-ZY6-25-10	M6	25	10	-	-	✔	2,11 €
E-ZY6-25-20	M6	25	20	128	280	✔	2,47 €
E-ZY6-25-30	M6	25	30	80	280	✔	2,99 €
E-ZY8-30-15	M8	30	15	-	-	✔	3,35 €
E-ZY8-30-17	M8	30	17	-	-	✔	3,50 €
E-ZY8-30-20	M8	30	20	200	400	✔	3,70 €
E-ZY8-30-30	M8	30	30	120	400	✔	4,23 €
E-ZY8-40-30	M8	40	30	23	234	✔	5,46 €
E-ZY10-50-20	M10	50	20	680	1000	✔	6,60 €
E-ZY10-50-30	M10	50	30	425	1000	-	7,84 €
E-ZY10-50-40	M10	50	40	-	-	✔	8,72 €
E-ZY10-50-50	M10	50	50	-	-	✔	10,40 €
E-ZY12-75-25	M12	75	25	2000	2300	✔	15,77 €
E-ZY12-75-55	M12	75	55	-	-	✔	23,27 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Stock Inox Piedino antivibrante cilindrico inox

Fissaggio femmina

E-ZYss

- ***Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia***
- *Assorbimento progressivo dell'energia*
- *Materiali:*
  Armatura: piastra inox A2
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*




Utilizzo

- *Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti*

Info

- ***Venduto a multipli, contattateci***
- *Carichi e rigidità forniti unicamente a titolo indicativo*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	Compressione Rigidità (N/mm)	Compressione Carico Max (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
E-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	38	43	✔	3,13 €
E-ZY4-10-15/SS	M4	10	15	-	-	-	2,43 €
E-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	74	95	✔	2,67 €
E-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	138	170	✔	3,56 €
E-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	-	-	✔	3,74 €
E-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	-	-	✔	3,91 €
E-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	128	280	✔	4,19 €
E-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	80	280	✔	4,97 €
E-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	-	-	✔	4,97 €
E-ZY8-30-17/SS	M8	30	17	-	-	-	4,97 €
E-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	200	400	✔	5,54 €
E-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	120	400	✔	6,75 €
E-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	234	✔	8,29 €
E-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	680	1000	✔	10,56 €
E-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	425	1000	✔	11,49 €
E-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	-	-	✔	12,54 €
E-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	-	-	-	14,83 €
E-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	2000	2300	-	22,72 €
E-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	-	-	-	33,34 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Piedino antivibrante parabolico

D-PAR
D-KON

Fissaggio maschio


- **Forti deformazioni che permettono grandi assorbimenti d'energia**
- Assorbimento progressivo dell'energia
- Materiali:
  Armatura: piastre in acciaio
  Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C

Utilizzo


- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti


Info

- **D-KON12-80-30 base quadrata 80x80mm




Tipo D-PAR





Tipo D-KON



SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-25%	-30%	Su richiesta

Codice	ØG	T	ØD	H	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
D-PAR6-20-24	M6	18	20	24	✔	Ⓐ 3,26 €
D-PAR8-30-36	M8	20	30	36	✔	Ⓐ 4,25 €
D-PAR8-35-40	M8	20	35	40	✔	Ⓐ 6,35 €
D-PAR8-50-67	M8	36	50	67	✔	Ⓐ 13,16 €
D-PAR10-50-58	M10	28	50	58	✔	Ⓐ 11,60 €
D-PAR12-75-89	M12	37	75	89	✔	Ⓑ 16,94 €
D-PAR16-115-136	M16	43	115	136	-	Ⓑ 64,96 €
D-KON6-25-17	M6	18	25	17	✔	Ⓐ 3,05 €
D-KON10-50-18	M10	28	50	18	✔	Ⓐ 8,74 €
D-KON12-80-30**	M12	35	80	30	✔	Ⓑ 21,80 €
D-KON16-125-45	M16	45	125	45	-	Ⓑ 36,46 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Inox Stock Piedino antivibrante parabolico inox

Fissaggio maschio

D-PARss
D-KONss

- ***Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia***
- *Assorbimento progressivo dell'energia*
- *Materiali:*
  Armatura: piastre inox A2
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C*






Tipo D-PARss

Utilizzo


- *Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti*

Info.

- ***D-KON12-80-30/SS: base quadrata 80 x 80mm*



Tipo D-KONss



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codica	ØG	T	ØD	H	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
D-PAR6-20-24/SS	M6	18	20	24	✔	4,68 €
D-PAR8-30-36/SS	M8	20	30	36	✔	7,28 €
D-PAR8-35-40/SS	M8	20	35	40	✔	19,77 €
D-PAR8-50-67/SS	M8	36	50	67	✔	20,33 €
D-PAR10-50-58/SS	M10	28	50	58	✔	15,74 €
D-KON6-25-17/SS	M6	18	25	17	✔	4,50 €
D-KON10-50-18/SS	M10	28	50	18	✔	11,35 €
D-KON12-80-30/SS**	M12	35	80	30	-	60,68 €
D-KON16-125-45/SS	M16	45	125	45	-	131,94 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Piedino antivibrante conico silicone


D-KONSL — Fissaggio maschio

- ***Fine corsa paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati***
- *Materiali:*
  Armatura inox 304
  Cilindro conico gomma siliconica (Elastosil MVQ)
- *Durezza 55+/-5° shore A*
- *T° d'utilizzo: da -30°C a +200°C*

Applicazioni

- *Fine corsa - paracolpi*
- *Piede d'appoggio*
- *Settore agroalimentare (conforme FDA), farmaceutico, medicale*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	L2	ØD3	L1	S	Rigidità R (N/mm)	Carico max (N)	Corsa	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 3
D-KON5-19-16/SL	19	M5	20	12,0	16	2	63	250	4,0	10	✔	16,25 €
D-KON6-25-20/SL	25	M6	25	16,5	20,5	2	90	460	5,1	19	✔	17,41 €
D-KON8-32-26/SL	32	M8	30	21,0	26	2	117	760	6,5	38	✔	19,42 €
D-KON8-38-32/SL	38	M8	30	24,5	32	2	113	900	8,0	56	✔	38,76 €
D-KON10-50-43/SL	50	M10	40	32,0	43	2	148	1580	10,7	110	✔	53,02 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Piedino antivibrante conico silicone

Fissaggio femmina


E-KONSL

- ***Fine corsa paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati***
- *Materiali:*
  Armatura inox 304
  Cilindro conico gomma siliconica (Elastosil MVQ)
- *Durezza 55+/-5° shore A*
- *T° d'utilizzo: da -30°C a +200°C*



Applicazioni

- *Fine corsa - paracolpi*
- *Piede d'appoggio*
- *Settore agroalimentare (conforme FDA), farmaceutico, medicale*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	L1	S	T	Rigidità R (N/mm)	Carico max (N)	Corsa	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 3
E-KON5-19-16/SL	19	M5	12,0	16	2	5	63	250	4,0	7	✔	16,80 €
E-KON6-25-20/SL	25	M6	16,5	20,5	2	6	90	460	5,1	14	✔	18,46 €
E-KON8-32-26/SL	32	M8	21,0	26	2	8	117	760	6,5	20	✔	20,89 €
E-KON8-38-32/SL	38	M8	24,5	32	2	8	113	900	8,0	46	✔	40,23 €
E-KON10-50-43/SL	50	M10	32,0	43	2	10	148	1580	10,7	96	✔	55,00 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*